



Essential Smartbright Waterproof WT035C

Вологозахищені світильники Smartbright Waterproof WT035C - це економічне світлодіодне рішення для використання як всередині, так і зовні будинків. Ці світильники спеціально адаптовані для експлуатації в умовах підвищеного вмісту пилу та/або вологи, допомагаючи освітлювати простір і робити його більш безпечним для людей.

Традиційний дизайн разом з поліпшеними світлотехнічними характеристиками та високою надійністю робить їх відмінним вибором для проектів з невеликими бюджетами.

Переваги

Енергоефективна заміна вологозахищеним світильникам з люмінесцентними лампами.

Висока надійність: полікарбонатний корпус покритий шаром УФ-захисту, що оберігає світильник від пожовтіння, клас захисту IK06, пиловологозахист IP65, корисний термін служби виробу – 20 тис.годин (L70B50).

Висока якість світла: нейтрально біле рівномірне світло з хорошим індексом передачі кольору (CRI>70).

Зручність монтажу: світильники можна кріпити як накладним способом, так і підвісним.

Характеристики

- Кілька варіантів потужності: 15Вт, 31Вт та 36Вт (зі світловим потоком 1500лм, 3000лм та 3700лм, відповідно)
- Три типорозміри з довжиною: 600мм, 1200мм и 1500мм
- Клас захисту IK06, IP65
- Діапазон робочих температур: від -20 до +35 °С
- Світловіддача: 100 лм/Вт
- Індекс передачі кольору: >70
- Power factor: 0,9

Сфери застосування

- Склади
- Виробничі приміщення
- Паркінги
- Логістичні центри

Специфікація

Тип	Essential Smartbright Waterproof WT035C
Світловий потік/потужність світильника	1500 Лм/15 Вт 3000 Лм/31 Вт 3700 Лм/36 Вт
Розміри, мм	600, 1200, 1500 мм
Колірна температура	4000К
Кольоропередача	>70
Термін служби, год L70B50	20 000 годин
IP клас	IP65
Гарантія	2 роки

Експлуатаційні та електричні характеристики

Назва світильника	Код замовлення	Довжина мм	Потужність, Вт	Світловий потік, лм
WT035C LED15/NW PSU GC CFW L600	911401735812	600	15	1500
WT035C LED30/NV PSU GC CFW L1200	911401735822	1200	31	3000
WT035C LED37/NW PSU GC CFW L1500	911401735832	1500	37	3700

