



SmartBright Luxline BN006C

Сімейство світильників SmartBright Luxline Batten BN006 призначене для заміни світильників з трубчастими люмінісцентними лампами T5.

Найширший спектр використання для внутрішнього освітлення обмежений тільки завданнями застосування та фантазією замовника. Освітлення офісів та квартир, підсвічування магазинних полиць, кухонних поверхонь і багато іншого.

Переваги

Тонкий і міцний металевий з розсіювачем з полікарбонату зі спеціальним покриттям, яке забезпечує захист від пожовтіння.

Якісне світло без точок і пульсації, високий рівень передачі кольору (CRI >80).

Зручний монтаж: аксесуари для монтажу в комплекті.

Висока надійність і довговічність: оптимальний тепловий режим роботи світлодіодів за рахунок використання металевого корпусу в якості радіатора, протипилове захисне покриття, корисний термін служби 30 000 годин.

Характеристики

- Кілька варіантів потужності: 16Вт та 32Вт (зі світловим потоком 1600лм та 3200лм, відповідно)
2 типорозміри з довжиною: 600 мм і 1200 мм
- Діапазон робочих температур: від -20 до +40 °С
- Світловіддача: 100 лм/Вт
- Індекс передачі кольору: >80
- Колірна температура: 4000К
- Термін служби: 30 000 годин

Сфери застосування

- Загальне освітлення
- Освітлення полиць магазинів

Специфікація

Тип	SmartBright Luxline Batten BN006
Світловий потік	1.2м: 3200лм/1600лм
	0.6м: 2000лм
Колірна температура	3000К, 4000К, 6500К
CRI	80
Напруга	220~240/50~60Гц
Енергоефективність	100лм/вт
Потужність	1.2м: 32Вт/16Вт
	0.6м: 16Вт
Робоча температура	Та 25°С
Розміри (мм)	1200мм/ 600мм 1200mm/600mm * 54mm * 36mm
Термін служби, год L70	30 000 год
Встановлення	Підвісний, стельовий монтаж

Експлуатаційні та електричні характеристики

Назва світильника	Код замовлення	Потужність, Вт	IP	Світловий потік, лм	Розміри, мм
BN006C LED32 NW L1200 G2 GM	911401722232	32	20	3200	1200
BN006C LED16 NW L1200 G2 GM	911401722262	16	20	1600	1200
BN006C LED16 NW L600 G2 GM	911401722292	16	20	2000	600

