



Даунлайт MESON

Стельові світильники Downlight Meson – це економічне світлодіодне рішення для внутрішнього освітлення, що створює більш світлий та безпечний простір.

Для світильників сімейства використовується популярний дизайн традиційних освітлювальних приладів, але при цьому вони забезпечують поліпшені світлотехнічні характеристики і високу надійність.

Переваги

Пластиковий корпус (45 -47 мм).
Клемна колодка і драйвер інтегровані в корпус для простоти установки.
Велика площа розсіювача для рівномірного розподілу світлового потоку.
З турботою про Ваші очі – без сліпучого ефекту та видимої пульсації.

Характеристики

- Потужність: 3,5, 5, 6, 7, 9,13,17, 21, 24 Вт
- Широкий діапазон колірної температури: 3000К, 4000К, 6500К
- Світловіддача: 86 / 82 / 86 / 90 лм/Вт
- Індекс передачі кольору: 70

Специфікація

Тип	Downlight Meson	
Форма	Круглий	Квадратний
Колірна температура	3000K/4000K/6500K	
Кольоропередача (Ra)	70	
Термін служби, год L70B50	15 000 год	
IP клас	IP20	
Гарантія	1 рік	

Експлуатаційні та електричні характеристики

Назва світильника	Код замовлення	Потуж-сть, Вт	Світл.потік, лм	Форма	Розміри, мм
59441 MESON 080 3.5W 40K WH	915005745401	3.5	250	Круглий	80, 90, 105, 125, 150, 175, 200
59444 MESON 080 6W 40K WH	915005746001	6	350		
59448 MESON 105 7W 40K WH	915005746601	7	500		
59449 MESON 105 9W 40K WH	915005746901	9	600		
59447 MESON 090 5W 40K WH	915005747201	5	320		
59452 MESON 125 9W 40K WH	915005747801	9	600		
59464 MESON 125 13W 40K WH	915005748101	13	900		
59466 MESON 150 17W 40K WH	915005748701	17	1200		
59469 MESON 175 21W 40K WH	915005749701	21	1400		
59471 MESON 200 24W 40K WH	915005749901	24	1700		
59451 MESON 105 9W 40K WH SQ	915005747501	9	600		
59465 MESON 125 13W 40K WH SQ	915005748401	13	900		
59467 MESON 150 17W 40K WH SQ	915005749001	17	1200		

