



LED zdroje Pila

Žárovky

Svíčky

Kapky

GU10

GU 5,3

R50


Trubice



CENY OSTRÉ JAKO




PILA LED žárovky




Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š x d)	GPC	EOC	EAN	Energet. štítek	Cena
PILA LED	W	W	lm	K	mm					Kč
1 40W A60 E27 WW FR ND	40	5,5	470	2700	60 x 105	929002305931	872790096856900	8727900968569	F	46,-
1 40W A60 E27 CW FR ND		5		4000	60 x 107	929002306031	872790096892700	8727900968927	F	46,-
1 60W A60 E27 WW FR ND	60	8	806	2700	60 x 108	929002306231	872790096852100	8727900968521	F	50,-
1 60W A60 E27 CW FR ND				4000	60 x 108	929002306331	872790096860600	8727900968606	F	50,-
1 75W A60 E27 WW FR ND	75	10	1 055	2700	60 x 108	929002306531	872790096862000	8727900968620	F	67,-
1 75W A60 E27 CW FR ND				4000	60 x 108	929002306631	872790096864400	8727900968644	F	67,-
2 100W A65 E27 WW FR ND	100	13	1 521	2700	60 x 120	929002306831	872790096868200	8727900968682	E	82,-
2 100W A65 E27 CW FR ND				4000	60 x 120	929002306931	872790096850700	8727900968507	E	82,-
2 120W A67 E27 WW FR ND	120	15	1900	2700	75 x 129	929002062231	872790096714200	8727900967142	E	180,-
3 PILA LED Classic CL – čirá	W	W	lm	K	mm					Kč
40W A60 E27 WW CL ND	40	4,3	470	2 700	60 x 104	929001890031	872790096624400	8727900966244	E	62,-
60W A60 E27 WW CL ND	60	7	806			929003033931	872790097036400	8727900970364	E	67,-
75W A60 E27 WW CL ND	75	8	1 055			929003033831	872790097034000	8727900970340	E	88,-
100W A60 E27 WW CL ND	100	10,5	1 521			929002026131	872790096854500	8727900968545	D	140,-
4 PILA LED Classic FR – matná	W	W	lm	K	mm					Kč
60W A60 E27 WW FR ND	60	7	806	2 700	60 x 104	929003033331	872790097052400	8727900970524	E	76,-

PILA LED svíčky



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š x d)	GPC	EOC	EAN	Energet. štítek	Cena
1 PILA LED – matná svíčka	W	W	lm	K	mm					Kč
25W B35 E14 WW FR ND	25	3,2	250	2700	35 x 106	929002966831	872790097038800	8727900970388	G	44,-
40W B35 E14 WW FR ND	40	5,5	470			929002968431	872790097040100	8727900970401	F	46,-
60W B35 E14 WW FR ND	60	8	806			929002972531	872790097024100	8727900970241	F	82,-
2 PILA LED Classic – čirá svíčka	W	W	lm	K	mm					Kč
25W B35 E14 WW CL ND	25	2	250	2700	35 x 97	929001238331	872790096620600	8727900966206	E	51,-
40W B35 E14 WW CL ND	40	4,3	470			929001889731	872790096622000	8727900966220	F	58,-
60W B35 E14 WW CL ND	60	6	806			929003035931	872790097030200	8727900970302	E	92,-

PILA LED kapky



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š x d)	GPC	EOC	EAN	Energet. štítek	Cena
PILA LED – matná kapka	W	W	lm	K	mm					Kč
1 40W P45 E14 WW FR ND	40	5,5	470	2 700	45 x 90	929001253731	872790096427100	8727900964271	F	52,-
2 40W P45 E27 WW FR ND						929001253831	872790096429500	8727900964295	F	47,-
PILA LED Classic – čirá kapka	W	W	lm	K	mm					Kč
25W P45 E14 WW CL ND	25	2	250	2 700	45 x 80	929001238631	872790096626800	8727900966268	E	51,-
40W P45 E14 WW CL ND	40	4,3	470		45 x 82	929001890431	872790096630500	8727900966305	F	58,-
60W P45 E14 WW CL ND	60	6	806		45 x 80	929002276231	872790096718000	8727900967180	E	92,-

PILA LED GU10



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š x d)	GPC	EOC	EAN	Energet. štítek	Cena
PILA LED GU10	W	W	lm	K	mm					Kč
35W GU10 WW 36D ND	35	3	230	2700	50 x 54	929003038531	872790097050000	8727900970500	F	52,-
35W GU10 CW 36D ND			250	4000		929003038231	872790097048700	8727900970487	F	52,-
50W GU10 WW 36D ND	50	4,7	345	2700	50 x 54	929003038631	872790097044900	8727900970449	F	58,-
50W GU10 CW 36D ND			420	4000		929001247031	872790096489900	8727900964899	E	58,-
50W GU10 CW 60D ND			360			929001912331	871869653701501	8718696537015	F	58,-
65W GU10 WW 36D ND	65	6	460	2700	50 x 56	929003038831	872790097060900	8727900970609	F	74,-
65W GU10 CW 36D ND		5,5		4000		929001371231	872790096461501	8727900964615	F	74,-
PILA LED GU10 120°	W	W	lm	K	mm					Kč
500lm GU10 WW 120D ND	~50	5	500	2700	50 x 58	929001372031	872790096525400	8727900965254	F	72,-
500lm GU10 CW 120D ND				4000		929001358631	872790096523000	8727900965230	F	72,-

PILA LED GU5,3



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š x d)	GPC	EOC	EAN	Energet. štítek	Cena
PILA LED GU5,3	W	W	lm	K	mm					Kč
35W GU5,3 WW 12V 36D ND	35	4,5	345	2700	50 x 46	929001210931	872790096465300	8727900964653	G	75,-
50W GU5,3 WW 12V 36D ND	50	7,0	700		50 x 45	929002404731	872790096872900	8727900968729	F	167,-

12V LED zdroje Pila vytváří na transformátoru zátěž na úrovni příkonu LED zdroje. Doporučujeme proto použití LED transformátoru (12 V AC) namísto původního halogenového transformátoru.

PILA LED reflektorová žárovka R50



E14



2700 K



15 000 h



NESTÍVATELNĚ



36°

ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š x d)	GPC	EOC	EAN	Energet. štítek	Cena
PILA LED R50	W	W	lm	K	mm					Kč
40W E14 WW R50 36D ND	40	3,5	255	2 700	48,5 x 54	929002404231	872790096870500	8727900968705	G	116,-

PILA LED trubice – na 230V nebo elektromagnetickou tlumivku (náhrada za startér není součástí balení)



G13



4000 / 6500 K



20 000 h



NESTÍVATELNĚ



240°

ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Délka	GPC	EOC	EAN	Energet. štítek	Cena
PILA LED tube	W	W	lm	K	mm					Kč
600mm 8W 840 G13	18	8	800	4 000	600	929003130902	872790096692300	8727900966923	F	78,-
600mm 8W 865 G13				6 500		929003131002	872790097109500	8727900971095	F	78,-
1200mm 16W 840 G13	36	16	1 600	4 000	1 200	929003131102	872790097111800	8727900971118	F	100,-
1200mm 16W 865 G13				6 500		929003131202	872790097113200	8727900971132	F	100,-
1500mm 19.5W 840 G13	58	19,5	2 000	4 000	1 500	929003131302	872790097115600	8727900971156	F	134,-
1500mm 19.5W 865 G13				6 500		929003131402	872790097117000	8727900971170	F	134,-

LED trubice PILA 600 mm lze provozovat při zapojení jedna trubice na jednu 18 W tlumivku nebo přímo na 230 V. Nefungují při zapojení dvou trubice na jednu 36 W tlumivku (svítidla 2 x 18 W a 4 x 18 W). Pro tyto případy použijte řadu MASTER.

© 2022 Signify Commercial Czech Republic s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Signify si vyhrazuje práva na změny v ceně, technických parametrech a/nebo vyřazení jakéhokoliv produktu kdykoliv a bez upozornění nebo závazku a nebude odpovědná za jakékoliv důsledky vyplývající z užívání této publikace. Tento materiál neslouží jako cenová nabídka či veřejná nabídka.