



Mayores beneficios,
al mejor costo.

PILA Luminario LED a prueba de vapor



80

CRI



120-277V~



20,000 h



No dimeable

Características técnicas:

911401855980

Potencia	34 W
Eficacia	100 LPW
Voltaje	120-277V~
Flujo luminoso	3 400 lm
Temperatura de color	6 500 K
CRI	80
Frecuencia	50/60Hz
Factor potencia	>0.9
Hermeticidad	IP65
Protección de impacto	IK06
Vida	20k h


Aplicaciones:

- Oficinas
- Industria
- Edificios
- Aeropuertos
- Ideal para estacionamientos

Beneficios:

- Eficiente
- Ahorro de energía
- Fácil y rápido de instalar
- 2 años de garantía

Dimensiones:



L (mm)	W (mm)	H (mm)
1198	52.5	35.5

12NC	Descripción	Temperatura de color (K)	Dimensiones LxWxH (mm)	 Kg
911401855980	PILA WT007 34W/865 120-277	6 500	1198x52.5x35.5	0.55