



Luminaire

Applique murale



Projet:	
Emplacement:	
No de cat.:	
Type:	
Lampes:	Qté:
Notes:	

Gamme de produits

12nc	Code CUP	Code de catalogue	Description	Qté par boîte (un./boîte)	Qté par palette (un./palette)
911401851280	190096130771	TWP20W40K1	20W, 2400 lumens, 4000K, 120-277V, fini bronze, cellule photoélectrique incluse	10	240

Spécifications techniques

Puissance nominale	20 W
Lumens nominaux	2400 lumens
Tension à l'entrée	120-277V, 50/60Hz
TCP	4000K
IRC	≥70
Efficacité du système	120 lm/W (type) ±10%
Montage	Mural
Connexion d'alimentation	Boîte de jonction ronde ou octogonale, ou conduit de 1/2 po en dessous
Matériau et finition	Boîtier de plastique avec fini bronze texturé
Plage de températures d'exploitation	de -40°C à +40°C
Poids	1,39 lb
Classification IP/IK	Endroits mouillés/IP65 / IK08
Conformité	cETLus/FCC
Garantie	Limitée de 3 ans





Dimensions

