




2019
Lampes

Éclairage robuste économiseur d'énergie

Gamme PILA

Type d'ampoule	No de produit	12NC	Description	Puissance (W)	Lumens	Angle du Faisceau	Tension (V)	IRC	Duré de vie de la DEL ^{1,2}	TCP	Dim. de la boîte	Matériau	Fini	Type UL	ID DLC	Légende
A19	D 358556	929001359531	PILA 6.5-40W/A19/LED/827/FR/E26/ND 24PK	6,5	450	N/D	120	80	10 000	2700	24	Plastique	Givré	N/D	N/D	A
	D 358564	929001359631	PILA 6.5-40W/A19/LED/850/FR/E26/ND 24PK	6,5	450	N/D	120	80	10 000	5000	24	Plastique	Givré	N/D	N/D	A
	D 358572	929001359731	PILA 10.5-60W/A19/LED/827/FR/E26/ND24PK	10,5	800	N/D	120	80	10 000	2700	24	Plastique	Givré	N/D	N/D	A
	D 358580	929001359831	PILA 10.5-60W/A19/LED/850/FR/E26/ND24PK	10,5	800	N/D	120	80	10 000	5000	24	Plastique	Givré	N/D	N/D	A
	D 358598	929001359931	PILA 11.5-75W/A19/LED/827/FR/E26/ND24PK	11,5	1000	N/D	120	80	10 000	2700	24	Plastique	Givré	N/D	N/D	A
	D 358606	929001360031	PILA 11.5-75W/A19/LED/850/FR/E26/ND24PK	11,5	1000	N/D	120	80	10 000	5000	24	Plastique	Givré	N/D	N/D	A
A21	D 358614	929001360131	PILA 14-100W/A21/LED/827/FR/E26/ND 16PK	14	1300	N/D	120	80	10 000	2700	16	Plastique	Givré	N/D	N/D	B
	D 358622	929001360231	PILA 14-100W/A21/LED/850/FR/E26/ND 16PK	14	1400	N/D	120	80	10 000	5000	16	Plastique	Givré	N/D	N/D	B
BA11	D 358697	929001842531	PILA 4.5-40W/BA11/LED/827/CL/E12/ND 12PK	4,5	300	N/D	120	80	10 000	2700	12	Verre	Transparent	N/D	N/D	H
	D 358713	929001842731	PILA 4.5-40W/BA11/LED/827/CL/E26/ND 12PK	4,5	300	N/D	120	80	10 000	2700	12	Verre	Transparent	N/D	N/D	I
A15	D 358705	929001843631	PILA 4.5-40W/A15/LED/827/CL/E26/ND 10PK	4,5	300	N/D	120	80	10 000	2700	10	Verre	Transparent	N/D	N/D	J
B11	D 344606	929001910131	PILA 4.5-40W/B11/LED/827/CL/E12/ND 12PK	4,5	300	N/D	120	80	10 000	2700	12	Verre	Transparent	N/D	N/D	K
	D 344614	929001910331	PILA 4.5-40W/B11/LED/827/CL/E26/ND 12PK	4,5	300	N/D	120	80	10 000	2700	12	Verre	Transparent	N/D	N/D	L
R20	D 344598	929001887831	PILA 6-45W/R20/LED/850/FR/E26/ND 6PK	6	450	N/D	120	80	10 000	5000	6	Plastique	Givré	N/D	N/D	C
BR30	D 358648	929001947931	PILA 9-65W/BR30/LED/827/FR/E26/ND 12PK	9	650	N/D	120	80	10 000	2700	12	Plastique	Givré	N/D	N/D	D
	D 358655	929001948031	PILA 9-65W/BR30/LED/850/FR/E26/ND 12PK	9	650	N/D	120	80	10 000	5000	12	Plastique	Givré	N/D	N/D	D
BR40	D 358671	929001195031	PILA 10-65W/BR40/LED/850/FR/E26/ND 12PK	10	800	N/D	120	80	10 000	5000	12	Plastique	Givré	N/D	N/D	E
T8	D 344416	929001968084	16T8/PILA/48-840/A/18/G 25/1	16	1800	N/D	120-277, 347	80	36 000	4000	25	Verre	Givré	A	Non	O
	D 344424	929001968184	16T8/PILA/48-850/A/18/G 25/1	16	1800	N/D	120-277, 347	80	36 000	5000	25	Verre	Givré	A	Non	O
	D 344473	929002253184	15T8/PILA/48-840/B/18/G/DL 25/1	15	1800	N/D	120-277	80	50 000	4000	25	Verre	Givré	B	En instance	P
	D 344499	929002253284	15T8/PILA/48-850/B/18/G/DL 25/1	15	1800	N/D	120-277	80	50 000	5000	25	Verre	Givré	B	En instance	P
	D 344432	929002252984	12T8/PILA/48-835/A/17/G/DL 25/1	12	1700	N/D	120-277, 347	80	50 000	3500	25	Verre	Givré	A	En instance	M
	D 344440	929002012284	12T8/PILA/48-840/A/18/G/DL 25/1	12	1800	N/D	120-277, 347	80	50 000	4000	25	Verre	Givré	A	En instance	M
	D 344457	929002012384	12T8/PILA/48-850/A/18/G/DL 25/1	12	1800	N/D	120-277, 347	80	50 000	5000	25	Verre	Givré	A	En instance	M
	D 344507	929002253384	16T8/PILA/48-840/B/16/G 25/1	16	1600	N/D	120-277	80	32 000	4000	25	Verre	Givré	B	Non	O
	D 344515	929002253484	16T8/PILA/48-850/B/16/G 25/1	16	1600	N/D	120-277	80	32 000	5000	25	Verre	Givré	B	Non	O
	D 344523	929002253584	8T8/PILA/24-840/B/8/G 25/1	8	800	N/D	120-277	80	32 000	4000	25	Verre	Givré	B	Non	N
	D 344531	929002253684	8T8/PILA/24-850/B/8/G 25/1	8	800	N/D	120-277	80	32 000	5000	25	Verre	Givré	B	Non	N
PAR38	D ⓘ 344564	929001362131	PILA 90W/PAR38/LED/830/40D/ND 6PK	12	900	40	120	80	10 000	3000	6	Plastique	Blanc	N/D	N/D	F
	D ⓘ 344572	929002257331	PILA 120W/PAR38/LED/830/40D/ND 6PK	15,5	1200	40	120	80	10 000	3000	6	Plastique	Blanc	N/D	N/D	F
MR16	D 344580	929001362931	PILA 35W/MR16/LED/830/35D/ND 6PK	5,5	380	35	12	80	10 000	3000	6	Plastique	Blanc	N/D	N/D	G

ⓘ S'utilise dans un luminaire fermé.
D Endroit humide.



N

O

P

M



A

B

C

D

E

F

G



H

I

J

K

L



Une marque établie

PILA répond aux besoins des clients à la recherche de produits DEL abordables tout en pouvant se fier à leur fiabilité. Nos lampes DEL remplacent parfaitement leurs équivalents traditionnels.

Avantages :

- Produits abordables / économiques
- Efficace
- Gamme de produits dédiée aux applications de base
- Flux lumineux et durabilité garantis
- Conversion facile des luminaires traditionnels à la DEL
- Assemblage simple et rapide

L'usine Pila a débuté la production des lampes traditionnelles en 1958. Suivant la transformation de la technologie vers la DEL, les premières lampes DEL PILA sont apparues sur le marché en 2014 et les tubes DEL en 2017.

Dans certains marchés européens, la marque PILA bénéficie d'une excellente réputation et reconnaissance parmi les clients (34 % selon HeartBeat) et elle est hautement reconnue par les installateurs du marché professionnel.

C'est pourquoi en 2018 nous avons décidé d'élargir la gamme en offrant une section complète des lampes économiques pour installation professionnelle.

