



Luminaire Réglette

Projet: _____
Emplacement: _____
No de cat.: _____
Type: _____
Lampes: _____
Notes: _____



Cette réglette DEL polyvalente Pila ST émet une distribution d'éclairage uniforme sans éblouissement pixélisé. Son poids léger, petit profil et installation simple la rendent facile à utiliser et à manipuler et en fait un choix idéal pour les commerces de détail, petites installations industrielles, entrepôt et application à faible hauteur.

Gamme de produits

Code de catalogue	Description	Code CUP	Qté par boîte (un./boîte)	Qté par palette (un./palette)
ST422L40KU	RÉGLETTE DE 4 PI, 20W, 2200 LUMENS, 4000K, 120-277V	190096130863	9	108

Spécifications techniques

Puissance nominale	20W
Lumens nominaux	2200 lumens
Tension à l'entrée	120-277V, 50/60Hz
TCP	4000K
IRC	>80
Facteur de puissance (système)	>0,9
Efficacité du système	>100 lm/W
Matériau et finition	Boîtier et couvert de chemins de fils en acier peint blanc, diffuseur en acrylique extrudé, embouts du diffuseur en polycarbonate.
Montage	Monté au plafond, le sac de pièces inclut : (3) capuchons de connexion, (2) vis à bois, (2) boulons d'ancrage pour le placoplâtre
Poids	2,7 lb (1,2kg)

Classification IP/IK	IP20 / IK02
Plage de températures d'exploitation	-4F à 104°F (-20°C à 40°C)
Durée de vie	30K h à L70 B50 à Ta 25°C
Conformité	Homologué cETLus pour les endroits humides
Garantie	limitée de 3 ans





Dimensions

