



## 双端进电LED灯管

浦利乐是绿色照明市场的主导者，拥有创新设计和丰富经验，提供的产品和服务遍布世界。作为荧光灯照明的升级换代产品，双端进电LED T8灯管具备完善的产品系列，先进的照明科技与值得信赖的可靠品质，营造完美的照明效果，助您轻松实现绿色节能目标。



### 即插即用 品质保证

- 双端进电, 同时兼容传统电感式驱动或直接电压, 无需改线, 轻松替换传统光源
- 符合IEC62471无光生物危害标准, 确保用眼健康
- 节能60%以上, 真正1600lm光输出, 亮度真正等同于36W荧光灯管
- 采用筛选高品质芯片, 光效100lm/W
- 采用绝缘灯头与内部电路隔离设计, 避免触电, 防护升级



用眼健康  
无蓝光危害



真正取代  
传统36W  
节能60%



即插即用

功率	8W	16W
流明输出 (4000K/6500K)	800lm	1600lm
效率	100 (lm/w)	
CRI	70	
CCT	4000K/6500K	
输入电压	220-240V 50/60Hz	
功率因数	>0.5	
认证	IEC62471	

产品型号	功率	长度	流明输出	色温	功率因数	12NC
PILA双端LED T8灯管600mm 8W 740 G13	8W	600mm	800lm	4000K	>0.5	929002351610
PILA双端LED T8灯管600mm 8W 765 G13	8W	600mm	800lm	6500K	>0.5	929002351710
PILA双端LED T8灯管1200mm 16W 740 G13	16W	1200mm	1600lm	4000K	>0.5	929002351810
PILA双端LED T8灯管1200mm 16W 765 G13	16W	1200mm	1600lm	6500K	>0.5	929002351910