



LED投光灯

LED投光灯采用了紧凑设计，外形更加纤巧，铝压铸壳体，坚固耐用。防腐蚀粉末涂层，确保产品可以在户外应用。更先进的LED科技，更高的系统光效，节能更显著，可以用来替代上一代灯具以及传统泛光灯具，实现可持续发展。



均匀光效 纤巧节能

- 出光柔和舒适，重新设计的带质地的钢化玻璃面罩，增加美观，并降低眩光对眼睛的刺激
- 超薄集成式设计，更加紧凑，极好地降低灯具的曝光，见光不见灯
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘防冲击，适用在宽范围温度变化的环境
- 采用了紧凑设计，外形纤巧，坚固耐用，长效免维护，降低使用成本

功率	20W	30W	50W	70W
流明输出 (3000k)	1500lm	2250lm	3750lm	5250lm
流明输出 (6500k)	1600lm	2400lm	4000lm	5600lm
效率	80 (lm/w)			
CRI	80			
CCT	3000K/6500K			
光束角	20/30W: 90°±10%; 50/70W: 110°±10%			
驱动	DoB			
绝缘	CLASS I			
保险丝	20W:电阻式保险丝; 30/50/70W:普通保险丝			
功率因数	0.9			
THD	20W<30%, 30W/50W/70W<20%			
浪涌保护	有，符合IEC规定			
接线	飞线			
壳体材质	铝压铸			
防护等级	IP65, IK06			
Rohs/Reach	符合			
认证	CB/CE/CQC			



亮丽柔和
舒适感受



轻巧灵活
美观简洁



设计精良
安全可靠



经久耐用
经济节能

产品型号	功率	色温	12NC
FL007 20w/830 GC	20W	3000K	911401886080
FL007 20w/865 GC	20W	6500K	911401886180
FL007 30w/830 GC	30W	3000K	911401886280
FL007 30w/865 GC	30W	6500K	911401886380
FL007 50w/830 GC	50W	3000K	911401886480
FL007 50w/865 GC	50W	6500K	911401886580
FL007 70w/830 GC	70W	3000K	911401886680
FL007 70w/865 GC	70W	6500K	911401886780