



LED全发光超薄平板灯

LED全发光超薄平板灯PILA007采用纤薄集成式设计，占用空间小，适用于龙骨、石膏板吊顶，特别是狭小空间。高效高亮的光学表现力，无可视频闪，简约的造型搭配丰富的附件，可支持多种天花安装方式，明显提升空间通透感，轻松替换传统灯盘。



流明数出	2700lm
显指CRI	80
SDCM	<5
色温	4000K/6500K
UGR	≤22
系统功率	36W (±10%)
效率	75 lm/W(±10%)
外部接线	飞线, 260mm
THD	<20%
壳体	SPCC 冷轧钢板
扩散板	PS 1.2mm 厚
防护等级	Class II, IP20, IK02
长 x 宽 x 高	597x597x34(mm)/297x1197x34(mm)
安装方式	龙骨、石膏板吊顶 (需配弹簧夹)
Ta	25°C
认证	CCC

纯净明亮 舒适时尚

- 全尺寸发光，均匀无斑点
- 手机拍摄无频闪
- 超薄设计，狭窄空间
- 两种尺寸，适合龙骨及石膏板吊顶



光效柔和



超薄设计



高效节能



使用寿命长

产品型号	功率	流明输出	尺寸	色温	功率因数	12NC
PILA PL007 36W/NW 2X2 GC	36W	2700lm	597x597mm	4000k	0.9	911401893580
PILA PL007 36W/CW 2X2 GC	36W	2700lm	597x597mm	6500k	0.9	911401893680
PILA PL007 36W/NW 1X4 GC	36W	2700lm	297x1197mm	4000k	0.9	911401893780
PILA PL007 36W/CW 1X4 GC	36W	2700lm	297x1197mm	6500k	0.9	911401893880
*RC048Z SMB-PLC	-	-	-	-	-	911401824580

*石膏板安装用弹簧夹