

## 2.5/3.0寸筒灯

筒灯采用一体式设计，除简洁美观外，发光面大于一般品牌，让出光更均匀明亮，可普遍应用在泛光照明环境中，是取代节能灯的不二选择；同时也通过CCC强制认证及无蓝光危害测试，舒适安全有保障。



功率	3.5W	3.5W
色温	4000K	6500K
流明输出	270lm	270lm
开孔尺寸	75-90mm	
CRI	>80	
防护等级	IP20	
寿命	15,000小时	
产品尺寸	105x45.5mm	

### 轻巧结实 安装便捷

- 防摔耐震动 - 整体成型后盖，强度高
- 不伤手 - 高强度护套弹簧夹，弹力大
- 超薄设计 - 壳体高度 $\leq$ 5cm，满足狭小吊顶空间
- 高性能LED颗粒 - 满足能源之星测试标准，长效有保障
- 显色指数 $>80$  - 高度还原物体原本色彩
- 严选 LED芯片 - 确保光效寿15000小时



光效柔和



超薄设计



安装便捷



使用寿命长

产品型号	功率	开孔	亮度	色温	箱入数	12NC
浦利乐 筒灯 2.5/3.0寸 3.5W 4000K	3.5W	75-90mm	270lm	4000K	12	929002523209
浦利乐 筒灯 2.5/3.0寸 3.5W 6500K	3.5W	75-90mm	270lm	6500K	12	929002523309