

高压灯带

高压灯带用料安全环保，高品质PVC管，耐久抗高温不易变色；搭配通用版配件，可快速串接及安装，省时省力，是现今线性照明各种应用的理想组合。



功率	4.6W	4.6W	4.6W
色温	3000K	4000K	6500K
流明输出	200lm/米	200lm/米	200lm/米
CRI		>80	
长度		50m	
寿命		15,000小时	

光色优秀 灵动表现

- 采用高品质颗粒，显色指数为>80(越高越能表现色彩质量，还原物体真实颜色)
- 色容差低，肉眼不可辨识色差，光效更佳
- 灵活柔韧，安装便捷
- 高性能3M背胶，稳定耐用



光效柔和



显色性好



安装便捷



使用寿命长

产品型号	功率	亮度	色温	箱入数	12NC
浦利乐 灯带 50M 3000K	4.6W	200lm/米	3000K	1	929002561009
浦利乐 灯带 50M 4000K	4.6W	200lm/米	4000K	1	929002561109
浦利乐 灯带 50M 6500K	4.6W	200lm/米	6500K	1	929002561209