



70mm射灯

射灯运用高效光学透镜，让光束聚焦无波浪纹，是重点照明的优选方案，有效取代传统杯灯；源自于欧洲的专业与高品质，产品通过CCC强制认证及无蓝光危害测试，舒适安全有保障。



功率	2.7W	2.7W
色温	2700K	4000K
流明输出	200lm	225lm
开孔尺寸	70mm	
外部接线	飞线设计	
防护等级	IP20	
寿命	15,000小时	
产品尺寸	81.5x44mm	

做工精良 光效明亮

- 一体式驱动，结构更紧凑
- 飞线快接，提高安装效率
- 高度降低至4.5cm，满足狭小空间需求
- 高强度包胶弹簧夹，弹力大不勒手
- 优质镀层反射杯，出光优秀
- 优质模具工艺，灯体无流痕无顶针，外观如瓷器般光洁



光效柔和



超薄设计



角度可调



使用寿命长

产品型号	功率	开孔	亮度	色温	箱入数	12NC
浦利乐 射灯 70mm 2.7W 2700K	2.7W	70mm	200lm	2700K	12	929002379109
浦利乐 射灯 70mm 2.7W 4000K	2.7W	70mm	225lm	4000K	12	929002379309