



# T8 estándar

## F32T8/TL840/ALTO 25PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Inicio programado con vida útil de 12 horas [h]	24000 h
Inicio instantáneo con vida útil de 12 horas [h]	15000 h
Funciones	ALTO® (ALTO)

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	TL840 [ CCT de 4.000 K (840)]
Flujo luminoso (nominal)	2850 lm
Designación de color	TL840
Lúmenes promedio del diseño	2705 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de reproducción de color (Nom)	80

Mecánicos y de carcasa	
Power (Rated) (Nom)	32 W

Datos técnicos de la luz	
Información de tapa y base	Base verde

Forma del foco	T8 [ 26 mm (T8)]
----------------	------------------

Aprobación y aplicación	
Picograma por hora de flujo luminoso	29.2 pg/lm.h
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg

Datos de producto	
Código del producto completo	871869674549600
Nombre del producto del pedido	F32T8/TL840/ALTO 25PK
EAN/UPC: producto	8718696745496
Código del pedido	927925484001
Local order code	348490
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
N.º de material (12NC)	927925484001
Net Weight (Piece)	0.130 kg

## T8 estándar

### Plano de dimensiones

**Product**

F32T8/TL840/ALTO 25PK

F32T8/TL840/ALTO 25PK

