



par @ignify

Éclairage diffusant

DuraForm DEL

FLDS/FLDM/FLDL



Le simple choix pour vos différents besoins

Nous le comprenons...
vous avez besoin de tout,
polyvalence, durabilité et
performance. Vous devez être
performant à tous les niveaux.
Le DuraForm de Gardco
est votre solution.

Comme tous les autres produits Gardco, DuraForm vous assure la tranquillité d'esprit puisque vous recommandez un produit de qualité qui répond à tous ces besoins. Ces projecteurs, à indice de protection IP66, IK09 et homologués pour la vibration, sont assez robustes pour bien fonctionner dans les environnements rigoureux tout en présentant un concept élégant et profilé. De plus, ils sont couverts par notre Service Tag exclusif, une méthode qui permet un enregistrement rapide, une surveillance à distance et une identification des pièces de remplacement dans le but de vous procurer une aide précieuse pendant toute la durée de vie du produit.



FLDS/FLDM/FLDL DuraForm éclairage diffusant




Avantages

- Trois tailles vous offrant l'éclairage qui répond à vos besoins
- Trois options de montage pour différentes applications
- Construction robuste pour résister aux environnements rigoureux
- Concept profilé s'agencant au milieu environnant
- Configurations répertoriées DLC Standard et DLC Premium offertes


Caractéristiques

- Le flux lumineux varie de 2 600 à 54 600 lumens
- Efficacités jusqu'à 138 lumens par watt
- Étrier, raccord lisse avec cordon ou filage dans le raccord lisse
- Quatre distributions varient de faisceau très étroit à rectangulaire moyen
- Plusieurs options de contrôles varient de simple à avant-gardiste
- Trois options de finis de série, finis spéciaux offerts




A33 faisceau large 33° asymétrique (NEMA 6x5)

Hauteur de montage de 30 pi ou 9,14m, inclinaison de 30°




RSP faisceau rectangulaire (NEMA 3x3)

Recul de 15 pi ou 4,57m, inclinaison de 0°



RNF faisceau rectangulaire moyen (NEMA 7x5)

Recul de 15 pi ou 4,57m, inclinaison de 45°



RMF faisceau rectangulaire moyennement large (NEMA 7x4)

Recul de 10 pi ou 3,05m, inclinaison de 30°

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008