

The Signify logo, featuring a green circular icon with a stylized 'S' and the word 'signify' in a green sans-serif font, is positioned at the top center of the image. The background is a photograph of a large warehouse with high ceilings, blue metal shelving units, and orange conveyor belts, filled with various goods and boxes.

signify

Signify, antes Philips Lighting, líder mundial en iluminación con más de 130 años transformando el mundo con el poder de la luz, la innovación y la sostenibilidad.

Te ofrecemos soluciones integrales de iluminación LED y conectada para todo tipo de aplicación interior y exterior.

**¡Estamos listos para iluminar
tus ideas y proyectos!**

Nuestras marcas

PHILIPS



Categorías de nuestros productos

Con el objetivo de ofrecer la solución más acorde a las necesidades de iluminación para cada aplicación, teniendo en cuenta todas las variables posibles, es que podemos ofrecer una amplia gama de productos que se adecuen a las prestaciones necesarias según la exigencia de su utilización.

Categoría	Valor	Características
Essential	\$ \$ \$	   
Un amplio rango de opciones para cada tipo de aplicación con el mejor precio y calidad.		

Categoría	Valor	Características
Core	\$ \$ \$	   
La gama más eficiente dentro de la familia con excelente diseño, robustez y confiabilidad.		

Categoría	Valor	Características
Performance	\$ \$ \$	   
Productos que cuentan con materiales de alta calidad y tecnología, lo que los hace duraderos y confiables.		

El tiempo de LED es ahora ¡Haz el gran cambio con Philips LED!



Tubos LED

Essential

\$\$\$



ECOFIT



4.000K 15.000 Hs

6.500K 15.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929004300912	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VVV	9	120-240	800
929004300712	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VVV	14	120-240	1600
12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929004301012	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VVV	9	120-240	800
929004300812	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 VVV	14	120-240	1600

CNG



4.000K 25.000 Hs

6.500K 25.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	9	120-240	800
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	14	120-240	1600
12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	9	120-240	800
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	14	120-240	1600

CorePro T8



4.000K 40.000 Hs

6.500K 40.000 Hs

Performance

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003534411	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 VVV T8	8	100-277V	800
929003534811	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VVV T8 2100 lm	18	100-277V	2100
12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003534511	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 VVV T8	8	100-277V	800
929003534911	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865 VVV T8 2100 lm	18	100-277V	2100

CorePro T5



4.000K 40.000 Hs

6.500K 40.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929001275412	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX	8	100-240	900
929001275212	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX	16	100-240	1850
12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929001275512	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX	8	100-240	900
929001275312	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX	16	100-240	1850

Tubos LED



T8 Master



4.000K 60.000 Hs



6.500K 60.000 Hs

Performance

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929004285312	MAS LEDtube 600mm HO VVV 8W 840 T8	8	100-277V	1050
929004285212	MAS LEDtube 1200mm HO VVV 14W 865 T8	14	100-277V	2100

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929004285412	MAS LEDtube 600mm HO VVV 8W 865 T8	8	100-277V	1050
929004285112	MAS LEDtube 1200mm HO VVV 14W 840 T8	14	100-277V	2100

Downlights

DN058B

(Redonda de empotrar)



6.500K 35.000 Hs



4.000K 35.000 Hs



3.000K 35.000 Hs

Essential

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401800588	DN058B LED4/865 110-240V D100 RD	4	110-240	400
911401801188	DN058B LED9/865 110-240V D150 RD	7,8	110-240	900
911401802388	DN058B LED13/865 110-240V D200 RD	11,5	110-240	1300
911401803588	DN058B LED20/865 110-240V D275 RD	22	110-240	2000

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401800488	DN058B LED4/840 110-240V D100 RD	4	110-240	400
911401801088	DN058B LED9/840 110-240V D150 RD	7,8	110-240	900
911401802288	DN058B LED13/840 110-240V D200 RD	11,5	110-240	1300
911401803488	DN058B LED20/840 110-240V D275 RD	22	110-240	2000

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401800388	DN058B LED4/830 110-240V D100 RD	4	110-240	375
911401800988	DN058B LED9/830 110-240V D150 RD	7,8	110-240	840
911401802188	DN058B LED13/830 110-240V D200 RD	11,5	110-240	1210
911401803388	DN058B LED20/830 110-240V D275 RD	22	110-240	1860

DN058B

(Cuadrada de empotrar)



6.500K 35.000 Hs



4.000K 35.000 Hs



3.000K 35.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401800888	DN058B LED4/865 110-240V L100 SQ	4	110-240	400
911401801488	DN058B LED9/865 110-240V L150 SQ	7,8	110-240	900
911401802688	DN058B LED13/865 110-240V L200 SQ	11,5	110-240	1300
911401803888	DN058B LED20/865 110-240V L275 SQ	22	110-240	2000

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401800788	DN058B LED4/840 110-240V L100 SQ	4	110-240	400
911401801388	DN058B LED9/840 110-240V L150 SQ	7,8	110-240	900
911401802588	DN058B LED13/840 110-240V L200 SQ	11,5	110-240	1300
911401803788	DN058B LED20/840 110-240V L275 SQ	22	110-240	2000

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401800688	DN058B LED4/830 110-240V L100 SQ	4	110-240	400
911401801288	DN058B LED9/830 110-240V L150 SQ	7,8	110-240	900
911401802488	DN058B LED13/830 110-240V L200 SQ	11,5	110-240	1300
911401803688	DN058B LED20/830 110-240V L275 SQ	22	110-240	2000

Downlights



DN058B
(Redonda de sobreponer)

Essential

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401801788	DN058C LED9/865 110-240V D150 RD	7,8	110-240	900
911401802988	DN058C LED13/865 110-240V D200 RD	11,5	110-240	1300
911401804188	DN058C LED20/865 110-240V D275 RD	22	110-240	2000



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401801688	DN058C LED9/840 110-240V D150 RD	7,8	110-240	900
911401802888	DN058C LED13/840 110-240V D200 RD	11,5	110-240	1300
911401804088	DN058C LED20/840 110-240V D275 RD	22	110-240	2000



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401801588	DN058C LED9/830 110-240V D150 RD	7,8	110-240	900
911401802788	DN058C LED13/830 110-240V D200 RD	11,5	110-240	1300
911401803988	DN058C LED20/830 110-240V D275 RD	22	110-240	2000



DN058B
(Cuadrada de sobreponer)



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401802088	DN058C LED9/865 110-240V L150 SQ	7,8	110-240	900
911401803288	DN058C LED13/865 110-240V L200 SQ	11,5	110-240	1300
911401804488	DN058C LED20/865 110-240V L275 SQ	22	110-240	2000



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401801988	DN058C LED9/840 110-240V L150 SQ	7,8	110-240	900
911401803188	DN058C LED13/840 110-240V L200 SQ	11,5	110-240	1300
911401804388	DN058C LED20/840 110-240V L275 SQ	22	110-240	2000



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401801888	DN058C LED9/830 110-240V L150 SQ	7,8	110-240	900
911401803088	DN058C LED13/830 110-240V L200 SQ	11,5	110-240	1300
911401804288	DN058C LED20/830 110-240V L275 SQ	22	110-240	2000

TrueForce LED

Tforce HB

Core

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929002281712	TForce HB 140W E40 840 WB LA	140	110-277	20000



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929002281912	TForce HB 140W E40 865 WB LA	140	110-277	20000



Tforce Core HB E27

Essential

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003759042	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	30	110-240	2500
929003759142	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	40	110-240	3000
929003759242	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	50	110-240	4000
929003759342	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	60	110-240	5000

TrueForce LED



Tforce Core HB E40



6.500K



15.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929003792642	TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV	50	110-240	4000
929003759442	TForce Core HB 5Klm 60W E40 865 WV	60	110-240	5000

Core

\$\$\$



Tforce CorePro - Road



3.000K



25.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27	26	220-240	4200
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40	40	220-240	7200



4.000K



25.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40	40	220-240	7200
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27	26	220-240	4200

Paneles

Panel RC048B



4.000K



50.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401857385	RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA	34	100-277	4260
911401857985	RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA	34	100-277	4260
911401895288	RC048B LED60S/840 PSU W595L1195 LA	42	120 - 277	6000



6.500K



50.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401857485	RC048B LED42S/865 100-277 W59L59 LA	34	100-277	4260
911401858085	RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA	34	100-277	4260
911401895388	RC048B LED60S/865 PSU W595L1195 LA	42	120 - 277	6000

Essential

\$\$\$



Highbay

BY320P G2



6.500K



50.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401885785	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB	100	120 - 277	14000
911401886085	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB	150	120 - 277	19500
911401886385	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB	200	120 - 277	28000

Essential

\$\$\$



Luminarias de emergencia

Emergencia LEDR1W5



4.000K



50.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
919406023341	Lum Emergencia LEDR1W5 G2	2	120-277	220

Essential

\$\$\$



Hermética

TCW063 (CARCASA)



Essential

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
919053055550	TCW063 2XTLED PW	-	-	-

*No incluye tubos, el flujo, potencia, vida útil y temp de color dependerán de la fuente o tubo utilizada

WT178C LED



Core

\$\$\$



4.000K 50.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401553546	WT178C LED22S/840 PSU L600	15	100-277	2250
911401554146	WT178C LED43S/840 PSU L1200	28,5	100-277	4350
911401554446	WT178C LED54S/840 PSU L1200	35	100-277	5400
911401554846	WT178C LED64S/840 PSU L1500	42	100-277	6450
911401555246	WT178C LED87S/840 PSU L1500	56,5	100-277	8700

6.500K 50.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401553646	WT178C LED22S/865 PSU L600	15	100-277	2250
911401554246	WT178C LED43S/865 PSU L1200	28,5	100-277	4350
911401554646	WT178C LED54S/865 PSU L1200	35	100-277	5400
911401555046	WT178C LED64S/865 PSU L1500	42	100-277	6450
911401555446	WT178C LED87S/865 PSU L1500	56,5	100-277	8700

Reflectores

Mini Flood BVP152 G4



Essential

\$\$\$



6.500K 30.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401822888	BVP152 G4 LED9/WW 10W 110-277V SWB	10	110-277	900
911401823588	BVP152 G4 LED10/CW 10W 110-277V SWB	10	110-277	1000
911401822988	BVP152 G4 LED18/WW 20W 110-277V SWB	20	110-277	1800
911401823688	BVP152 G4 LED20/CW 20W 110-277V SWB	20	110-277	2000
911401823088	BVP152 G4 LED28/WW 30W 110-277V SWB	30	110-277	2800
911401823788	BVP152 G4 LED30/CW 30W 110-277V SWB	30	110-277	3000
911401823188	BVP152 G4 LED47/WW 50W 110-277V SWB	50	110-277	4700
911401823888	BVP152 G4 LED50/CW 50W 110-277V SWB	50	110-277	5000

Maxi Flood BVP153 G4



6.500K 30.000 Hs

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401823288	BVP153 G4 LED94/WW 100W 110-277V SWB	100	110-277	9400
911401823988	BVP153 G4 LED100/CW 100W 110-277V SWB	100	110-277	10000
911401823388	BVP153 G4 LED141/WW 150W 110-277V SWB	150	110-277	14100
911401824088	BVP153 G4 LED150/CW 150W 110-277V SWB	150	110-277	15000
911401823488	BVP153 G4 LED188/WW 200W 110-277V SWB	200	110-277	18800
911401824188	BVP153 G4 LED200/CW 200W 110-277V SWB	200	110-277	20000

Vialidades

Essential Force



6.500K



100.000 Hrs

Core

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
919306037971	BRP230 LED30-2S CW 18W DMLN P7 PSR EXP	18	120-277V	3000
919306037981	BRP230 LED30-2S NW 18W DMLN P7 PSR EXP	18	120-277V	3000
919306037991	BRP230 LED50-2S CW 31W DMLN P7 PSR EXP	31	120-277V	5000
919306038001	BRP230 LED50-2S NW 31W DMLN P7 PSR EXP	31	120-277V	5000
919306038011	BRP230 LED65-2S CW 42W DMLN P7 PSR EXP	42	120-277V	6500
919306038021	BRP230 LED65-2S NW 42W DMLN P7 PSR EXP	42	120-277V	6500
919306038031	BRP230 LED78-2S CW 52W DMLN P7 PSR EXP	52	120-277V	7800
919306038041	BRP230 LED78-2S NW 52W DMLN P7 PSR EXP	52	120-277V	7800
919306038051	BRP230 LED90-2S CW 65W DMLN P7 PSR EXP	65	120-277V	9000
919306038061	BRP230 LED90-2S NW 65W DMLN P7 PSR EXP	65	120-277V	9000

Iluminación Solar

Solar Smartbright



6.500K



Hasta 12 Hrs de funcionamiento

Essential

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401833902	BRP110 LED50/757 G2	35	Off-Grid	5000
911401834002	BRP110 LED85/757 G2	55	Off-Grid	8500
911401834102	BRP110 LED120/757 G2	80	Off-Grid	12000
911401834202	BRP110 LED180/757 G2	125	Off-Grid	18000

Solar Smartbright G2 PRO



6.500K



Hasta 12 Hrs de funcionamiento

Core

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401853302	BRP110 LED50/757 G2 Pro	35	Off-Grid	5000
911401853402	BRP110 LED85/757 G2 Pro	55	Off-Grid	8500
911401853502	BRP110 LED120/757 G2 Pro	80	Off-Grid	12000
911401853602	BRP110 LED180/757 G2 Pro	125	Off-Grid	18000

Solar Flood BVC080



3.000K



Hasta 12 Hrs de funcionamiento

Essential

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401875202	BVC080 LED25/730 Solar	15	Off-Grid	2500
911401875302	BVC080 LED30/730 Solar	20	Off-Grid	3000
911401875402	BVC080 LED40/730 Solar	30	Off-Grid	4000



6.500K



Hasta 12 Hrs de funcionamiento

12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401875102	BVC080 LED40/765 Solar	30	Off-Grid	4000
911401875002	BVC080 LED30/765 Solar	20	Off-Grid	3000
911401874902	BVC080 LED25/765 Solar	15	Off-Grid	2500

SmartBright Solar - BRC010



6.500K



Hasta 12 Hrs de funcionamiento

Core

\$\$\$



12NC	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen (lm)
911401811803	BRC010 LED50/740 kit Pro G3	27	Off-Grid	5000
911401811903	BRC010 LED50/740 Pro G3	27	Off-Grid	5000
911401812003	BRC010 LED50/730 kit G3	27	Off-Grid	5000
911401812103	BRC010 LED50/730 G3	27	Off-Grid	5000
911401812203	BRC010 LED50/730 kit Pro G3	27	Off-Grid	5000
911401812303	BRC010 LED50/730 Pro G3	27	Off-Grid	5000



Illuminación LED confiable y a buen precio

¡Cuida tu bolsillo con PILA!



Essential

\$\$\$



Panel LED


Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
		(w)	(V)	(lm)
911401881285	PILA RC007B LED36S/865 W60L60 UNV LA G3	40	120~277	3600

Luz Fria

6.500K

Vida útil

25,000 h



Reflector LED

Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
		(w)	(V)	(lm)
911401895085	PILA BVP008 G2 50W 120~277 CW	50	120~277	4250
911401831585	PILA BVP008 G2 100W 120~277 CW	100	120~277	8500
911401895485	PILA BVP008 G2 150W 120~277 CW	150	120~277	12750
911401895685	PILA BVP008 G2 200W 120~277 CW	200	120~277	17000

Luz Fria

6.500K

Vida útil

20,000 h



Bulbo LED

Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
		(w)	(V)	(lm)
929003760334	PILA LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/12MX	10	100~130	800
929003760734	PILA LEDBulb 16W E27 6500KLV 1PF/12	16	120	1500

Luz Fria

6.500K

Vida útil

15,000 h



Tubo LED

Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
		(w)	(V)	(lm)
929003561512	PILA LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	16	100~220	1600
929003561712	PILA LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	8	100~220	800

Luz Fria

6.500K

Vida útil

15,000 h



HighBay LED

Código 12NC	Descripción	Potencia	Voltaje	Flujo Luminoso
		(w)	(V)	(lm)
911401878184	PILA BY007 100W/CW 120~277 WB	100	120~277	11000
911401878284	PILA BY007 150W/CW 120~277 WB	150	120~277	16500
911401878384	PILA BY007 200W/CW 120~277 WB	200	120~277	22000

Luz Fria

6.500K

Vida útil

30,000 h





Conoce más sobre nuestro portafolio en
www.signify.com/es-ce