



Signify

Soluciones de iluminación profesional

Catálogo Profesional 2023



¿Por qué Signify?

Signify, líder mundial en iluminación

Signify es el nuevo nombre de Philips Lighting.

Somos líderes mundiales en iluminación y ofrecemos a nuestros clientes productos, servicios y sistemas de iluminación de alta calidad y eficientes desde el punto de vista energético. Convertimos las fuentes de luz en puntos de datos para conectar más dispositivos, lugares y personas a través de la luz para contribuir a un mundo más conectado, productivo y seguro.

La elección del nuevo nombre de la empresa surgió del hecho de que la luz es un lenguaje inteligente que conecta y confiere significado.

Con más de 96 millones de puntos de luz conectados en el mundo, aproximadamente 37,000 empleados y presencia en más de 70 países, nuestro objetivo es desbloquear el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor. Intentamos lograrlo a través de nuestros valores, la innovación, la pasión por la sostenibilidad y el deseo de transformar la vida de las personas.

La innovación está en nuestro ADN



Durante más de 125 años, hemos sido pioneros en diversos avances revolucionarios en iluminación y la fuerza impulsora que ha propiciado diferentes innovaciones.



Nuestro historial de innovación es realmente sólido e invertimos aproximadamente el 4.8% de nuestras ventas en I+D para mantenernos a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos.



Signify sigue innovando en la iluminación mediante LED y lidera la expansión de la industria a los sistemas de iluminación para el mercado profesional y para los consumidores.



Nuestra posición como líder de la industria en iluminación conectada, convierte a Signify en la empresa de iluminación para Internet de las cosas IOT.



Nuestra pasión por la sostenibilidad

La sostenibilidad es fundamental en todo lo que hacemos.



¡Estamos orgullosos de ser ya una empresa 100% neutra en carbono!

También hemos logrado electricidad 100 % renovable y ahora, nos embarcamos en un nuevo viaje de cinco años para duplicar nuestro impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad con nuestro programa Brighter lives, better world 2025. Somos líderes en la industria en el índice Dow Jones de Sostenibilidad en la categoría de componentes y equipos eléctricos.

La iluminación para la circularidad es uno de los pilares importantes de nuestra empresa en el

camino hacia un futuro sostenible. “Reduce Reuse Recycle” es más que un eslogan para nosotros, es nuestro punto de partida para una nueva economía circular y por esto, trabajamos en productos que puedan aportar para crear un mundo mejor con luz respetuosa con el medio ambiente.

Adicional, le estamos diciendo adiós al plástico en nuestros empaques de productos de consumo antes de finales de 2022, buscando evitar el uso de más de 2.500 toneladas de plástico por año.

Conoce más de nuestra compañía en
www.signify.com/es-mx





Luz más allá de la iluminación

La industria de la iluminación está experimentando su segunda gran transformación en los últimos veinte años. La primera, que comenzó a finales de los 90, introdujo los LED, con su gran luminosidad y eficiencia energética, a toda la gama de aplicaciones de iluminación profesional.

La segunda transformación, que se está desarrollando ahora, se basa en la naturaleza digital de la tecnología LED para unir la iluminación y las infraestructuras IT, permitiendo que los sistemas de iluminación participen en el IoT.





La iluminación está en todas partes y Signify está listo para iluminar tus proyectos.

La innovación y la sostenibilidad están en nuestro ADN. Desde los albores de la luz eléctrica, hemos sido pioneros en muchas de las innovaciones de la industria.

Es por esto, que cada día nos esforzamos por dar un mejor servicio a nuestros clientes con innovaciones revolucionarias para seguir transformando la iluminación en este nuevo mundo digital.

Conectando las luces LED a controles inteligentes, redes, dispositivos y aplicaciones, podemos ayudar a nuestros clientes a conseguir nuevos niveles de eficiencia energética, creando nuevas experiencias de iluminación asombrosas y resultados empresariales sobresalientes.

Puedes contar con que entenderemos tus objetivos y te ayudaremos a especificar y ejecutar soluciones perfectas que garanticen la iluminación ideal.

Nuestras marcas

Signify se enorgullece de comercializar grandes marcas de iluminación a nivel mundial, queremos que conozcas más acerca de cada una de ellas:

PHILIPS

LIGHTOLIER
by Signify

**Day-Brite
CFI**
by Signify

 **LEDALITE**
by Signify

interact

LUMEC
by Signify

Stonco
by Signify

 **COLOR KINETICS**

Encuentra más información de nuestras soluciones de iluminación en:



Catálogo App
Signify
Professional
Lighting




Página WEB
Profesionales
Philips
iluminación

PHILIPS

Philips, nuestra marca mundial de iluminación profesional y para consumidores

La marca Philips representa la calidad y eficiencia energética en iluminación. Durante más de 125 años, los productos de Philips han estado a la vanguardia de la innovación. Actualmente Philips goza de reconocimiento como una de las mejores marcas de iluminación. Ofrecemos productos, sistemas y servicios de iluminación energéticamente eficientes de alta calidad.

Philips es una de las marcas más confiables de iluminación en el mundo. Desde 1891, Philips ha sido un sinónimo de tecnología de alta calidad, confiable e innovadora que mejora la vida de las personas. Es nuestra marca principal en cuanto lámparas, luminarios y otros productos de iluminación para profesionales y consumidores; ofrecemos una gama completa de aplicaciones de iluminación LED y convencionales, desde hogares, oficinas e industria, hasta alumbrado público, iluminación para horticultura, deportes, túneles, carreteras, parques y mucho más.



LIGHTOLIER

by Signify

Lightolier, soluciones de iluminación de downlight y de riel interior

Lightolier es nuestra marca líder del mercado mundial ampliamente reconocida por sus innovadoras soluciones de iluminación LED especializada en soluciones para interior. Impulsado por la inspiración en los diseños arquitectónicos, Lightolier comenzó hace más de 120 años. En sus inicios, la compañía se especializó en luminarios decorativos, luego hizo un cambio hacia los mercados arquitectónicos y de diseño de alta gama.

Con su compromiso inigualable con la innovación y el liderazgo continuo en el mercado, hace 60 años, Lightolier reconoció la necesidad de un portafolio de productos de iluminación de downlight e iluminación para riel, dando el siguiente paso en la definición de la industria.

A medida que los avances en las tecnologías de iluminación continúan transformándose, la iluminación de Downlight no es una excepción; de hecho, fue una de las primeras aplicaciones de iluminación en adoptar LED comercialmente, con su larga vida útil, eficiencia robusta, sostenibilidad y bajo costo de energía.



Iluminación impresa 3D

Lightolier suma sus años de experiencia, conocimiento y tecnología a una de nuestras soluciones más revolucionarias y sostenibles para la industria, la iluminación impresa en 3D. Esta reciente introducción, permite crear luminarias personalizadas junto a nuestro equipo Signify para crear sus propios diseños o elegir entre nuestra serie de luminarias prediseñadas y personalizables.

Nuestra gama de luminarias prediseñadas de alta calidad incluye downlights, proyectores y colgantes, además, ofrece una solución rápida y fácil para satisfacer sus necesidades. Puede mezclar y combinar elementos de diseño, como color o textura, para obtener posibilidades casi infinitas sin dejar de lado nuestro compromiso con la sustentabilidad.

Nuestro proceso de impresión 3D elimina el metal pesado del proceso de fabricación de luminarias para permitir accesorios personalizados. Los clientes pueden trabajar directamente con el equipo de diseño de Signify para crear sus propios diseños únicos desde cero, o elegir entre nuestra serie de luminarias prediseñadas y personalizables.



Day-Brite

CFI

by  signify

Day-Brite CFI, soluciones de iluminación interior comercial e industrial

Day-Brite CFI es nuestra marca líder en la industria de sistemas de iluminación de uso general y rendimiento. Con productos que van desde plafones empotrados de alto rendimiento hasta luminarias highbays de grado industrial, el amplio portafolio de Day-Brite CFI ofrece lo mejor en calidad, rendimiento y eficiencia para una gran variedad de aplicaciones, como oficinas, comercios, luminarias lineales, estacionamientos, industrias y especiales para el cuidado de la salud.

Day-Brite CFI, cuenta con soluciones de iluminación interior comercial e industrial versátiles diseñadas para brindar funcionalidad y rendimiento confiable durante todo el ciclo de vida del producto. Adicional, son soluciones independientes y conectadas a un precio asequible y energéticamente eficientes.



by @signify

Ledalite, iluminación arquitectónica interior de alta calidad

Establecido en 1982, Ledalite es un fabricante con certificación Lean que se adhiere a los principios de fabricación de clase mundial (WCM). Nuestra marca Ledalite, está enfocada en brindar una iluminación arquitectónica de calidad, explora toda la oferta de las soluciones de iluminación innovadoras, inspiradoras y galardonadas de Ledalite, que permiten a los prescriptores crear una visión única para los edificios comerciales e institucionales.

La iluminación adecuada puede aumentar el confort visual y maximizar la productividad de las personas, creamos productos con el objetivo de crear una iluminación agradable y uniforme minimizando, además, el uso de energía en un espacio.

Nuestra reputación como innovadores en iluminación se basa en mantener relaciones cercanas con la comunidad de diseño para brindar información valiosa, lo que a su vez impulsa nuestra fuerte inversión en I+D. Nuestra filosofía es ofrecer soluciones de iluminación de la más alta calidad, con innovaciones que van más allá, un ajuste y acabado únicos e inspiradores.



La iluminación es una ciencia

Con el verdadero espíritu de ampliar los límites de la innovación, recurrimos a la ciencia de la naturaleza para crear una tecnología revolucionaria, inspirada en la mariposa, que llamamos MesoOptics. Ofrece la mejor combinación posible de control de iluminación y brillo, con eficiencias casi un 20 % más altas que los productos tradicionales.



interact

Interact, nuestra plataforma de Internet de las cosas y sistemas de iluminación conectada

Le damos la bienvenida a un mundo en que los datos le aportan conocimientos en que basar tus decisiones e impulsan la innovación para mejorar las operaciones y reducir los costos. Interact es nuestra plataforma de IoT, es segura y escalable, obtiene información a partir de un sistema de iluminación conectado mediante LED integrado con los sensores y dispositivos de iluminación conectada compatibles.

De este modo, permite beneficiarse de las tecnologías más avanzadas, el procesamiento y el análisis de big data y el aprendizaje automático. Ofrecemos gran variedad de posibilidades para oficinas, ciudades, comercios, industrias, deportes, hoteles e iluminación arquitectónica.

Las API abiertas permiten que el software de iluminación y la arquitectura del sistema intercambien datos entre los puntos de luz LED, los sensores y la plataforma Interact.

Esta plataforma de IoT lleva a cabo millones de transacciones de datos al día utilizando las mejores prestaciones de procesamiento disponibles. Esto le permite aprovechar tecnologías de nueva generación, procesamiento y análisis de macrodatos y aprendizaje automático. De este modo, le aporta conocimientos que puede utilizar para impulsar la eficiencia operativa y tomar decisiones más acertadas.

LUMEC


by ignify

Lumec, iluminación exterior urbana, vial y de túneles

Lumec es una marca líder reconocida por ofrecer aplicaciones de iluminación de carreteras y soluciones decorativas para exteriores y de alta calidad ambientalmente sostenibles.

Entendemos que la luz es una parte esencial de nuestras vidas y que ilumina nuestro entorno. Brinda seguridad y protección, brinda atmósfera y estilo.

Estamos comprometidos con fabricar productos de iluminación para exteriores de alta calidad, sostenibles y confiables que vivan en armonía con su entorno.





Stonco

by @signify

Stonco, luminarias para exteriores de uso general


La marca Stonco presenta soluciones de iluminación para exteriores amigables para los contratistas que ayudan a aprovechar al máximo su tiempo y presupuesto. Luminarias confiables, duraderas, energéticamente eficientes, asequibles y fáciles de instalar, adecuadas para una gran variedad de aplicaciones comerciales.



Color Kinetics, nuestra marca mundial de sistemas de iluminación arquitectónica dinámica

Damos libertad a las mentes creativas para que exploren el gran poder de la luz. Nuestras soluciones de iluminación avanzadas inspiran experiencias memorables, crean belleza, atraen a multitudes, crean marcas y obtienen resultados.

A través de nuestras innovaciones, ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para inspirar una vida más brillante y crear un mundo mejor.





Índice

01

Reflectores

Arena Vision	24
ActiStar	24
Tango	24
BVP152	26
BVP153	26

03

Vialidades

Roadfocus Plus	34
Roadfocus G2	36
Miniview	37
Streetview	38
Essential Force	38
BRP062P	38
Area Light LED G2	39

05

Alto montaje

Highfocus	41
-----------	----

07

Exteriores

Wallpack Lyte Pro	46
Wallpack	46
Garage and Canopy dual selectable	46

09

Waterproof

VTC	54
Vaporlume LED V3W	54
APX	55
WT063C	55
TCW063	55

02

Solar

Greenvision	28
Tango	28
Accesorios	28
Sunstay	31
SmartBright AIO	31

04

Túneles

Flowbase	40
----------	----

06

Urbano

Metroscape	44
Urbanscape	44
Core Post Top	44

08

Highbays

FBY	48
HCY	49
FBZ	50
HBY	50
BY518P	51
BY320P	52
BY320P accesorios	52

10

Linear

Fluxstream EZ	58
SDS Selectable strip	58
Fluxstream Strip	58
LBX	60

11

Paneles

Fluxgrid G2	64
Fluxpanel	65
Selectable backlit panel	66
EvoGrid	66
RC048B	68
RC048B accesorios	68

13

Emergency

LEDR1W5	78
Rótulo de salida	78

15

Lámparas LED

Bulbos LED	82
Spot LED	85
LED Classic	88
Cápsula LED	88
LED Drivers Linear	88
LED HID	89
Tubos LED	90

12

Downlights

LyteCaster	70
Lyteprofile	71
Retrofit selectable	73
GreenSpace G5	73
DN016B On/Off	74
DN016B Dim	74
DN016B High Lumen	74
DN116B IP54	75
DL252 Recessed	75
DL252 Surface	76
Smalu	76

14

UV-C

2x2 Grid Ceiling Mount	80
Louvered wall mount	80
Tubos Germicidas	80

16

Lámparas convencionales Y balastros

Industria	94
Entretenimiento	95
GLS	96
Halógenos	97
HID Exteriores	98
HID Interiores	99
Tubos fluorescentes	100
CFL No integradas	102
Balastros	105

PHILIPS**LUMEC**

by @signify

Stonco

by @signify

**Day-Brite
CFI**

by @signify

LIGHTOLIER

by @signify





Reflectores



ArenaVision LED

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
910771134953	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S2 T35	1500	220-400	212000	1	MTO	Activo	100.000	5 700
910771134954	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S3 T35	1500	220-400	212000	1	MTO	Activo	100.000	5 700
910771134955	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S4 T35	1500	220-400	212000	1	MTO	Activo	100.000	5 700
910771134956	BVP428 2470/857 PSDMX 220-400V BV S5 T35	1500	220-400	212000	1	MTO	Activo	100.000	5 700



ActiStar

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
823807620121	BVP631 LED808/740 600W SMB PSD	600	220-240	80800	1	MTO	Activo	50.000	4 000
823807620021	BVP631 LED999/740 750W NB PSD	750	220-240	99900	1	MTO	Activo	50.000	4 000
823807620421	BVP631 LED1010/740 750W SMB PSD	750	220-240	101000	1	MTO	Activo	50.000	4 000
823807620321	BVP631 LED1107/740 820W SWB 1-10V	820	220-240	110700	1	MTO	Activo	50.000	4 000



Tango BVP43I

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401654207	BVP431 LED68/NW 120-277V 50W SWB	50W	120-277	6800	1	MTO	Activo	50.000	4000
911401654507	BVP431 LED92/CW 120-277V 70W SWB	70W	120-277	9200	1	MTO	Activo	50.000	5700
911401654407	BVP431 LED92/NW 120-277V 70W SWB	70W	120-277	9200	1	MTO	Activo	50.000	4000
911401654707	BVP431 LED135/CW 120-277V 100W SWB	100W	120-277	13500	1	MTO	Activo	50.000	5700
911401654607	BVP431 LED136/NW 120-277V 100W SWB	100W	120-277	13600	1	MTO	Activo	50.000	4000



Tango BVP432

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401654907	BVP432 LED161/CW 120~277V 120W SWB	120W	120-277	16100	1	MTO	Activo	50,000	5700
911401654807	BVP432 LED161/NW 120~277V 120W SWB	120W	120-277	16100	1	MTO	Activo	50,000	4000
911401655307	BVP432 LED204/CW 120~277V 150W SWB	150W	120-277	20400	1	MTO	Activo	50,000	5700
911401655207	BVP432 LED206/NW 120~277V 150W SWB	150W	120-277	20600	1	MTO	Activo	50,000	4000
911401655707	BVP432 LED272/CW 120~277V 200W SWB	200W	120-277	27200	1	MTO	Activo	50,000	5700
911401655607	BVP432 LED274/NW 120~277V 200W SWB	200W	120-277	27400	1	MTO	Activo	50,000	4000



Tango BVP433

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401656107	BVP433 LED465/CW 120~277V 345W SWB	345W	120-277	46500	1	MTO	Activo	50,000	5700
911401656007	BVP433 LED465/NW 120~277V 345W SWB	345W	120-277	46500	1	MTO	Activo	50,000	4000
911401656507	BVP433 LED517/CW 120~277V 380W SWB	380W	120-277	51700	1	MTO	Activo	50,000	5700
911401656407	BVP433 LED517/NW 120~277V 380W SWB	380W	120-277	51700	1	MTO	Activo	50,000	4000



Tango BVP384

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220~240V SWB GM	490W	220-240	61400	1	MTO	Activo	50,000	4000
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220~240V SWB GM	490W	220-240	61400	1	MTO	Activo	50,000	5700
911401617606	BVP384 LED614/CW 490W 220~240V SMB GM	490W	220-240	61400	1	MTO	Activo	50,000	5700



BVP152

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401841180	BVP152 LED9/WW 120-277V 10W SWB CE	10	120-277	1000	18	MTS	H A E*	30,000	3000
911401830883	BVP152 G2 LED9/CW 10W 110-277V SWB	10	110-277	950	36	MTS	Activo	30,000	6500
911401841380	BVP152 LED19/WW 120-277V 20W SWB CE	20	120-277	2000	18	MTS	H A E*	30,000	3000
911401841480	BVP152 LED20/CW 120-277V 20W SWB CE	20	120-277	2000	18	MTS	H A E*	30,000	6500
911401841580	BVP152 LED28/WW 120-277V 30W SWB CE	30	120-277	3000	18	MTS	H A E*	30,000	3000
911401841680	BVP152 LED30/CW 120-277V 30W SWB CE	30	120-277	3000	18	MTS	H A E*	30,000	6500
911401814883	BVP152 G2 LED45/WW 50W 110-277V SWB	50	110-277	4750	24	MTS	Activo	30,000	3000
911401834883	BVP152 G2 LED45/CW 50W 110-277V SWB	50	110-277	4750	24	MTS	Activo	30,000	6500

*Hasta agotar existencias



BVP153

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401836883	BVP153 G2 LED90/CW 100W 110-277V SWB	100	110-277	9500	12	MTS	Activo	30,000	6500
911401837883	BVP153 G2 LED135/CW 150W 110-277V SWB	150	110-277	14250	6	MTS	Activo	30,000	6500
911401838883	BVP153 G2 LED180/CW 200W 110-277V SWB	200	110-277	19000	6	MTS	Activo	30,000	6500
911401816883	BVP153 G2 LED90/WW 100W 110-277V SWB	100	110-277	9500	12	MTO	Activo	30,000	3000
911401817883	BVP153 G2 LED135/WW 150W 110-277V SWB	150	110-277	14250	6	MTO	Activo	30,000	3000
911401818883	BVP153 G2 LED180/WW 200W 110-277V SWB	200	110-277	19000	6	MTO	Activo	30,000	3000



02

Solar LED



GreenVision Xceed V2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401816302	BRP381 LED75/CW 50W DM*	50W	N/A	7500	1	MTO	Activo	50,000	5 700
911401816202	BRP382 LED140/CW 90W DM*	90W	N/A	14000	1	MTO	Activo	50,000	5 700
911401816102	BRP383 LED240/CW 150W DM*	150W	N/A	24000	1	MTO	Activo	50,000	5 700

*Consultar sección de accesorios para correcto funcionamiento



Tango G2 Solar

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401820502	BVP281 LED50/CW 40W S-WB SD 12.5m*	40W	N/A	5000	1	MTO	Activo	50,000	5 700
911401820602	BVP281 LED100/CW 80W S-WB SD 12.5m*	80W	N/A	10000	1	MTO	Activo	50,000	5 700
911401820702	BVP282 LED150/CW 120W S-WB SD 12.5m*	120W	N/A	15000	1	MTO	Activo	50,000	5 700

*Consultar sección de accesorios para correcto funcionamiento



Accesorios

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm					K
911401816902	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817002	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817102	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817202	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817302	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817402	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817502	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817602	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817702	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401818702	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA



Accesorios

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				K	
911401818802	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401818902	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819002	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819102	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819202	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819302	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819402	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819502	BATERÍA 12V INGROUND	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401817802	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817902	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401818002	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401818102	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401818202	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401818302	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401818402	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401818502	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401818602	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401819602	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819702	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819802	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401819902	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401820002	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401820102	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401820202	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401820302	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401820402	BATERÍA 12V INGROUND (SOLICITAR 2 PARA 24V)	NA	12V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	3 Años	NA
911401823002	BATERÍA LFP ON POLE	NA	12.8V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823102	BATERÍA LFP ON POLE	NA	12.8V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823202	BATERÍA LFP ON POLE	NA	12.8V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823302	BATERÍA LFP ON POLE	NA	12.8V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823402	BATERÍA LFP ON POLE	NA	12.8V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823502	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401822302	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823602	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401822402	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823702	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401822502	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823802	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401822602	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401823902	BATERÍA LFP ON POLE	NA	25.6V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	5 Años	NA
911401817001	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401817101	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
919415811084	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA



Accesorios

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm					K
919415811085	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401825902	CABLE LUMINARIO-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401826002	CABLE LUMINARIO-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401826102	CABLE LUMINARIO-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401826202	CABLE LUMINARIO-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401817201	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401817301	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401817601	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401826501	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401826601	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401882601	CABLE PANEL-CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401809002	CONTROLADOR	NA	12/24V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401809102	CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401816002	CONTROLADOR	NA	12/24V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822702	CONTROLADOR	NA	12/24V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822802	CONTROLADOR	NA	12/24V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822902	CONTROLADOR	NA	12/24V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401824902	CONTROLADOR	NA	NA	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401803202	PANEL	55W	17V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401803102	PANEL	60W	17V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401803302	PANEL	75W	17V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401803702	PANEL	100W	17V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401803802	PANEL	105W	17V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401803602	PANEL	115W	17V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401803502	PANEL	125W	17V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401804002	PANEL	130W	18V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401803902	PANEL	155W	17V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401893501	PANEL	200W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401804302	PANEL	260W	30V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401804502	PANEL	310W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401804402	PANEL	315W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401821702	PANEL VERTICAL	100W	18V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401821802	PANEL VERTICAL	100W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401821902	PANEL VERTICAL	140W	18V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822002	PANEL VERTICAL	140W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822102	PANEL VERTICAL	190W	18V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822202	PANEL VERTICAL	190W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401821702	PANEL VERTICAL	100W	18V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401821802	PANEL VERTICAL	100W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401821902	PANEL VERTICAL	140W	18V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822202	PANEL VERTICAL	140W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822102	PANEL VERTICAL	190W	18V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA
911401822202	PANEL VERTICAL	190W	36V	NA	1	MTO	Sobre Proyecto	NA	NA

PHILIPS

**Solar
Solar LED**



SunStay


12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar Equip	11	DC	2000	1	MTO	Activo	50,000	5 700
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar Equip	17	DC	3000	1	MTO	Activo	50,000	5 700
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar IN	26	DC	4500	1	MTO	Activo	50,000	5 700
919515813979	BRP710 LED60 CW MR HY FDIM20 SOLAR*	34	DC	6000	1	MTO	Activo	50,000	5 700

* Producto híbrido, se necesita conexión 220-240V



SmartBright AIO

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
911401853302	BRP110 LED50/757 G2 Pro	27	DC	5000	1	MTO	Activo	50,000	5 700
911401853402	BRP110 LED85/757 G2 Pro	42	DC	8500	1	MTO	Activo	50,000	5 700
911401853502	BRP110 LED120/757 G2 Pro	65	DC	12000	1	MTO	Activo	50,000	5 700
911401853602	BRP110 LED180/757 G2 Pro	92	DC	18000	1	MTO	Activo	50,000	5 700







03

Vialidades



RoadFocus Plus Nano

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820279449	RPN-35W10LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	34	120-277	5044	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279440	RPN-45W10LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	44	120-277	6167	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279445	RPN-55W10LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	54	120-277	7107	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279443	RPN-40W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	39	120-277	6412	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279444	RPN-45W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	44	120-277	7093	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279447	RPN-50W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	49	120-277	7756	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279451	RPN-55W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	54	120-277	8384	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279309	RPN-60W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	59	120-277	9132	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279310	RPN-65W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	64	120-277	9692	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279311	RPN-95W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	93	120-277	12758	1	MTO	Activo	100,000	4 000



RoadFocus Plus Small

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820279378	RPS-50W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	49	120-277	7957	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206186	RPS-60W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	59	120-277	9386	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206187	RPS-65W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	64	120-277	9930	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206190	RPS-95W20LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	94	120-277	13441	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206191	RPS-60W30LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	59	120-277	9946	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206194	RPS-85W30LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	84	120-277	13335	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206195	RPS-95W30LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	94	120-277	14574	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279366	RPS-60W40LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	59	120-277	10272	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206197	RPS-80W40LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	79	120-277	13317	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206198	RPS-85W40LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	84	120-277	14013	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206199	RPS-95W40LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	94	120-277	15316	1	MTO	Activo	100,000	4 000



RoadFocus Plus Medium

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820206059	RPM-105W40LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	104	120-277	16383	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206060	RPM-120W40LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	119	120-277	13271	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206061	RPM-130W60LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	129	120-277	21514	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820206080	RPM-160W60LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	159	120-277	25480	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279361	RPM-130W80LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	129	120-277	22470	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820279362	RPM-135W80LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	134	120-277	23223	1	MTO	Activo	100,000	4 000



RoadFocus Plus Large

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820279236	RPL-245W120LED-740-G1-R2M-UNV-DMG-[MX-004]-TLRD7-GY3	244	120-277	40418	1	MTO	Activo	100,000	4 000



RoadFocus Small G2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820205667	RFS-35W16LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	38	120-277	4756	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205668	RFS-45W16LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	45	120-277	5531	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205669	RFS-50W16LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	50	120-277	5591	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205670	RFS-54W16LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	53	120-277	5963	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205660	RFS-55W32LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	53	120-277	6691	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205661	RFS-72W32LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	73	120-277	9418	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205664	RFS-108W32LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	108	120-277	13025	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205662	RFS-80W40LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	79	120-277	10616	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205663	RFS-100W40LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	101	120-277	12861	1	MTO	Activo	100,000	4 000



RoadFocus Medium G2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820216374	RFM-55W32LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	53	120-277	6318	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820215835	RFM-72W32LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	73	120-277	9586	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820216384	RFM-108W32LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	108	120-277	13257	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205672	RFM-135W40LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	135	120-277	15954	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205816	RFM-55W48LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	55	120-277	7747	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820215840	RFM-80W48LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	81	120-277	11109	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205671	RFM-108W48LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	106	120-277	13776	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205673	RFM-160W48LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	161	120-277	17915	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205665	RFM-120W60LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	122	120-277	16182	1	MTO	Activo	100,000	4 000



RoadFocus Large G2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820215838	RFL-145W64LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	136	120-277	19162	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820215839	RFL-180W80LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	174	120-277	23952	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205674	RFL-215W96LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	207	120-277	26621	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820215853	RFL-241W112LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	243	120-277	32955	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205675	RFL-350W112LED4K-G2-R2M-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	340	120-277	42515	1	MTO	Activo	100,000	4 000



Accesos

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912400710035	PH8 - Fotocelda	N/A	N/A	N/A	1	MTO	Activo	N/A	N/A
912400710223	PH9 - Tapa para base NEMA	N/A	N/A	N/A	1	MTO	Activo	N/A	N/A
912401433679	PHXL - Vida útil extendida	N/A	N/A	N/A	1	MTO	Activo	N/A	N/A



MiniView

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820205740	SVS-25W16LED4K-G2-LE2-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	25	120-277	3450	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205741	SVS-35W16LED4K-G2-LE2-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	36	120-277	4694	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820205742	SVS-54W16LED4K-G2-LE2-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	53	120-277	6008	1	MTO	Activo	100,000	4 000



StreetView

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401430833	SVM-48W32LED4K-G2-LE2-UNIV-DMG-RC-GY3	53	120-277	6132	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401430824	SVM-60W32LED4K-G2-LE2-UNIV-DMG-RC-GY3	71	120-277	7752	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401430830	SVM-72W48LED4K-G2-LE2-UNIV-DMG-RC-GY3	79	120-277	8985	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401430827	SVM-90W48LED4K-G2-LE2-UNIV-DMG-RC-GY3	105	120-277	11475	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401430818	SVM-140W48LED4K-G2-LE2-UNIV-DMG-RC-GY3	160	120-277	15790	1	MTO	Activo	100,000	4 000

PHILIPS



EssentialForce

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
919306035601	BRP230 LED65 NW 42W DMLN P7 0-10 MX	42	120-277	6500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
919306035611	BRP230 LED78 NW 52W DMLN P7 0-10 MX	52	120-277	7800	1	MTO	Activo	50,000	4 000
919306035621	BRP230 LED90 NW 65W DMLN P7 0-10 MX	65	120-277	9000	1	MTO	Activo	50,000	4 000

Vialidades Highbay & Lowbay



BRPØ62P

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
919615811346	BRP062 P LED54 CW SLC S1 PSU GR P4205	45	120-277	5700	4	MTS	H A E*	50,000	5400
919615811347	BRP062 P LED78 CW SLC S1 PSU GR P4206	65	120-277	5700	4	MTS	H A E*	50,000	7800

*Hasta agotar existencias



Área Light

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/	Estatus	Vida	Temp.
		Máx	Máx	Máx		MTS		Útil	de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401590699	AL70-NW-G2-AR-3-8-FAWS-TLRD3-BZ	70	120-277V	11,451	1	MTO	Sobre Proyecto	100,000	4 000
912401590702	AL70-NW-G2-AR-4-8-FAWS-TLRD3-BZ	70	120-277V	11,991	1	MTO	Sobre Proyecto	100,000	4 000
912401590706	AL70-NW-G2-AR-3-8-FAWS-IMRI-TLRD3-BZ	70	120-277V	11,451	1	MTO	Sobre Proyecto	100,000	4 000
912401590708	AL70-NW-G2-AR-4-8-FAWS-IMRI-TLRD3-BZ	70	120-277V	11,991	1	MTO	Sobre Proyecto	100,000	4 000
912401590701	AL150-NW-G2-AR-3-8-FAWS-TLRD3-BZ	150	120-277V	21,572	1	MTO	Sobre Proyecto	100,000	4 000
912401590703	AL150-NW-G2-AR-4-8-FAWS-TLRD3-BZ	150	120-277V	22,590	1	MTO	Sobre Proyecto	100,000	4 000
912401590707	AL150-NW-G2-AR-3-8-FAWS-IMRI-TLRD3-BZ	150	120-277V	21,572	1	MTO	Sobre Proyecto	100,000	4 000
912401590709	AL150-NW-G2-AR-4-8-FAWS-IMRI-TLRD3-BZ	150	120-277V	22,590	1	MTO	Sobre Proyecto	100,000	4 000





04

Túneles Road Lighting

PHILIPS



FlowBase

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401687404	BWP352 LED93/NW 75W 220-240V DM2 MP1	75	220-240	9 300	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401685204	BWP352 LED129/NW 100W 220-240V DM2 MP1	100	220-240	12 900	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401685604	BWP352 LED194/NW 150W 220-240V DM2 MP1	150	220-240	19 400	1	MTO	Activo	50,000	4 000
824110117281	BWP352 LED301/NW 235W 220-240V DM2 1-10V	235	220-240	30 100	1	MTO	Activo	50,000	4 000

05



Alto montaje Road Lighting

LUMEC

by signify



HighFocus Plus

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
828820279693	HFP-255W200LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	250	120-277	46507	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279694	HFP-405W200LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	410	120-277	69681	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279695	HFP-450W200LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	450	120-277	75503	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279696	HFP-485W200LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	490	120-277	80509	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279697	HFP-515W240LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	510	120-277	86132	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279698	HFP-545W240LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	540	120-277	90968	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279699	HFP-595W360LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	590	120-277	111384	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279701	HFP-650W320LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	650	120-277	103089	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279702	HFP-730W360LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	720	120-277	121857	1	MTO	Activo	100.000	4 000
828820279703	HFP-820W360LED-740-G1-5W-UNV-DMG-[MX-001]-RCD7-GY3	810	120-277	133571	1	MTO	Activo	100.000	4 000





06

Urbano



MetroScape

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V.	lm				Hs.	K
912401601374	MPTR-55W32LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	54	120-277	6082	1	MTO	Activo	100,000	4000
912401601373	MPTR-55W48LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	53	120-277	6451	1	MTO	Activo	100,000	4000
912401601372	MPTR-80W48LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	79	120-277	9255	1	MTO	Activo	100,000	4000
912401601370	MPTR-70W64LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	71	120-277	8623	1	MTO	Activo	100,000	4000
912401601371	MPTR-108W48LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	102	120-277	12368	1	MTO	Activo	100,000	4000



UrbanScape

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V.	lm				Hs.	K
912401601369	MPTC-55W32LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	54	120-277	6082	1	MTO	Activo	100,000	4000
912401601368	MPTC-55W48LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	53	120-277	6451	1	MTO	Activo	100,000	4000
912401601367	MPTC-80W48LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	79	120-277	9255	1	MTO	Activo	100,000	4000
912401601365	MPTC-70W64LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	71	120-277	8623	1	MTO	Activo	100,000	4000
912401601366	MPTC-108W48LED4K-G3-LE5-UNV-DMG-RCD7-BKTX	102	120-277	12368	1	MTO	Activo	100,000	4000



Core Post Top

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V.	lm				Hs.	K
910402700479	PT50-NW-G1-T2-5-HV3-FAWS-TLRPC-BK-MX	53	120-277	6308	1	MTS	Activo	50,000	4000
910402700481	PT50-CW-G1-T2-5-HV3-FAWS-TLRPC-BK-MX	53	120-277	6308	1	MTS	Activo	50,000	5000



07

Exteriores



Wallpack Lyte Pro

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V.	lm				Hs.	K
912400545374	LPW16-20-NW-G3-3-UNV-BZ	22	120-277	2700	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400545381	LPW16-30-NW-G3-3-UNV-BZ	34	120-277	4000	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400537955	LPW16-50-NW-G3-3-UNV-BZ	48	120-277	5400	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400545384	LPW16-20-NW-G3-4-UNV-BZ	22	120-277	2600	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400545434	LPW16-30-NW-G3-4-UNV-BZ	34	120-277	3900	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400545397	LPW16-50-NW-G3-4-UNV-BZ	48	120-277	5200	1	MTO	Activo	50,000	4000
828820206211	LPW32-50-NW-G3-3-UNV-BZ	45	120-277	5800	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400537960	LPW32-70-NW-G3-3-UNV-BZ	70	120-277	6913	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400545385	LPW32-90-NW-G3-3-UNV-BZ	90	120-277	9637	1	MTO	Activo	50,000	4000
828820206226	LPW32-50-NW-G3-4-UNV-BZ	45	120-277	5700	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400545387	LPW32-70-NW-G3-4-UNV-BZ	65	120-277	8100	1	MTO	Activo	50,000	4000
912400545452	LPW32-90-NW-G3-4-UNV-BZ	90	120-277	9328	1	MTO	Activo	50,000	4000



Wall Pack DualSelect

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V.	lm				Hs.	K
911401872381	WP60-SCT-G2-10-BZ	28 40 60	120-347	Ver ficha	2	MTO	Activo	54,000	3000 4000 5000
911401872481	WP100-SCT-G2-10-BZ	70/ 80 90/ 100	120-347	Ver ficha	2	MTO	Activo	54,000	3000 4000 5000



Garage and Canopy

12NC	Descripción del producto	Potencia Máx	Voltaje	Lumens Máx	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V.	lm				Hs.	K
911401828182	GC60/90-MH10	-	-	-	1	MTO	Sobre Proyecto	-	-
911401872181	GC60-SCT-G2-SM-5-10-BZ	60	120-347	8,350	1	MTO	Sobre Proyecto	50,000	3/4/5*
911401872281	GC90-SCT-G2-SM-5-10-BZ	90	120-347	12,850	1	MTO	Sobre Proyecto	50,000	3/4/5*

*Selector de TCC 3K/4K/5K



8

Hihgbays



FBY

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401494858	FBY12L840-UNV	88	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401495037	FBY12L850-UNV	88	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401494857	FBY18L840-UNV	133	120-277	18000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401495039	FBY18L850-UNV	133	120-277	18000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401494856	FBY24L840-UNV	176	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401495041	FBY24L850-UNV	176	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401494855	FBY30L840-UNV	208	120-277	30000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401495036	FBY30L850-UNV	208	120-277	30000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401496843	FBY36L840-UNV	268	120-277	36000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401510342	FBY36L850-UNV	268	120-277	36000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401496850	FBY48L840-UNV	356	120-277	48000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401496849	FBY60L840-UNV	423	120-277	60000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401510339	FBY60L850-UNV	423	120-277	60000	1	MTO	Activo	100,000	5 000



FBY+ Acrílico Clear

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401510173	FBY12L850-UNV-LCA	88	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401499237	FBY18L850-UNV-LCA	133	120-277	18000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401496998	FBY24L850-UNV-LCA	176	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401607579	FBY30L850-UNV-LCA	209	120-277	30000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401608985	FBY48L850-UNV-LCA	355	120-277	48000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401497672	FBY60L850-UNV-LCA	423	120-277	60000	1	MTO	Activo	100,000	5 000




FBY+ Acrílico Frosted

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401496384	FBY12L850-UNV-LFA	88	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401499011	FBY18L850-UNV-LFA	133	120-277	18000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401496049	FBY24L850-UNV-LFA	176	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401497321	FBY30L850-UNV-LFA	208	120-277	30000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401497463	FBY36L850-UNV-LFA	268	120-277	36000	1	MTO	Activo	100,000	5 000



FBY+ Emergencia

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
912401510086	FBY12L850-UNV-BSL10LST	88	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401497492	FBY18L850-UNV-BSL10LST	133	120-277	18000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401496409	FBY24L850-UNV-BSL10LST	176	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401499423	FBY30L850-UNV-BSL10LST	209	120-277	30000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401609235	FBY36L850-UNV-BSL10LST	268	120-277	36000	1	MTO	Activo	100,000h	5 000



Accesorios FBY

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
912401495721	FBY-PENHGR	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401459117	HNH5-VHOOK	NA	NA	NA	12	MTO	Activo	NA	NA
912401459113	HCH5-VHOOK	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
912401459114	HCH10-VHOOK	NA	NA	NA	5	MTO	Activo	NA	NA
912401459115	HCH15-VHOOK	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401459116	HCH20-VHOOK	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA



HCY Selectable

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
911401874482	HCY1421L8CST-UN3-DIM	102W	120-347	14000 21000	1	MTO	Activo	50,000	4 000 5 000
911401874582	HCY2833L8CST-UN3-DIM	144W	120-347	28000 33000	1	MTO	Activo	50,000	4 000 5 000



Accesories HCY

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401874382	HCY2-PRSM	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
911401874282	HCY2-PRLG	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
911401856081	HCY-SURFACE BKT SM	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
911401856181	HCY-SURFACE BKT LG	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
911401874682	HCY-SENSOR	NA	NA	NA	50	MTO	Activo	NA	NA
911401855781	HCY-REMOTE	NA	NA	NA	20	MTO	Activo	NA	NA



FBZ

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401609649	FBZ12L840-UNV	73	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401609574	FBZ18L840-UNV	100	120-277	17000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401609575	FBZ18L850-UNV	100	120-277	17000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401609577	FBZ24L840-UNV	150	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401609579	FBZ24L850-UNV	150	120-277	25000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401609582	FBZ30L840-UNV	190	120-277	30000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401609650	FBZ36L840-UNV	225	120-277	37000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401609651	FBZ48L840-UNV	302	120-277	49000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401609652	FBZ60L840-UNV	385	120-277	61000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401610135	FBZ60L840-UNV-N	268	120-277	69000	1	MTO	Activo	100,000	4 000



HBY

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401459506	HBY12L840-UNV-M-WT	85	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401458105	HBY12L840-UNV-N-WT	85	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401458104	HBY18L840-UNV-M-WT	136	120-277	18000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401286228	HBY18L840-UNV-W-WT	136	120-277	18000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401286152	HBY24L840-UNV-M-WT	187	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401458103	HBY24L840-UNV-W-WT	187	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401498076	HBY30L840-UNV-M-WT	226	120-277	30000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401286169	HBY36L840-UNV-M-WT	280	120-277	30000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401458098	HBY36L840-UNV-N-WT	280	120-277	36000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401498156	HBY36L840-UNV-W-WT	280	120-277	36000	1	MTO	Activo	100,000	4 000



Accesarios HBY

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401459119	HCH10-SNAP	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401459419	HBY-ADJHGR	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
828820103380	HBY-ADJHGR-XTM	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA




BY518P

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401507871	BY518P LED205/NW PSU WB 120-277	149	120-277	20500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401507771	BY518P LED205/NW PSU NB 120-277	149	120-277	20500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401507071	BY518P LED105/NW PSU WB 120-277	78	120-277	10500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401506971	BY518P LED105/NW PSU NB 120-277	78	120-277	10500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401506771	BY518P LED105/CW PSU NB 120-277	78	120-277	10500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401506871	BY518P LED105/CW PSU WB 120-277	78	120-277	10500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401507171	BY518P LED155/CW PSU NB 120-277	115	120-277	15500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401507271	BY518P LED155/CW PSU WB 120-277	115	120-277	15500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401507371	BY518P LED155/NW PSU NB 120-277	115	120-277	15500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401507471	BY518P LED155/NW PSU WB 120-277	115	120-277	15500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401507571	BY518P LED205/CW PSU NB 120-277	149	120-277	20500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401507671	BY518P LED205/CW PSU WB 120-277	149	120-277	20500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401507971	BY518P LED105/CW PSD NB 120-277	83	120-277	10500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401508071	BY518P LED105/CW PSD WB 120-277	83	120-277	10500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401508171	BY518P LED105/NW PSD NB 120-277	83	120-277	10500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401508271	BY518P LED105/NW PSD WB 120-277	83	120-277	10500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401508371	BY518P LED155/CW PSD NB 120-277	124	120-277	15500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401508471	BY518P LED155/CW PSD WB 120-277	124	120-277	15500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401508571	BY518P LED155/NW PSD NB 120-277	124	120-277	15500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401508671	BY518P LED155/NW PSD WB 120-277	124	120-277	15500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401508771	BY518P LED205/CW PSD NB 120-277	161	120-277	20500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401508871	BY518P LED205/CW PSD WB 120-277	161	120-277	20500	1	MTO	Activo	50,000	6 500
911401508971	BY518P LED205/NW PSD NB 120-277	161	120-277	20500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
911401509071	BY518P LED205/NW PSD WB 120-277	161	120-277	20500	1	MTO	Activo	50,000	4 000




BY320P

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401873581	BY320P LED260S CW PSU GR FG WB	200	120-277	26000	1	MTS	Activo	30,000	6 500
911401873681	BY320P LED260S CW PSU GR FG MB	200	120-277	26000	1	MTS	Activo	30,000	6 500
911401873381	BY320P LED195S CW PSU GR FG WB	150	120-277	19500	1	MTS	Activo	30,000	6 500
911401873481	BY320P LED195S CW PSU GR FG MB	150	120-277	19500	1	MTS	Activo	30,000	6 500
911401873181	BY320P LED130S CW PSU GR FG WB	100	120-277	13000	1	MTS	Activo	30,000	6 500
911401873281	BY320P LED130S CW PSU GR FG MB	100	120-277	13000	1	MTS	Activo	30,000	6 500



Accesories BY320

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401860781	BY628Z Bracket LED150	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
911401860881	BY628Z Bracket LED225	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
911401860981	BY628Z Bracket LED300	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA





q

Waterproof



VTC

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401738102	VTC436L840-UNV	35W	120-277	3600	6	MTO	Activo	50,000	4 000



Vaporlume LED V3W

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401501677	V3W435L840-UNV-DIM	23	120-277	3500	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401495640	V3W435L850-UNV-DIM	23	120-277	3500	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401501686	V3W443L840-UNV-DIM	23	120-277	4300	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401494970	V3W443L850-UNV-DIM	23	120-277	4300	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401501684	V3W451L840-UNV-DIM	35	120-277	5100	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401501684	V3W451L850-UNV-DIM	35	120-277	5100	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401501682	V3W470L840-UNV-DIM	50	120-277	7000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401494964	V3W470L850-UNV-DIM	50	120-277	7000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401501680	V3W480L840-UNV-DIM	56	120-277	8000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401496146	V3W480L850-UNV-DIM	56	120-277	8000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401501678	V3W4100L840-UNV-DIM	74	120-277	10000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401494284	V3W4100L850-UNV-DIM	74	120-277	10000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401494144	V3W443L850-UNV-DIM-LFA	29	120-277	4300	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401493908	V3W443L840-UNV-DIM-LFA	29	120-277	4300	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401499967	V3W470L840-UNV-DIM-IP67	50	120-277	7000	1	MTO	Activo	100,000	4 000



Accesorios V3W

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912400344165	TBK	NA	NA	NA	50	MTO	Activo	NA	NA
912401457061	V3WEBK	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401457060	V3WWBK	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401457059	V3WVBK	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401457058	V3WSBK	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912400348218	FKR-126	NA	NA	NA	20	MTO	Activo	NA	NA

Day-Brite

CFI

by  signify



APX

Waterproof

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401272289	APX08LL40-UNV	76	120-277	8000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272291	APX08LL40-UNV-N	76	120-277	8000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272286	APX08LL40-UNV-M	76	120-277	8000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272293	APX08LL40-UNV-W	76	120-277	8000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272302	APX12LL40-UNV	96	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401275368	APX12LL40-UNV-W-LFP	96	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279886	APX12LL40-UNV-N-LFP	123	120-277	12000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272287	APX16LL40-UNV	123	120-277	16000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272275	APX16LL40-UNV-N	123	120-277	16000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272283	APX16LL40-UNV-M	123	120-277	16000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272294	APX16LL40-UNV-W	123	120-277	16000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401282636	APX16LL40-UNV-W-LFA	123	120-277	16000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272327	APX20LL40-UNV	168	120-277	20000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272306	APX20LL50-UNV	168	120-277	20000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401272311	APX20LL40-UNV-W	168	120-277	20000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272329	APX20LL40-UNV-N	168	120-277	20000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272330	APX20LL40-UNV-M	168	120-277	20000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272339	APX20LL40-UNV-LFP	168	120-277	20000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272307	APX24LL40-UNV	191	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272309	APX24LL40-UNV-N	191	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401272310	APX24LL40-UNV-M	191	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401275061	APX24LL50-UNV-W	191	120-277	24000	1	MTO	Activo	100,000	5 000

PHILIPS

Waterproof



WT063C

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
919053055566	WT063C LED20S/CW PSU	17	120-277	1800	12	MTS	Activo	30,000	6 500
919053055568	WT063C LED43S/CW PSU	38	120-277	3420	9	MTS	Activo	30,000	6 500
919053055567	WT063C LED43S/NW PSU	38	120-277	3420	9	MTS	Activo	30,000	4 000



TCW063

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
919053055550	TCW063 2XTLED PW	NA	NA	NA	10	MTS	Activo	NA	NA





Linear

Linear



Fluxstream EZ

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401499854	FSSEZ440L840-UNV-DIM	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	50,000	4 000
912401607566	FSSEZ440L850-UNV-DIM	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	50,000	5 000
912401499855	FSSEZ880L840-UNV-DIM	62	120-277	8000	1	MTO	Activo	50,000	4 000
912401607567	FSSEZ880L850-UNV-DIM	62	120-277	8000	1	MTO	Activo	50,000	5 000
912401282852	FSWEZ440L840-UNV	32	120-277	4000	1	MTO	Activo	50,000	4 000



SDS Selectable Strip

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401870782	SDS21224L8CST-UNV-DIM	10/15/20	120-277	1200 1800 2400	9	MTO	Activo	50,000	3 500 4 000 5 000
911401870882	SDS42448L8CST-UNV-DIM	20/30/40	120-277	2430 3640	9	MTO	Activo	50,000	3 500 4 000 4850 5 000
911401870982	SDS84998L8CST-UNV-DIM	40/60/80	120-277	4900 7350 9800	6	MTO	Activo	50,000	3 500 4 000 5 000



Fluxstream Strip

2FT

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401283410	FSS220L840-UNV-DIM	17	120-277	2000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401502354	FSS220L850-UNV-DIM	17	120-277	2000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401462457	FSS220L830-UNV-DIM	17	120-277	2000	1	MTO	Activo	100,000	3 000
912401462402	FSS230L840-UNV-DIM	24	120-277	3000	1	MTO	Activo	100,000	4 000



3FT

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W.	V.	lm				Hs.	K.....
912401283412	FSS330L840-UNV-DIM	24	120-277	3000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
828820102750	FSS330L850-UNV-DIM	24	120-277	3000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401502763	FSS330L835-UNV-DIM-BK	24	120-277	3000	1	MTO	Activo	100,000	3 500



4FT

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W.	V.	lm				Hs.	K.....
912401462710	FSS430L850-UNV-DIM	26	120-277	3000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401462451	FSS440L850-UNV-DIM	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401283425	FSS455L840-UNV-DIM	45	120-277	5500	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401493099	FSS455L850-UNV-DIM	45	120-277	5500	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401283431	FSS470L840-UNV-DIM	58	120-277	7000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401462563	FSS470L850-UNV-DIM	58	120-277	7000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401283414	FSS440L840-UNV-DIM	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401461925	FSS440L840-347-DIM	31	347	4000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401461932	FSS430L840-UNV-DIM	26	120-277	3000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401462732	FSS440L835-UNV-DIM-BK	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	3 500
912401502306	FSS455L835-UNV-DIM-BK	45	120-277	5500	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401502426	FSS455L840-UNV-DIM-BK	45	120-277	5500	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401502808	FSS440L840-UNV-DIM-BK	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	4 000



8FT

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W.	V.	lm				Hs.	K.....
912401502152	FSS860L840-UNV-DIM	43	120-277	6000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401501722	FSS860L850-UNV-DIM	43	120-277	6000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401283445	FSS880L840-UNV-DIM	60	120-277	8000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401283437	FSS8110L840-UNV-DIM	82	120-277	11000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401502098	FSS8110L850-UNV-DIM	82	120-277	11000	1	MTO	Activo	100,000	5 000
912401462452	FSS880L850-UNV-DIM	60	120-277	8000	1	MTO	Activo	100,000	5 000



Fluxstream Accesories

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
912401262756	SV5F12	NA	NA	NA	15	MTO	Activo	NA	NA
912401262755	SV5F18	NA	NA	NA	15	MTO	Activo	NA	NA
912401261863	SV5F24	NA	NA	NA	15	MTO	Activo	NA	NA
912401262754	SV5F36	NA	NA	NA	15	MTO	Activo	NA	NA
912401038723	SV5F48	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
912400348218	FKR-126	NA	NA	NA	20	MTO	Activo	NA	NA

LBX



4FT

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
912401278440	LBX40L840-UNV	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401278654	LBX40L840-UNV-FD	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279084	LBX40L840-UNV-W	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279087	LBX40L840-UNV-UD	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279088	LBX55L840-UNV	41	120-277	5500	1	MTO	Activo	100,000	4 000K
912401279098	LBX55L840-UNV-FD	41	120-277	5500	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401278810	LBX70L840-UNV	53	120-277	7000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279112	LBX70L840-UNV-UD	53	120-277	7000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279113	LBX90L840-UNV	66	120-277	9000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279118	LBX90L840-UNV-UD	66	120-277	9000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279119	LBX90L840-UNV-FD	66	120-277	9000	1	MTO	Activo	100,000	4 000



8FT

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
912401279187	LBX110L840-UNV	82	120-277	11000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279193	LBX110L840-UNV-UD	82	120-277	11000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279194	LBX110L840-UNV-FD	82	120-277	11000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401279195	LBX140L840-UNV	106	120-277	14000	1	MTO	Activo	100,000	4 000



Emergencia

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
912401286542	LBX40L840-UNV-FD-EMLED	31	120-277	4000	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401285890	LBX55L840-UNV-FD-EMLED	41	120-277	5500	1	MTO	Activo	100,000	4 000
912401281562	LBX110L840-UNV-FD-EMLED	82	120-277	11000	1	MTO	Activo	100,000	4 000



Accesorios

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
912401279079	LBX-HANGER BKT	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401279080	LBX-LVR4	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912400348218	FKR-126	NA	NA	NA	20	MTO	Activo	NA	NA
912400347291	DACH48	NA	NA	NA	100	MTO	Activo	NA	NA





Paneles



FluxGrid G2

Configuración Base

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil Hs.	Temp. de color K
		W	V	lm					
912401608149	1FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM	30	120-277	4200	1	MTO	Activo	85,000	4 000
912401607978	2FGXG38B840-2-RS-UNV-DIM	32	120-277	3800	1	MTO	Activo	85,000	4 000
912401607944	2FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM	30	120-277	4200	1	MTO	Activo	85,000	4 000



lx4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil Hs.	Temp. de color K
		W	V	lm					
912401607951	1FGXG30L840-4-RS-UNV-DIM	21	120-277	3000	1	MTO	Activo	85,000	4 000
912401607959	1FGXG54L840-4-RS-UNV-DIM	41	120-277	5400	1	MTO	Activo	85,000	4 000



2x2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil Hs.	Temp. de color K
		W	V	lm					
912401607985	2FGXG38L840-2-FS-UNV-DIM	28	120-277	3800	1	MTO	Activo	85,000	4 000
912401608008	2FGXG45L840-2-FS-UNV-DIM	34	120-277	4500	1	MTO	Activo	85,000	4 000



2x4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil Hs.	Temp. de color K
		W	V	lm					
912401607988	2FGXG38L840-4-FS-UNV-DIM	27	120-277	3800	1	MTO	Activo	85,000	4 000
912401608024	2FGXG74L840-4-FS-UNV-DIM	60	120-277	7400	1	MTO	Activo	85,000	4 000

FluxPanelG2



Configuación base

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401609016	1FPZ38B840-4-DS-UNV-DIM	30	120-277	3800	1	MTO	Activo	90,000	4 000
912401609019	2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIM	33	120-277	3800	1	MTO	Activo	90,000	4 000
912401609022	2FPZ42B840-4-DS-UNV-DIM	40	120-277	4500	1	MTO	Activo	90,000	4 000



lx4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401499457	1FPZ30L840-4-DS-UNV-DIM	25	120-277	3000	1	MTO	Activo	90,000	4 000
912401499344	1FPZ38L840-4-DS-UNV-DIM	30	120-277	3800	1	MTO	Activo	90,000	4 000
912401499580	1FPZ45L840-4-DS-UNV-DIM	38	120-277	4500	1	MTO	Activo	90,000	4 000
912401608602	1FPZ54L840-4-DS-UNV-DIM	44	120-277	5400	1	MTO	Activo	90,000	4 000



2x2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401499484	2FPZ30L840-2-DS-UNV-DIM	23	120-277	3000	1	MTO	Activo	90,000	4 000
912401499345	2FPZ38L840-2-DS-UNV-DIM	34	120-277	3800	1	MTO	Activo	90,000	4 000
912401499533	2FPZ45L840-2-DS-UNV-DIM	36	120-277	4500	1	MTO	Activo	90,000	4 000



2x4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401499517	2FPZ38L840-4-DS-UNV-DIM	29	120-277	3800	1	MTO	Activo	90,000	4 000K
912401499346	2FPZ43L840-4-DS-UNV-DIM	30	120-277	4300	1	MTO	Activo	90,000	4 000K
912401499544	2FPZ48L840-4-DS-UNV-DIM	37	120-277	4800	1	MTO	Activo	90,000	4 000K
912401499552	2FPZ54L840-4-DS-UNV-DIM	42	120-277	5400	1	MTO	Activo	90,000	4 000K
912401499561	2FPZ60L840-4-DS-UNV-DIM	47	120-277	6000	1	MTO	Activo	90,000	4 000K
828820216564	2FPZ74L840-4-DS-UNV-DIM	56	120-277	7400	1	MTO	Activo	90,000	4 000K
912401608319	2FPZ80L840-4-DS-UNV-DIM	60	120-277	8000	1	MTO	Activo	90,000	4 000

Selectable Backlit LED Panel



1x4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401837681	1SBP3040L8CS-4-UNV-DIM	(30 /35 /40)	120-277V	3400 4400	4	MTO	Activo	67,000	(3500 /4000 /5000)



2x2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401837781	2SBP3040L8CS-2-UNV-DIM	(30/ 35 /40)	120-277	3200 4200	4	MTO	Activo	67,000	(3500 /4000 /5000)



2x4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401837881	2SBP3550L8CS-4-UNV-DIM	(30 /35 /40)	120-277	4100 5800	4	MTO	Activo	67,000	(3500 /4000 /5000)

Evogrid



1x4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401278770	1EVG30L840-4-D-UNV-DIM	23	120-277	3000	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401277973	1EVG38L840-4-D-UNV-DIM	29	120-277	3800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401280291	1EVG45L840-4-D-UNV-DIM	36	120-277	4500	1	MTO	Activo	80,000	4 000



2x2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401272954	2EVG30L840-2-D-UNV-DIM	25	120-277	3000	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272139	2EVG38L840-2-D-UNV-DIM	33	120-277	3800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272140	2EVG45L840-2-D-UNV-DIM	39	120-277	4500	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401608581	2EVG54L840-2-D-UNV-DIM	39	120-277	5400	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272131	2EVG38L840-2-D-UNV-DIM-EMLED	33	120-277	3800	1	MTO	Activo	80,000	4 000



2x4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401273077	2EVG38L840-4-D-UNV-DIM	41	120-277	3800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272623	2EVG43L840-4-D-UNV-DIM	41	120-277	4300	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272128	2EVG48L840-4-D-UNV-DIM	47	120-277	4800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272129	2EVG54L840-4-D-UNV-DIM	55	120-277	5400	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272142	2EVG74L840-4-D-UNV-DIM	82	120-277	7400	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401273087	2EVG38L840-4-D-UNV-DIM-EMLED	36	120-277	3800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272136	2EVG48L840-4-D-UNV-DIM-EMLED	47	120-277	4800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272135	2EVG54L840-4-D-UNV-DIM-EMLED	55	120-277	5400	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401272134	2EVG74L840-4-D-UNV-DIM-EMLED	82	120-277	7400	1	MTO	Activo	80,000	4 000



Air Return 2x4

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401273073	2EVG38LH840-4-D-UNV-DIM	27	120-277	3800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401275648	2EVG48LH850-4-D-UNV-DIM	34	120-277	4800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401273074	2EVG48LH840-4-D-UNV-DIM	35	120-277	4800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401273075	2EVG54LH840-4-D-UNV-DIM	39	120-277	5400	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401273076	2EVG74LH840-4-D-UNV-DIM	56	120-277	7400	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401273084	2EVG48LH840-4-D-UNV-DIM-EMLED	35	120-277	4800	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401273085	2EVG54LH840-4-D-UNV-DIM-EMLED	39	120-277	5400	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401273086	2EVG74LH840-4-D-UNV-DIM-EMLED	56	120-277	7400	1	MTO	Activo	80,000	4 000
912401274081	2EVG48LH850-4-D-UNV-DIM-EMLED	35	120-277	4800	1	MTO	Activo	80,000	5 000



RC048B

30x120

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
911401855181	RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA	36	100-277	4000	4	MTS	Activo	50,000	6500
911401855081	RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA	36	100-277	4000	4	MTS	Activo	50,000	4000



60x60

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
911401854581	RC048B LED40S/865 100-277 W60L60 LA	36	120-277	4000	4	MTS	Activo	50,000	6500
911401854481	RC048B LED40S/840 100-277 W60L60 LA	36	120-277	4000	4	MTS	Activo	50,000	4000



Accesories

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
911401824580	RC048Z SMB-PLC	NA	NA	NA	10	MTO	Activo	NA	NA
911401824680	RC048Z SME-2	NA	NA	NA	20	MTO	Activo	NA	NA
911401824780	RC048Z SC	NA	NA	NA	40	MTO	Activo	NA	NA



12

Downlight



Lytecaster 6"

Housing

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401053531	L6R15RZ10UVA	15	120-277	1500	1	MTO	Activo	50,000	NA
912401053533	L6R20RZ10UVA	19	120-277	2000	1	MTO	Activo	50,000	NA
912400555322	L6R15AZ10UVA	15	120-277	1500	1	MTO	Activo	50,000	NA
912401052875	L6R20AZ10UVA	19	120-277	2000	1	MTO	Activo	50,000	NA
912401052874	L6R20ANZ10UVA	19	120-277	2000	1	MTO	Activo	50,000	NA



Engine

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401052589	L6R15840VA	21	NA	1500	1	MTO	Activo	50,000	4 000
912401052870	L6R20840VA	15	NA	2000	1	MTO	Activo	50,000	4 000
912400540411	L6R15930VA	25	NA	1500	1	MTO	Activo	50,000	3 000
912400540412	L6R20930VA	25	NA	2000	1	MTO	Activo	50,000	3 000



Trim

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912401050086	L6RDD	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401050087	L6RDW	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912401050085	L6RBW	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912400536325	L6SDD	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912400536322	L6SDW	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912400536328	L6SBW	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA

Unidad completa: housing + downlight o engine + trim (orden para cada uno por separado)



Lyteprofile 4"

Frame

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912400546884	4RN	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912400546888	4RR	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA



Trim

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912400549970	P4RDL05830CLZ10U	7	120-277	500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549794	P4RDL10830CLZ10U	11	120-277	1000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546607	P4RDL15830CLZ10U	16	120-277	1500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546622	P4RDL20830CLZ10U	21	120-277	2000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549895	P4RDL25830CLZ10U	27	120-277	2500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549981	P4RDL05840CLZ10U	7	120-277	500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400546596	P4RDL10840CLZ10U	11	120-277	1000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400546612	P4RDL15840CLZ10U	16	120-277	1500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549882	P4RDL20840CLZ10U	21	120-277	2000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549916	P4RDL25840CLZ10U	27	120-277	2500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549743	P4RDL05830CCZ10U	7	120-277	500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546518	P4RDL10830CCZ10U	11	120-277	1000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546520	P4RDL15830CCZ10U	16	120-277	1500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546522	P4RDL20830CCZ10U	21	120-277	2000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546630	P4RDL25830CCZ10U	27	120-277	2500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546587	P4RDL05840CCZ10U	7	120-277	500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400546595	P4RDL10840CCZ10U	11	120-277	1000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400546611	P4RDL15840CCZ10U	16	120-277	1500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400546625	P4RDL20840CCZ10U	21	120-277	2000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549710	P4RDL25840CCZ10U	27	120-277	2500	1	MTO	Activo	60,000	4 000

Unidad completa: housing + downlight o engine + trim (orden para cada uno por separado)



Lyteprofile 6"

Frame

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912400546896	6RN	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA
912400546901	6RR	NA	NA	NA	1	MTO	Activo	NA	NA



Engine

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
912400549795	P6RDL10830CLZ10U	10	120-277	1000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549830	P6RDL15830CLZ10U	15	120-277	1500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549862	P6RDL20830CLZ10U	21	120-277	2000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549893	P6RDL25830CLZ10U	26	120-277	2500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549929	P6RDL30830CLZ10U	33	120-277	3000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549953	P6RDL35830CLZ10U	37	120-277	3500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400549819	P6RDL10840CLZ10U	10	120-277	1000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549851	P6RDL15840CLZ10U	15	120-277	1500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549878	P6RDL20840CLZ10U	21	120-277	2000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549913	P6RDL25840CLZ10U	26	120-277	2500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549942	P6RDL30840CLZ10U	33	120-277	3000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549965	P6RDL35840CLZ10U	37	120-277	3500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400546633	P6RDL10830CCZ10U	10	120-277	1000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546639	P6RDL15830CCZ10U	15	120-277	1500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546532	P6RDL20830CCZ10U	21	120-277	2000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546648	P6RDL25830CCZ10U	26	120-277	2500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546649	P6RDL30830CCZ10U	33	120-277	3000	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546650	P6RDL35830CCZ10U	37	120-277	3500	1	MTO	Activo	60,000	3 000
912400546634	P6RDL10840CCZ10U	10	120-277	1000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400546641	P6RDL15840CCZ10U	15	120-277	1500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549711	P6RDL20840CCZ10U	21	120-277	2000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549713	P6RDL25840CCZ10U	26	120-277	2500	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549941	P6RDL30840CCZ10U	33	120-277	3000	1	MTO	Activo	60,000	4 000
912400549964	P6RDL35840CCZ10U	37	120-277	3500	1	MTO	Activo	60,000	4 000

Unidad completa: housing + downlight o engine + trim (orden para cada uno por separado)



Commercial Retrofit Downlight Selectable

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401870081	CR4RLMCCT	13W	120-347	500 700 1000	8	MTO	Activo	50,000	3000 3500 4000
911401870181	CR6RLMCCT	19W	120-347	700 1000 1500	4	MTO	Activo	50,000	3000 3500 4000
911401870281	CR8RLMCCT	28W	120-347	1000 1500 2000	4	MTO	Activo	50,000	3000 3500 4000
911401870381	CR10RLMCCT	40W	120-347	1500 2000 3000	4	MTO	Activo	50,000	3000 3500 4000

PHILIPS



GreenSpace G5

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401586641	DN390B 1xDLED-3000 PSU WH LA	5.5	120-277	650	1	MTO	Activo	43,000	3 000
911401586741	DN390B 1xDLED-4000 PSU WH LA	5.5	120-277	650	1	MTO	Activo	43,000	4 000
911401586841	DN390B 1xDLED-6500 PSU WH LA	5.5	120-277V	650	1	MTO	Activo	43,000	6 500
911401586941	DN391B 1xDLED-3000 PSU WH LA	9.5	120-277	950	1	MTO	Activo	43,000	3 000
911401587041	DN391B 1xDLED-4000 PSU WH LA	9.5	120-277	950	1	MTO	Activo	43,000	4 000
911401587141	DN391B 1xDLED-6500 PSU WH LA	9.5	120-277V	950	1	MTO	Activo	43,000	6 500
911401587241	DN392B 1xDLED-3000 PSU WH LA	14.5	120-277	1650	1	MTO	Activo	43,000	3 000
911401587341	DN392B 1xDLED-4000 PSU WH LA	14.5	120-277	1650	1	MTO	Activo	43,000	4 000
911401587441	DN392B 1xDLED-6500 PSU WH LA	14.5	120-277	1650	1	MTO	Activo	43,000	6 500
911401587541	DN393B 1xDLED-3000 PSU WH LA	19	120-277	2200	1	MTO	Activo	43,000	3 000
911401587641	DN393B 1xDLED-4000 PSU WH LA	19	120-277	2200	1	MTO	Activo	43,000	4 000
911401587741	DN393B 1xDLED-6500 PSU WH LA	19	120-277	2200	1	MTO	Activo	43,000	6 500



DN016B

ON/OFF

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	15	100-240	1200	12	MTS	Activo	30,000	6 500
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	15	100-240	1200	12	MTS	Activo	30,000	4 000
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	15	100-240	1200	12	MTS	Activo	30,000	3 000
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	10	100-240	800	12	MTS	Activo	30,000	6 500
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	10	100-240	800	12	MTO	Activo	30,000	4 000
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	10	100-240	800	12	MTS	Activo	30,000	3 000



Dim

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	15W	127V~	1200	12	MTS	Activo	30,000h	3000K
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	15W	127V~	1200	12	MTS	Activo	30,000h	4000K
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	15W	127V~	1200	12	MTS	Activo	30,000h	6500K



High Lumen

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	20	100-240	2000	12	MTS	Activo	30,000	3000
929002374912	DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND	20	100-240	2000	12	MTS	Activo	30,000	4000
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	20	100-240	2000	12	MTS	Activo	30,000	6500



DN116B

IP54

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929002573912	DN116B LED12/WW 10.5W IP54 WV D150 ND	10.5	100-277	1200	12	MTS	Activo	30,000	3000
929002574012	DN116B LED12/CW 10.5W IP54 WV D150 ND	10.5	100-277	1200	12	MTS	Activo	30,000	6500



DL252

Recessed

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929002322501	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	3000
929002322601	DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	4000
929002322701	DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	6500
929002322801	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	3000
929002322901	DL252 G2 R SQ LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	4000
929002323001	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	6500
929002321901	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	3000
929002322001	DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	4000
929002322101	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	6500
929002322201	DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	3000
929002322301	DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	4000
929002322401	DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	6500



DL252

Surface

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002634901	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	3000
929002635001	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV	12	100-240	900	20	MTO	Activo	25,000	4000
929002635101	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	6500
929002635201	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	12	100-240	900	20	MTO	Activo	25,000	3000
929002635301	DL252 G2 SF SQ LED 900 40K 12W 6" WV	12	100-240	900	20	MTO	Activo	25,000	4000
929002635401	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV	12	100-240	900	20	MTS	Activo	25,000	6500
929002635501	DL252 G2 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	3000
929002635601	DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV	18	100-240	1300	12	MTO	Activo	25,000	4000
929002635701	DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	6500
929002635801	DL252 G2 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	3000
929002635901	DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	18	100-240	1300	12	MTO	Activo	25,000	4000
929002636001	DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV	18	100-240	1300	12	MTS	Activo	25,000	6500



SMALU

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
915005190001	59061 Smalu 125 9W TW WH LA recessed LED	9	100-240	530	12	MTS	H A E*	20,000	2700 6500
915005190101	59062 Smalu 125 RM 9W TW WH recessed LED	9	100-240	530	12	MTS	H A E*	20,000	2700 6500

*Hasta agotar existencias



13

Emergency
Waterproof



LEDR1W5

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
919406020731	Lum Emergencia LEDR1W5	2	120-277	220	6	MTS	Activo	30,000	6500



Rótulo de Salida

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
910523318158	Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM	1.2	120 ó 277	100	6	MTS	Activo	30,000	NA



14

UV-C
Upper-Air
Purification

PHILIPS

UV-C



2x2 Grid Ceiling Mount

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
9911401538781	SM345C C 4xTUV PLS 9W HFM JP	36	100-240	NA	1	MTO	Activo	NA	NA



Louvered wall mount

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
911401538881	WL345W C 1xTUV T5 25W HFS JP	29	100-240	NA	1	MTO	Activo	NA	NA

PHILIPS

Germicidas



Tubos germicidas

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	4,5			250	MTO	Activo		
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	7,1			250	MTO	Activo		
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	75			6	MTO	Activo		
927970004099	TUV 36T5 SP NO/32	40			32	MTO	Activo		
927970504099	TUV 64T5 HE SP UNP/32	75			32	MTO	Activo		
928039004005	TUV 15W SLV/25	15,5			25	MTO	Activo		
928039504005	TUV 30W 1SL/25	30			25	MTO	Activo		
928048604003	TUV 36W SLV/6	36			6	MTO	Activo		
927903404007	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	36			25	MTO	Activo		
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	54			6	MTO	Activo		



15

Lámparas
LED



Essential LED Bulb

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002045841	Ess LEDBulb 3.5-25W E27 3000K 2PF/6 MX	3,5	120	300	6	MTS	Hasta agotar existencias	15000	3000
929002045911	Ess LEDBulb 3.5-25W E27 6500K 1PF/6 MX	3,5	120	300	6	MTS	Hasta agotar existencias	15000	6500
929002045941	Ess LEDBulb 3.5-25W E27 6500K 2PF/6 MX	3,5	120	300	6	MTS	Hasta agotar existencias	15000	6500
929002312111	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	5,5	100-130	450	6	MTS	Activo	15000	3000
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	5,5	120	450	6	MTS	Activo	15000	6500
929002312241	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 2PF/6 MX	5,5	120	450	6	MTS	Hasta agotar existencias	15000	6500
929002312311	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	8	100-130	800	6	MTS	Activo	15000	3000
929002312372	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 4PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Activo	15000	3000
929002312411	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Activo	15000	6500
929002312441	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 2PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Hasta agotar existencias	15000	6500
929002312472	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Activo	15000	6500
929002312711	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K 1PF/6 MX	12	120	1310	6	MTS	Activo	15000	3000
929002312811	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX	12	120	1310	6	MTS	Activo	15000	6500



Ecohome LED Bulb

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002312103	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KLV 1PF/12MX	6	100 - 130	450	12	MTO	Activo	15000	3000
929002312203	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KLV 1PF/12MX	6	100 - 130	450	12	MTO	Activo	15000	6500
929002312303	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/12MX	10	100 - 130	800	12	MTS	Activo	15000	3000
929002312403	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/12MX	10	100 - 130	800	12	MTS	Activo	15000	6500
929002312703	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/12MX	14	100 - 130	1310	12	MTS	Activo	15000	3000
929002312803	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/12MX	14	100 - 130	1310	12	MTS	Activo	15000	6500
929002312433	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12MX	10	100 - 130	800	12	MTS	Hasta agotar existencias	15000	6500
929002312363	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12MX	10	100 - 130	800	12	MTS	Activo	15000	3000



Real Bulb

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	8,8	120V	800	6		Activo	15000	5000K



Classic ON/OFF

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929001838142	LEDBulb 5W E27 3000K W A19 1PF/6 MX	5	100-240	480	6	MTS	Hasta agotar existencias	25000	3000



Sensor AIq ON/OFF

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	8,8	120	800	6	MTS	Activo	15000	2700



SceneSwitch ON/OFF

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929001261443	9A19/PER/850/FR/ND SSDL 4/1BC	9 3 1	120	800 320 80	4	MTS	Hasta Agotar Existencias	15000	5000



AIq Colors

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
929001998971	8A19/LED/PURPLE/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/A	6	MTS	Hasta agotar existencias	10000	Morado
929001998871	8A19/LED/ORANGE/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/A	6	MTS	Hasta agotar existencias	10000	Naranja
929001998471	8A19/LED/RED/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/A	6	MTS	Activo	10000	Rojo
929001998671	8A19/LED/BLUE/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/A	6	MTS	Hasta agotar existencias	10000	Azul
929001998771	8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/A	6	MTS	Activo	10000	Amarillo
929001998571	8A19/LED/GREEN/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/A	6	MTS	Hasta agotar existencias	10000	Verde



MiniBulb ON/OFF

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002037273	LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG16.5 MX	4	100-240	350					3000
929002037373	LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG16.5 MX	4	100-240	350					6500



Globo

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	13	100-240	1521	4	MTS	Activo	15000	
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	13	100-240	1521	4	MTS	Activo	15000	



High Lumen ON/OFF

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	22	100-240	2300	6	MTS	Activo	25000	6500
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	19	100-240	1800	6	MTS	Activo	25000	6500



AIq Atenuable

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001940941	8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA	8.8	120	800	6	MTS	Activo	15000	2200 2700



MRI6 Atenuable

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929003076404	7MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB	7	12	515	10	MTS	Activo	25000	2700
929003076504	7MR16/LED/830/F35/DIM 12V 10/1FB	7	12	515	10	MTS	Activo	25000	3000
929003076204	7MR16/LED/827/F25/DIM 12V 10/1FB	7	12	515	10	MTS	Activo	25000	2700
929001874412	LED MR16 4.5–50W 36D 830 SO 120V Dim 1CT	4.5	120	400	10	MTS	Activo	15000	3000



MRI6 Expert Color

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929003077408	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7–50W 930 36D	6.7	12	480	10	MTO	Activo	40000	3000
929003077508	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7–50W 940 36D	6.7	12	480	10	MTO	Activo	40000	4000
929003078802	MAS LED ExpertColor 6.7–35W MR16 927 10D	6.5	12	450	10	MTO	Activo	40000	2700
929003079102	MAS LED ExpertColor 6.7–35W MR16 927 24D	6.5	12	450	10	MTO	Activo	40000	2700



MRI6 ON/OFF

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001971241	LEDspot 5–50W GU10 827 100–240V 36D ND	5	100–240	350	10	MTS	Hasta agotar existencias	15000	2700
929001971341	LEDspot 5–50W GU10 865 100–240V 36D ND	5	100–240	350	10	MTS	Hasta agotar existencias	15000	6500



MRI6 Essential ON/OFF

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001874012	ESS LED MR16 4.5–50W 36D 830 SO 100–240V	4.5	100–240	400	10	MTS	Activo	15000	3000
929001874161	LED MR16 4.5–50W 36D 865SO100–240V 1PF/6	4.5	100–240	400	6	MTS	Hasta agotar existencias	15000	6500
929001874063	LED MR16 4.5–50W 36D 830SO100–240V 3CT/6	4.5	100–240	400	6	MTO	Hasta agotar existencias	15000	3000
929001874163	LED MR16 4.5–50W 36D 865SO100–240V 3CT/6	4.5	100–240	400	6	MTO	Activo	15000	6500
929003076304	7MR16/LED/830/F25/DIM 12V 10/1FB	7	12	515	10	MTO	Activo	25000	3000



GU10 Vidrio

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001266441	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF	6	120	400	10	MTS	Activo	15000	3000
929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	6	120	400	6	MTS	Activo	15000	6500
929001266483	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6	6	120	400	6	MTS	Hasta agotar existencias	15000	3000



ARIII

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002239008	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	15	12	950	6	MTO	Activo	40000	2700



GU10 Kit

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	5	100-240	350	6	MTO	Activo	15000	2700
929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	5	100-240	350	6	MTO	Activo	15000	6500
929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	5	100-240	350	6	MTO	Hasta agotar existencias	15000	2700
929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	5	100-240	350	6	MTO	Hasta agotar existencias	15000	6500



PAR20 Glass

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929003026304	5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	5,5	120	500	6	MTS	Activo	25000	2200-2700
929003026104	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	5,5	120	500	6	MTS	Activo	25000	3000



PAR30 Expert Color Plastic

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001341004	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	12	120	850	6	MTO	Activo	40000	2700
929001285804	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	12	120	880	6	MTO	Activo	25000	3000
929001286004	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	12	120	880	6	MTO	Activo	25000	3000
929001286104	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	12	120	880	6	MTO	Activo	25000	3000



PAR30 Multivoltaje

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	14	100-277	1300	6	MTS	Activo	25000	3000



PAR38 Expert Color Glass

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001285304	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	17	120	1200	6	MTO	Activo	25000	3000
929001285404	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	17	120	1200	6	MTO	Activo	25000	3000
929001339604	17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	17	120	1150	6	MTO	Activo	40000	2700



LED Classic

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002091593	5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1PF T20	5.5	120	500	6	MTS	Activo	15000	2700-2200
929002355142	LEDClassic 4.5W B11 E12 827 CL ND 1PF/10	4.5	120	500	10	MTS	Activo	15000	2700
929002355242	LEDClassic 4.5W B11 E27 827 CL ND 1PF/10	4.5	120	500	10	MTS	Activo	15000	2700

Cápsula LED



Cápsula LED

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002326841	LEDCapsule 40W G9 827 120V ND 1PF/6	4	120-127	402	6	MTS	Activo	10000	2700
929001844023	1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF	1	12	100	6	MTO	Activo	15000	3000

LED Drivers Linear



Transformador

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929000719013	LED TRANSFORMER (127V 17W DIMMABLE)	17	127	N/A	48	MTO	Activo	N/A	N/A



TForce Core HB

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002354012	TForce Core HB 24W E27 865 WV	24	100-240	2800	6	MTO	Activo	25000	6500
929002354112	TForce Core HB 30W E27 865 WV	30	100-240	3800	6	MTO	Activo	25000	6500
929002354212	TForce Core HB 40W E27 865 WV	40	100-240	4800	6	MTO	Activo	25000	6500
929002410412	TForce Core HB 50W E40 865 WV G3	50	100-240	5000	6	MTO	Activo	25000	6500
929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	60	100-277	7000	4	MTS	Activo	25000	6500
929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	80	100-277	9000	4	MTS	Activo	25000	6500



TForce Core HB

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001812812	TForce Core HB 200-160W E40 840 NB LA	160	110-277	20000	2	MTO	Hasta agotar existencias		25000
929002281712	TForce HB 140W E40 840 WB LA	140	110-277	20000	4	MTS	Activo	50000	4000
929002281812	TForce HB 140W E40 865 NB LA	140	110-277	20000	4	MTO	Activo	50000	6500
929002281912	TForce HB 140W E40 865 WB LA	140	110-277	20000	4	MTS	Activo	50000	6500



TrueForce Sensor

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929002282112	TForce HB 160W E40 865 WB Sensor LA	160	110-277	25000	4	MTS	Activo	50000	6500



T8 EcoFit Claro

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929003560211	ECOFIT E LEDtube 1200mm 14W 765 T8 CT WV	14	110-240	1400	25	MTS	Activo	15000	6500



T8 EcoFit

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	16	110-220	1600	25	MTS	Activo	15000	4000
929003561511	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	16	110-220	1600	25	MTS	Activo	15000	6500
929003561711	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	8	110-220	800	25	MTS	Activo	15000	6500
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	8	110-220	800	25	MTO	Activo	15000	6500



T8 Core Pro

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929003534811	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VVW T8	18	100-277	2100	20	MTS	Activo	30000	4000
929003534911	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865 VVW T8	18	100-277	2100	20	MTS	Activo	30000	6500
929003534611	CorePro LEDtube 1200mm 16W 840 VVW T8	16	100-277	1600	20	MTO	Activo	30000	4000
929003534711	CorePro LEDtube 1200mm 16W 865 VVW T8	16	100-277	1600	20	MTO	Activo	30000	6500
929003534511	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 VVW T8	8	100-277	800	20	MTS	Activo	30000	6500
929003534411	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 VVW T8	8	100-277	800	20	MTO	Activo	30000	6500



T5 Core Pro

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001275412	CorePro LEDtube 550mm 8W840 G5 I MX	8	100-240	900	20	MTS	Activo	30000	4000
929001275512	CorePro LEDtube 550mm 8W865 G5 I MX	8	100-240	900	20	MTS	Activo	30000	6500
929001275212	CorePro LEDtube 1150mm 16W840 G5 I MX	16	100-240	1850	20	MTS	Activo	30000	4000
929001275312	CorePro LEDtube 1150mm 16W865 G5 I MX	16	100-240	1850	20	MTS	Activo	30000	6500



T8 Master

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929003557612	MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 865 T8	18	100-277	2100	10	MTO	Activo	60000	6500
929001877512	MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 840 T8	10	100-277	1050	10	MTS	Hasta Agotar Existencias	60000	4000
929001877612	MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8	10	100-277	1050	10	MTS	Hasta Agotar Existencias	60000	6500
929003557512	MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 840 T8	18	100-277	2100	10	MTO	Activo	60000	4000



T8 InstantFit

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001397834	13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1	13	120-277, 347	2100	10	MTO	Activo	70000	4000
929001987204	7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1	7	120-277, 347	1150	10	MTO	Activo	70000	5000
929001987104	7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1	7	120-277, 347	1150	10	MTO	Activo	70000	4000
929001397934	13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1	13	120	2100	10	MTO	Activo	70000	5000



T8 FA8 Core Pro

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929003604912	CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 WV	32	110-240	3600	20	MTS	Activo	30000	6500
929003605012	CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 CT WV	32	110-240	3600	20	MTS	Activo	30000	6500



U-Bent Instant Fit

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001987604	13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1	13	120-277,347	2100	10	MTO	Activo	70000	4000
929001987704	13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1	13	120-277,347	2100	10	MTO	Activo	70000	5000



T5 HO Instant Fit

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001283904	24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1	24	39-64	3500	10	MTO	Activo	50000	4000
929001284004	24T5HO/46-850/IF35/P/DIM 10/1	24	39-64	3500	10	MTS	Activo	50000	5000



PL-C Instant Fit

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
929001388304	8.5PL-C/T LED/26H-4000 IF 4P 10/1	8.5	120	950	10	MTO	Activo	50000	4000



16

Lámparas
Convencionales
y balastros



Tubos convencionales

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25		55		25	MTO	Activo	8000	
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25		101		25	MTO	Activo	9000	
928022701003	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura	39	101		25	MTO	Activo	9000	
928004101029	TL-K 40W UVA-1	40.5	50V		25	MTO	Activo	2000	Ultra Violet A
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	15	55		25	MTO	Activo	8000	
928003505203	TL 20W/52 SLV/25	19,3	59		25	MTO	Activo	9000	
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	62	102		25	MTO	Activo	2000	
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	80	110		25	MTO	Activo	1000	
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	100	122		25	MTO	Activo	2000	
928049804006	TUV TL-D 95W HO SLV/25	60	124		25	MTO	Activo	8000	
928012700303	TL 140W/03	140	118		25	MTO	Activo	3000	



Tubos convencionales

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18	58		25	MTO	Activo	15000	
927901700121	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	8,6	60		60	MTO	Activo	1000	



Spots convencionales

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	150	15	840	50	MTO	Activo	50	3380
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100	12		50	MTO	Activo	50	3330



MSR

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	575	207	48000	4	MTO	Activo	1000	6000
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	400	207	31200	4	MTO	Activo	1000	5830
928105005114	MSR 1200 HR 1CT/2	1200	207	99000	2	MTO	Activo	1000	6000
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	575	207	47500	4	MTO	Activo	1000	6990
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	1200	207	104000	3	MTO	Activo	800	7200
928170905115	MSR 1200 SA 1CT/4	1200	207	96000	4	MTO	Activo	750	6100
928170305115	MSR 700 SA 1CT/4	700	207	55000	4	MTO	Activo	750	5600
928174705115	MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	700	198	48000	4	MTO	Hasta agotar existencias	750	7500



MSR Gold

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928099605115	MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4	1200	198	103000	4	MTO	Hasta agotar existencias	750	6000
928175005115	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	1200	198	95000	4	MTO	Activo	750	6000
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	700	207	55000	8	MTO	Activo	1000	7200
928177105115	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	300	207	21300	4	MTO	Activo	750	9300
928106005115	MSR Gold 700 FastFit 1CT/4	700	198	50000	4	MTO	Hasta agotar existencias	750	6000
928199905115	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	700	198	47000	4	MTO	Activo	750	7200
928107305115	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	1500	198	120000	4	MTO	Activo	750	6000
928194005114	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	400	198	26000	16	MTO	Activo	750	6700



MSR Platinum

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928190905114	MSR Platinum 35 1CT	800	220	36500/ 56400	16	MTO	Activo	1000	6650/ 7350/ 7750/ 8050



MSD

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928099005115	MSD 250/2 30H 1CT/4	250	207	18000	4	MTO	Activo	3000	8100



MSD Platinum

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189		7950	8	MTO	Activo		8000
928196105314	MSD Platinum 14 R 1CT/8	280		12350	8	MTO	Activo	2000	7800
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350		15250	8	MTO	Activo	1500	7000
928197605314	MSD Platinum 2 R 1CT/8	132		5150	8	MTO	Activo	6000	8000

GLS
Standard

Velas Incandescentes

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
921491535609	Stan 40W E14 125-130V B35 CL 1CT/10X10F	40	125	480	100	MTS	Hasta agotar existencias	1000	2700
925288336308	BC25B10-1/2C/CL/LL 120V 6/2TP	25	120	150	6	MTS	Hasta agotar existencias		2700
925288536307	BC40B10-1/2C/CL/LL 120V 6/2TP	40	120	300	6	MTS	Hasta agotar existencias		2700
925240536307	BC40BA9-1/2/CL/LL 120V 6/4	40	120	300	6	MTS	Hasta agotar existencias		2700



Corona P45

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W.	V.	lm				Hs.	K
925186535592	40W 125V CORONA E27 WHITE	40	125		50	MTS	Hasta agotar existencias		2700
923268735892	Stan 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F	40	125	455	50	MTS	Activo	1000	2700



S14

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W.	V.	lm				Hs.	K
925293636103	10W 130V S14 E26 CL	10	130		60	MTS	Hasta agotar existencias		2700

Halógenos



Reflectores Halógenos

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W.	V.	Cd				Hs.	K
924712836383	HalogenA PAR38 100W E27 120V 30D 1CT/15	100	120	3200	15	MTS	Hasta agotar existencias	3000	2700



Cápsulas Halógenas

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W.	V.	lm				Hs.	K
924889736381	Hal-Caps 2y 40W G9 120V CL 1BC/5	40	120	300	5	MTS	Activo		2700



HID CosmoWhite

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928088805127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	141	88-100	17.600	12	MTO	Activo	18.000	2800



HID Master CityWhite

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	99	89-105	10.450	12	MTO	Activo	18.000	2800
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	150	90-106	16.400	12	MTO	Activo	18.000	2800
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	73.5	85-101	7750	12	MTS	Activo	13.000	2800



HID Master Color

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928601177401	MHC70/U/M/4K ELITE	70	90-110	6120	12	MTO	Activo	20.000	4200
928601177601	MHC100/U/M/4K ELITE	100	91-108	9000	12	MTO	Activo	20.000	4200



HID Aditivos Metálicos

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	250	118-148	17450	12	MTS	Activo	10.000	4000
928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	175	117-157	11050	12	MTS	Activo	10.000	4000
928480400097	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	400	120-150	34000	6	MTS	Activo	20.000	4000
928601179701	MH1000/U/BT37 6PK	1000	263-440	71500	6	MTS	Activo	12.000	4000
928601151303	MH400/U/ED28 12PK	400	120-150	32000	12	MTO	Activo	20.000	4000
928601157903	MP400/BU 6 PK	400	120-150	26600	6	MTO	Activo	20.000	4000



HID Master HPI T

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	250	118-138	19500	12	MTO	Activo	20.000	4500
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	400	115-135	32000	12	MTO	Activo	20.000	4500



Sodio de Alta Presión

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928601139391	SON 400W E39 ED58 CL SL/12	400	84-115	50000	12	MTS	Activo		2100
928601139490	SON 250W E39 ED58 CL SL/12	250	79-110	24300	12	MTO	Activo		2100
928601139790	SON 150W E39 ED75 CL SL/12	150	48-62	14220	12	MTS	Activo		2100
928601139890	SON 100W E39 ED75 CL SL/12	100	45-62	8460	12	MTO	Activo		2100
928150909230	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	150	85-115	17800	12	MTO	Activo	36.000	2000
928144709230	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	250	85-115	32100	12	MTO	Activo	36.000	1900
928601139990	SON 70W E39 ED75 CL SL/12	70	44-60	5670	12	MTS	Activo		2100

HID Interiores



CDM

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	20	95.108	1600	12	MTO	Activo	12.000	3000
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	70	79-90	7800	12	MTO	Activo	20.000	3000
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	70	82-94	7450	12	MTO	Activo	15.000	4200
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	35	80-90	4000	12	MTO	Activo	20.000	3000



CDM R-Rm

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928194705330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	35	79-95	2150	12	MTO	Activo	15.000	3000
928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	35	78-94	2200	6	MTO	Activo	8.000	3000
928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	70	82-100	4600	6	MTS	Activo	12.000	3000



CDM RIII

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	35	81-97	1500	6	MTO	Activo	12.000	3000

Tubos fluorescentes



T5

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927925984058	TL5 Essential 14W/840 1SL/40	14	-	1260	40	MTS	Activo	20.000	4000
927925986558	TL5 Essential 14W/865 1SL/40	14	-	1260	40	MTS	Activo	20.000	6500
927926783058	TL5 Essential 28W/830 1SL/40	28	-	2900	40	MTS	Activo	20.000	3000
927926784058	TL5 Essential 28W/840 1SL/40	28	-	2900	40	MTS	Activo	20.000	4000
927926786558	TL5 Essential 28W/865 1SL/40	28	-	2700	40	MTS	Activo	20.000	6500
927928084018	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	24	-	1950	40	MTO	Activo	30.000	4000
927929384040	TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40	54	-	5000	40	MTS	Activo	20.000	4000
927929385040	TL5 Essential HO 54W/850 1SL/40	54	-	4850	40	MTS	Activo	20.000	5000
927929386540	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40	54	-	4700	40	MTS	Activo	20.000	6500



T5 Eco

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927989884031	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	13	-	1350	40	MTO	Activo	25.000	4000
927990984031	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	25	-	2900	40	MTO	Activo	25.000	4000
927991286531	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40	50	-	4650	40	MTS	Activo	30.000	6500



T8

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	32	-	2750	25	MTS	Activo	30.000	6500
927870986501	F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK	30	-	2750	25	MTS	Activo	30.000	6500
927874584106	F96T8/TL841 PLUS ALTO 25/1	59	-	5900	25	MTS	Activo	30.000	4100
927874585008	F96T8/TL850 PLUS ALTO 25/1	59	-	5780	25	MTS	Activo	30.000	5000
927874786501	F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK	60	-	5780	25	MTS	Activo	30.000	6500



T8 Plus

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	17	-	1375	30	MTS	Activo	36.000	4100
927850186502	F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PK	17	-	1300	30	MTS	Activo	42.000	6500
927851084102	F25T8/TL841/ALTO 30PK	25	-	2150	30	MTS	Activo	36.000	4100
927852385103	F32T8/ADV850/XEW/ALTO 25W 30PK	25	-	2400	30	MTO	Activo	44.000	5000
927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	32	-	2850	25	MTS	Activo	24.000	4000
927925485001	F32T8/TL850/ALTO 25PK	32	-	2850	25	MTS	Activo	24.000	5000



TLD

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927923884014	MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	70	-	6200	25	MTS	Activo	20.000	4000



T8 U Bent

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927860184201	FB32T8/ADV841/6/XEW/ALTO 25W	25	-	2400	20	MTS	Activo	20.000	4100
927860185101	FB32T8/ADV850/6/XEW/ALTO 25W	25	-	2350	20	MTS	Activo	20.000	5000

CFL No integradas



PL-C

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927904984062	MASTER PL-C 13W/840 GX23-2/2P 1CT/5X10CC	12.7	-	800	50	MTS	Activo	10.000	4100
927904982762	MASTER PL-C 13W/827 GX23-2/2P 1CT/5X10CC	12.7	-	800	50	MTS	Activo	10.000	2700
927907184004	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	13	-	900	50	MTS	Activo	10.000	4000
927907384004	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10CC	26	-	1800	50	MTS	Activo	13.000	4000
927906184003	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC	26	-	1800	50	MTO	Activo	10.000	4000



PL-T

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927911384069	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	-	1800	50	MTO	Hasta agotar existencias	13.000	4000
927911984069	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32	-	2400	50	MTO	Hasta agotar existencias	13.000	4000
927912283069	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	42	-	3200	50	MTO	Hasta agotar existencias	13.000	3000
927912284069	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42	-	3200	50	MTS	Hasta agotar existencias	13.000	4000



PL-L

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927908008429	PL-L 40W/841/4P/RS/IS	40	-	3500	25	MTS	Activo	10.000	4100



PL-S

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
927902884027	PL-S 13W/840/2P 1CT/5X10CC	13	-	810	50	MTS	Activo	10.000	4000



Centium para T5

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913701248710	ELE BALLAST (2) F24T5/HO 120-277V	2x24	120-277	-	30	MTO	Hasta agotar existencias	-	-
913701201002	ELE BALLAST (2) F28T5 120-277V	2x28	120-277	-	30	MTS	Activo	-	-
913701235110	ELE BALLAST (2) F54T5/HO 120-277V	2x54	120-277	-	30	MTS	Activo	-	-
913710268509	ELE BALLAST (4) F54T5HO 120-277V	4x54	120-277	-	6	MTS	Activo	-	-
913701241802	ELE BALLAST (3) F28T5 120-277V	3x28	120-277	-	18	MTS	Activo	-	-



Essential para T8

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913701243202	ELE BALLAST (2) F32T8 120V	2x32	127	-	30	MTS	Activo	-	-
913701242002	ELE BALLAST (2) F96T8 120V	2x59	127	-	30	MTO	Activo	-	-



Residential para T8

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913701260002	ELE BALLAST (2) F32T8 120V	2x32	127	-	30	MTO	Activo	-	-



Centium para T8

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913710842709	ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V	2x32	120-277	-	30	MTS	Activo	-	-
913701261102	ELE BALLAST (2) F96T8 120-277V	2x59	120-277	-	30	MTS	Activo	-	-
913701220209	ELE BALLAST (3) F32T8 120-277V	3x32	120-277	-	30	MTS	Activo	-	-
913701220309	ELE BALLAST (4) F32T8 120-277V	4x32	120-277	-	30	MTS	Activo	-	-
913701260602	ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V	32	120-277	-	30	MTO	Activo	-	-



Electrónicos para T12

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913701220402	ELE BALLAST (2) F48T12 127V	2x48 Slimline	127	-	30	MTS	Activo	-	-
913701220502	ELE BALLAST (2) F96T12 127V	2x96 Slimline	127	-	30	MTS	Activo	-	-



Electrónicos para Fluorescentes CFLni

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913710208302	ELE BALLAST (2) 26W CFL (4-PIN) 120-277V	2x26	120-277	-	20	MTO	Activo	-	-
913700508419	ELE BALLAST (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V	2x42	120-277	-	20	MTO	Activo	-	-
913710207502	ELE BALLAST (2) 13W CFL (4-PIN) 120-277V	2x13	120-277	-	20	MTO	Activo	-	-



Electrónicos para CosmoWhite

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913700685669	ELE MH BAL FLT 140W CPO-TW 208-277V	140W 240 277	208 240 277	-	12	MTO	Activo	-	-



Electrónicos IMH

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913710259510	ELE MH BAL 39W M130 120-277 50/60HZ	39	120-277	-	12	MTO	Hasta agotar existencias	-	-
913710295902	ELE MH BAL 150W M102/142 120-277V 50/60H	150	120-277	-	6	MTO	Activo	-	-



Magnéticos para Aditivos Metálicos

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913710490702	MH BAL 100W M90/140 127/220V C&C	100	127/220	-	2	MTO	Hasta agotar existencias	-	-
913710494709	MH BAL 175W M57 QUAD C&C	175	120/208 240/277	-	2	MTO	Activo	-	-
913710663902	MH BAL 250W M58/H37 QUAD C&C	250	127/208 240/277	-	2	MTO	Activo	-	-
913701113102	MH BAL 250W M58 127/220V C&C	250	127/220	-	2	MTO	Hasta agotar existencias	-	-
913710501809	MH BAL 320W M132/M154 QUAD C&C	320	120/208 240/277	-	2	MTO	Activo	-	-
913710662009	MH BAL 400W M59/H33 480V C&C	400	480	-	2	MTO	Activo	-	-
913710508319	MH BAL 400W M59 QUAD C&C	400	120/208 240/277	-	2	MTO	Activo	-	-
913701113209	MH BAL 400W M59 127/220V C&C	400	127/220	-	2	MTO	Activo	-	-
913710574310	MH BAL 1000W M47 480V C&C	1000	480	-	1	MTO	Hasta agotar existencias	-	-
913710417011	MH BAL 1000W M47 QUAD C&C	1000	120/208 240/277	-	1	MTO	Activo	-	-
913710662602	MH BAL 1000W M47 QUAD C&C	1000	120/208 240/277	-	1	MTS	Activo	-	-
913710598902	MH BAL 1000W M47 220V C&C	1000	220	-	1	MTO	Activo	-	-
913710652819	MH BAL 1500W M48 QUAD C&C	1500	120/208 240/277	-	1	MTO	Hasta agotar existencias	-	-



Magnéticos para Vapor de Sodio

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm				Hs.	K
913710562002	HPS BAL 100W S54 120/220/240/277V C&C	100	120/220 240/277	-	2	MTO	Activo	-	-
913710664002	HPS BAL 250W S50 QUAD C&C	250	120/208 240/277	-	2	MTS	Activo	-	-
913710562102	HPS BAL 150W S55 120/220/240/277V C&C	150	120/220 240/277	-	2	MTS	Hasta agotar existencias	-	-
913710551219	HPS BAL 400W S51 QUAD C&C	400	127/208 240/277	-	2	MTS	Hasta agotar existencias	-	-



Magnéticos para SON-T-PIA y Master CityWhite

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
913701147502	HPS BAL 100W (EURO LAMP) 220/240V C&C	100	220/240	-	4	MTS	Activo	-	-



Balastro de emergencia

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Embalaje	MTO/ MTS	Estatus	Vida Útil	Temp. de color
		W	V	lm			Hs.	K	
913710851103	B90	BODINEPE9E0001M		120/277	500 - 600	20	MTO	Activo	-
913710839502	LP550	BODINEPD250007M		120/277		10	MTO	Activo	-
913710840902	LP600	BODINEPD260001M		120/277	600 - 1325	10	MTO	Activo	-
913710850903	B100	BODINEPE1E0001M				20	MTO	Activo	-



Signify México S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6, La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 800 508 9000

2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento podría ser modificada sin previo aviso. Signify no declara ni garantiza la precisión o exhaustividad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que se pueda emprender al respecto. La información presentada en este documento no es una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, salvo que se acuerde otra cosa por Signify.

Philips y Emblema Escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.