

PHILIPS

Originalen har blitt enda bedre!

Den nye CoreLine waterproof gen3

Sterkere. Smartere. Neste generasjon.

interact ready

Ultra Efficient*

a lighting brand of signify

*Se neste side

CoreLine

Proffenes valg

Proffenes valg når det gjelder vanntett armatur

CoreLine waterproof gen3 setter en ny standard i kategorien vanntett armatur. Nå får du mer enn du kan forvente av CoreLine — den er **laget for å yte ekstra** der det betyr mest: installasjonshastighet, lyskvalitet, fleksibilitet og langsiktig pålitelighet.

Gen3 leverer lys av høy kvalitet på tvers av applikasjoner, du får rask installasjon, resirkulering er gjort enkelt med all forpakning i samme materiale, styring som er enkel å kommisjonere og deler som er lett tilgjengelige. Denne versjonen er bygget for å gi deg en fordel på ethvert prosjekt!



Fordel #1

Høykvalitets lys på tvers av bruksområder

Philips kvalitet du kan stole på

Jevnt lys av høy kvalitet
med CRI >80 og SDCM <3

Wide beam lysdistribusjon

Energieffektiv

- 160 lm/W for standard konfigurasjoner
- 186-189 lm/W for UltraEfficient versjoner

Veldig lang levetid
på 100.000 timer (L80)



Bruksområder

- Generell industri
- Lager
- Parkeringshus
- Andre områder under tak

Robust beskyttelse
IP66- og IK08- klassifiseringer beskytter mot støv, vann og støt.

All-in alternativer
Velg mellom 4 lumen varianter, eller 4 lumen pluss 2 fargetemperatur varianter i én og samme armatur.

Nytt: Nødlyspakke

- Du kan enkelt gjøre om CoreLine waterproof armaturer til nødlys.
- Forhåndsmonterte festepunkter på armaturhuset – ikke behov for skruer for å feste nødlyspakken. Henvis til installasjonsinstrukser for detaljer.

[1]Dette ikonet er utviklet av Signify og blir brukt som self-sertifisering for Philips UltraEfficient armaturer som tilfredsstiller nivå 3 IEA 4E SSL ANNEX.

Fordel #2

Rask installasjon og all forpakning kan kastes i samme avfallsbeholder


Smartere installasjon. Raskere ferdig

Leveres med dekselet åpent for enklere installasjon

Gjennomkobling med klemfester - ingen skruer

Takfester som klikkes inn og gir enkel verktøyfri installasjon

Nytt valg: ekstern vanntett push-in kobling (WEC)



All-in: Alt du trenger for maksimal installasjonsfleksibilitet

- **CoreLine waterproof All-in varianter** få opptil 8 koder i en enkelt armatur ved å kombinere 2 fargetemperaturer og 4 lumen valg.
- fleksibilitet kun ved hjelp av en bryter.

Standard tilbehør som gjennomføringer og festebraketter for raskere montering

All emballasje er i papp— enklere å bli kvitt og bedre for planeten


[1]Sammenlignet med produktversjoner uten WEC


Fordel #3

Smart løsning, enkel å kommisjonere


- Fleksible styringsmuligheter, inkludert DALI, Interact Ready, og sensorintegrerte versjoner som passer til et hvert prosjekt
- **Nye integrerte sensoregenskaper:**[2]
  - Fra enkel av/på styring til dimming og gruppering
  - Integrert bevegelsessensor (MDU-DIM) som kan detektere folk i bevegelse og saktegående kjøretøy
- Interact Ready versjon: Enkel kommisjonering via Interact Pro appen
- Kompatibel med IP66 bevegelses- og dagslyssensor MPS3100, maksimering av fordelene med systemtilkobling.

Signify Interact er et smart trådløst belysningssystem som er raskt å installere, skalerbart og fremtidsklart. Les mer her.





[2]Kommer snart. Ta kontakt med din kontaktperson hos Signify for mer informasjon..



Fordel #4

Reservedeler tilgjengelig

- Armaturen er enkel å reparere uten behov for spesialverktøy. Disse komponentene kan enkelt erstattes:
  1. **Driver**
  2. **Deksel**
  3. **LED modul**
- Utstyrt med en unik **Signify Service tag** QR kode, 4 som gjør det enkelt med identifisering og bestilling av reservedeler.
- Servicemanual med klare reparasjonsinstrukser tilgjengelig i Service tag portalen.
  Lær mer om Service tag

Fordel #5

Bygd på prinsipper om sirkulær økonomi

Use less

- **Ny: Etter-konsum resirkulert (PCR) alternativ for armaturhus** – laget av 100% resirkulert materiale for redusert miljøpåvirkning.
- Energieffektiv med 186-189 lm/W og UltraEfficient konfigureringer.

Use longer

- Lang levetid på 100,000 timer (L80) reduserer behovet for å erstatte armatur eller komponenter.

Use again

- Armaturen kan enkelt demonteres og brytes opp i separate deler av samme materiale.
- Disse materialene kan så resirkuleres, noe som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og holder kristiske råmaterialer i sirkulasjon.

Environmental products declarations (EPD) er tilgjengelig online.

Bestillingsinformasjon

Produkttype	Watt	Lumen output	Effekt-ivitet	Fargetemp.	UGR	CRI	Tilkobling	Dimbar	Integr. EL	Interact Ready	El-nummer
CoreLine waterproof gen3	**W**	**lm**	**lm/W**	**K**		**Ra**					
Waterproof 4K 12000LM L1500	75.0	12000	160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC sentral nødlys	–	3377320
Waterproof 4000K 4000LM L600	25.0	4000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	DC sentral nødlys	–	3377321
Waterproof 4000K 4000LM L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Ja	DC sentral EL ready[1]	–	3377322
Waterproof 4000K 6000LM L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 7-pole	Ja	DC sentral EL ready[1]	–	3377323
Waterproof 4000K 8000LM L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 7-pole	Ja	DC sentral EL ready[1]	-	3377324
Waterproof 4000K 8000LM L1200	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready[1]	Ja	3377325
Waterproof 4000K 8000LM L1500	50.0	8000	160	4000	28	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready[1]	Ja	3377326
Waterproof 4K 4000LM PSR L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready[1]	–	3377327
Waterproof 4K 6000LM PSR L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready[1]	–	3377328
Waterproof 4K 4Klm SENS L1200	25.0	4000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready[1]	–	3377329
Waterproof 4K 6Klm SENS L1500	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	Ja	EL ready[1]	–	3377330
Waterproof 3/4K Multi-LM L1200	16.6/20.5/24.5/28.5	2700 - 4600	163/161	3/4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready[1]	–	3377317
Waterproof 3/4K Multi-LM L1500	21.5 - 37.5	3500 - 6000	162/159	3/4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready[1]	–	3377318
Waterproof 4K Multi-LM L1500	43 - 75	7000 - 12000	163/160	4000	31	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready[1]	–	3377319
Waterproof 4K 2400-4000LM L600	14.6/18/21.5/25	2400-4000	164/159	4000	28	>80	Push-in 5-pole	–	EL ready[1]	–	3302643

Bestillingsinformasjon

Produkttype	Watt	Lumen output	Effekt-ivitet	Fargetemp.	UGR	CRI	Tilkobling	Dimbar	Integr. nødlys	Interact Ready	El-nummer
CoreLine waterproof gen3	**W**	**lm**	**lm/W**	**K**		**Ra**					
Waterproof 4K 4000LM L1200 ELB	25	4000	163/161	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	Emergency lighting Basic (3 hrs)	–	3350430
Waterproof 4K 6000LM L1500 ELB	37.5	6000	160	4000	25	>80	Push-in 5-pole	–	Emergency lighting Basic (3 hrs)	–	3350431
Nødlyssett EM300V ELB_P3											3350432

Få all produktinfo og konfigureringsmuligheter i online katalogen

© 2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
www.philips.com

a lighting brand of signify