



Maxos LED units voor Maxos en TTX400 – lichtlijnen: energiezuinig en zeer snel te monteren

TTX LED Industry 4MX400

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED units voor Maxos- en TTX-lichtlijnen grote energiebesparingen. Uw bestaande lichtlijn is op eenvoudige en snelle wijze te verLEDDEN! De Maxos LED units omvatten LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard Maxos- of TTX400 draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren).

Voordelen

- LED-unit voor TTX400 en Maxos lichtlijnsystemen
- Zeer efficiënt (tot 118lm/W)
- Duurzaam, levensduur 50.000uur
- Tot 40% energiebesparing

TTX LED Industry 4MX400

Kenmerken

- Middenvermogen LED-printplaten; uitwisselbare LED-unit
- Tot 138 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit lenzen met middelbrede, brede en dubbelassymetrische bundel
- Compatibel met onze standaard TTX400-rails voor TL5 49 W- en TL-D 58 W-lengte

Toepassing

- Industrie
- Magazijnen
- Supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronikawinkels, showrooms

Specificaties


| | |
|-----------------------------------|--|
| Type | 4MX400 |
| Lichtbron | LED-module |
| Vermogen | 54,5 W (6600 lm, PSD) 43,5 W (5500 lm, PSD) 30,0 W (4000 lm, PSD) 53,5 W (6600 lm, PSU) 42,5 W (5500 lm, PSU) 29,0 W (4000 lm, PSU) |
| Bundelhoek | 2x 50° (brede bundel) A20°, 2 x DA20° of 2 x DA35° |
| Lichtopbrengst | Tot 6600 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000, 4000 of 5000 K |
| Kleurweergave (Ra) | >80 |
| Mediaan nuttige levensduur L70B50 | 70.000 uur |
| Mediaan nuttige levensduur L80B50 | 50.000 uur |
| Mediaan nuttige levensduur L90B50 | 25.000 uur |
| Uitvalpercentage driver | 1% per 5000 uur |

| | |
|---------------------------------|---|
| Gemiddelde omgevingstemperatuur | +25 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C tot +35°C |
| Driver | Xitanium DALI, eenvoudig te vervangen |
| Voeding/gegevenstoevoer | 75 W (max. vermogen), programmeerbaar |
| Netspanning | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Dimmen | Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies |
| Opties | Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3) |
| Materiaal | VSA-unit: metaalplaat Lensplaat: acrylaat |
| Kleur | Wit (WH), zilvergrijs (SI) |
| Aansluiting | Elektrisch contact via standaard TTX400 doorvoerbedradingsconnector |
| Installatie | Bevestiging van de 4MX400-unit op het TTX400 draagprofiel met verende klemmen Pendel- of opbouwmontage (plafond) |
| Opmerkingen | Geen uitwisseling van kale LED-modules, alleen de complete 4MX400-unit (1,5 m lengte) |

Versions




Maxos LED 4MX400 renovatievervanger



TTX LED Industry 4MX400

Productgegevens



Detail 4MX400 LED unit



Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Geschikt voor willekeurig schakelen | Niet van toepassing |
|-------------------------------------|---------------------|

Algemene informatie

| | |
|-------------------------|---|
| Brandbaarheidsmarkering | - |
|-------------------------|---|

Toepassingsomstandigheden

| Order Code | Full Product Name | Bereik omgevingstemperatuur | Maximaal dimniveau |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | -20 tot +35 °C | 1% |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | -20 tot +35 °C | 1% |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | -20 tot +35 °C | 1% |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |

| Order Code | Full Product Name | Bereik omgevingstemperatuur | Maximaal dimniveau |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | -20 tot +35 °C | 1% |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | -20 tot +35 °C | 1% |
| 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | -20 tot +35 °C | 1% |
| 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | -20 tot +35 °C | 1% |
| 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - | - |
| 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | +20 tot +35 °C | 1% |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | Bereik omgevingstemperatuur | Maximaal dimniveau |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |

| Order Code | Full Product Name | Bereik omgevingstemperatuur | Maximaal dimniveau |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | -20 tot +35 °C | 1% |
| 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | -20 tot +35 °C | 1% |

Goedkeuring en Toepassing

| Order Code | Full Product Name | Mech. impact protection code | Ingress protection code |
|------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | IK02 | IP 20 |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | IK02 | IP 20 |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP 20 |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP 20 |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP 20 |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP 20 |
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP 20 |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP 20 |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | IK02 | IP 20 |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP 20 |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |

| Order Code | Full Product Name | Mech. impact protection code | Ingress protection code |
|------------|---|------------------------------|-------------------------|
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP 20 |
| 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | IK02 | IP 20 |
| 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | IK02 | IP 20 |
| 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - | - |
| 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | IK02 | IP 20 |
| 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP 20 |
| 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | IK02 | IP 20 |
| 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP 20 |
| 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | IK02 | IP 20 |
| 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |
| 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | IK02 | IP 20 |
| 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |
| 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | IK02 | IP 20 |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | Mech. impact protection code | Ingress protection code |
|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | IK02 | IP 20 |

Regelsystemen en Dimmers

| Order Code | Full Product Name | Dimbaar |
|------------|---------------------------------------|---------|
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | Ja |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | Ja |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Ja |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | Ja |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | Ja |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | Ja |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | Ja |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | Ja |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | Ja |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | Ja |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | Ja |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | Ja |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | Ja |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | Ja |
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | Ja |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | Ja |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | Ja |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | Ja |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | Ja |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Ja |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | Ja |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | Ja |
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Ja |

| Order Code | Full Product Name | Dimbaar |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | Ja |
| 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Ja |
| 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Ja |
| 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - |
| 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | Ja |
| 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | Ja |
| 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | Ja |
| 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | Ja |
| 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | Ja |
| 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | Ja |
| 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | Ja |
| 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | Ja |
| 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | Ja |
| 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | Ja |
| 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | Ja |
| 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | Ja |
| 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | Ja |
| 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | Ja |
| 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | Ja |
| 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | Ja |
| 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | Ja |
| 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | Ja |
| 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | Ja |

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| Order Code | Full Product Name | Ingangsspanning |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | 220-240 V |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | 220-240 V |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | 220-240 V |

| Order Code | Full Product Name | Ingangsspanning |
|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | 220-240 V |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V |
| 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 220-240 V |
| 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 220-240 V |
| 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - |
| 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | 220-240 V |
| 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | 220-240 V |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | Ingangsspanning | Order Code | Full Product Name | Ingangsspanning |
|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | 220-240 V | 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | 220-240 V |
| 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | 220-240 V | 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V | 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V |
| 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | 220-240 V | 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | 220-240 V | 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | 220-240 V |
| 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | 220-240 V | 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | 220-240 V |

Algemene informatie (1/3)

| Order Code | Full Product Name | Bundelhoek | | CE-markering | Protection class IEC | Type lichtkap/lens | Driver/VSA | |
|------------|---------------------------------------|------------|----------|--------------|----------------------|---|-------------|-----------------|
| | | lichtbron | Lampvoet | | | | meegeleverd | Noodverlichting |
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | Bundelhoek | | | | | Driver/VSA | | Noodverlichting |
|------------|---|------------|----------|--------------|----------------------|--|-------------|-----|-----------------|
| | | lichtbron | Lampvoet | CE-markering | Protection class IEC | Type lichtkap/lens | meegeleverd | | |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | - | |
| 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | - | |
| 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | - | |
| 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | Nee | |
| 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | 120 ° | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | EL1 | |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | Bundelhoek | | Lampvoet | CE-markering | Protection class IEC | Type lichtkap/lens | Driver/VSA | |
|------------|------------------------------------|------------|-------|----------|--------------|----------------------|--|-------------|-----------------|
| | | lichtbron | 120 ° | | | | | meegeleverd | Noodverlichting |
| 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | | | - | CE-markering | Veiligheidsklasse I | Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap | Ja | - |

Algemene informatie (2/3)

| Order Code | Full Product Name | ENEC- markering | VSA | Gloeidraadtest | Lamp | Lichtbron | Aantal | Number | Optiektipe | Product |
|------------|---|--------------------|-----|----------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------------------------------|---------|
| | | | | | family | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED80S | Nee | 1 unit | 1 | Zeer brede bundel | 4MX400 |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Zeer brede bundel | 4MX400 |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED80S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED80S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | ENEC- markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Dubbelasymmetrische optiek 20° | 4MX400 |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | ENEC-markering | VSA | Gloeidraadtest | Lamp family code | Lichtbron vervangbaar | Aantal VSA's | Number of light sources | Optiektype | Product Family Code |
|------------|--|----------------|-----|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Dubbelasymmetrische optiek 20° | 4MX400 |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Dubbelasymmetrische optiek 20° | 4MX400 |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Spiegel met asymmetrische ashoek 20° | 4MX400 |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED80S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED80S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX416 |
| 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX416 |
| 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX416 |
| 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - | - | - | - | - | - | - | - | 4MX416 |
| 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Zeer brede bundel | 4MX400 |
| 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | ENEC-markering | VSA | Gloeidraadtest | Lamp family code | Lichtbron vervangbaar | Aantal VSA's | Number of light sources | Optiektipe | Product Family Code |
|------------|---|----------------|-----|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------|
| 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED40S | Nee | 1 unit | 1 | Dubbelasymmetrische optiek 20° | 4MX400 |
| 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Dubbelasymmetrische optiek 20° | 4MX400 |
| 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Dubbelasymmetrische optiek 20° | 4MX400 |
| 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Spiegel met asymmetrische ashoek 20° | 4MX400 |
| 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX400 |
| 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Dubbelasymmetrische optiek 20° | 4MX400 |
| 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED80S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX400 |
| 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED66S | Nee | 1 unit | 1 | Brede bundel | 4MX416 |
| 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | ENEC-markering | - | Temperatuur 650 °C, duur 30 s | LED55S | Nee | 1 unit | 1 | Smalle bundel | 4MX416 |

Algemene informatie (3/3)

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | UL-markering | Order Code | Full Product Name | UL-markering |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | Nee | 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | Nee |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | Nee | 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Nee |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | Nee | 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Nee |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | Nee | 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | Nee | 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | Nee |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | Nee | 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | Nee |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | Nee | 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | Nee |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | Nee | 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | Nee |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | Nee | 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | Nee |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | Nee | 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | Nee |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | Nee | 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | Nee |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | Nee | 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | Nee |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | Nee | 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | Nee |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | Nee | 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | Nee |
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | Nee | 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | Nee |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | Nee | 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | Nee |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | Nee | 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | Nee |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | Nee | 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | Nee |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | Nee | 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | Nee |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Nee | 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | Nee |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | Nee | 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | Nee |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | Nee | 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | Nee |
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | Nee | 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | Nee |

Initiële prestaties (conform IEC)

| Order Code | Full Product Name | Initiële kleurkwaliteit | Initiële | | Initieel | | Tolerantie lichtstroom | Initieel systeemvermogen |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | Kleurweergave-index (CRI) | rendement LED-armatuur | Initiële lichtstroom | | |
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | Initiële kleurkwaliteit | Initiële gecorrigeerde kleurtemperatuur | Initiële Kleurweergave- index (CRI) | Initieel rendement LED- armatuur | Initiële lichtstroom | Tolerantie lichtstroom | Initieel systeemvermogen |
|------------|--|---------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |

TTX LED Industry 4MX400

| Order Code | Full Product Name | Initiële kleurkwaliteit | Initiële gecorrigeerde kleurtemperatuur | Initiële Kleurweergave-index (CRI) | Initieel rendement LED-armatuur | Initiële lichtstroom | Tolerantie lichtstroom | Initieel systeemvermogen |
|------------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - | - | - | - | - | - | - |
| 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 148 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 27 W |
| 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 160 lm/W | 4000 lm | +/-10% | 25 W |
| 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 | 3000 K | ≥80 | 157 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 35 W |
| 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |

TTX LED Industry 4MX400


| Order Code | Full Product Name | Initiële kleurkwaliteit | Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | Initiële Kleurweergave-index (CRI) | Initieel rendement LED-armatuur | Initiële lichtstroom | Tolerantie lichtstroom | Initieel systeemvermogen |
|------------|---|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 167 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 33 W |
| 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 161 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 41 W |
| 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 151 lm/W | 8000 lm | +/-10% | 53 W |
| 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 147 lm/W | 6600 lm | +/-10% | 45 W |
| 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 4000 K | ≥80 | 149 lm/W | 5500 lm | +/-10% | 37 W |

Mechanische eigenschappen en Behuizing


| Order Code | Full Product Name | Kleur | Lengte draagprofiel | Order Code | Full Product Name | Kleur | Lengte draagprofiel |
|------------|---------------------------------------|-------|---------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------------|
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | White | 581 | 97049299 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH | White | 581 |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | White | 581 | 97054699 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | White | 581 |
| 97014099 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | White | 581 | 97055399 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | White | 581 |
| 97016499 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | White | 581 | 08173799 | 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | - | - |
| 97017199 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | White | 581 | 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | White | 491 |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | White | 581 | 66241899 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | White | 491 |
| 66250099 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH | White | 581 | 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | White | 491 |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | White | 581 | 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | White | 491 |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | White | 581 | 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | White | 491 |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | White | 581 | 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | White | 491 |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | White | 581 | 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | White | 491 |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | White | 581 | 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | White | 491 |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | White | 581 | 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | White | 491 |
| 66322499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | White | 581 | 66318799 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | White | 491 |
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | White | 581 | 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | White | 491 |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | White | 581 | 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | White | 491 |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | White | 581 | 66775899 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH | White | 491 |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | White | 581 | 66833599 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD NB WH | White | 491 |
| 66903599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH | White | 581 | 66834299 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH | White | 491 |
| 67387299 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | White | 581 | 66835999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | White | 491 |
| 67275299 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH | White | 581 | 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | White | 491 |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | White | 581 | 67296799 | 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH | White | 581 |
| 97008999 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | White | 491 | 67297499 | 4MX416 491 LED55S/840 PSD NB WH | White | 491 |

TTX LED Industry 4MX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 491 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)

TTX LED Industry 4MX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 491 1xLED40S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)

TTX LED Industry 4MX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 581 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 581 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 581 1xLED40S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)

TTX LED Industry 4MX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)

TTX LED Industry 4MX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 491 1xLED40S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 491 1xLED55S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 491 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)

TTX LED Industry 4MX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 491 1xLED55S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)

TTX LED Industry 4MX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)

