PHILIPS

Lighting



Inserturi Maxos LED pentru TTX400 – campionul eficienței, cu amortizare foarte bună

Maxos LED inserts for TTX400

Clienții din sectoarele industrial şi comercial caută soluții pentru iluminatul general cu o amortizare justificabilă, care să îndeplinească totodată normele relevante privitoare la aplicațiile pentru supermarketuri și spații industriale. Cu o investiție limitată, inserturile Maxos LED pentru TTX400 oferă cel mai redus consum de energie din categoria lor, asigurând niveluri de iluminat ridicate, care îndeplinesc cerințele privind temperatura de culoare şi factorul de orbire. Inserturile minimaliste Maxos LED pentru TTX400 cuprind plăci LED substituibile, cu LEDuri de putere medie, care se montează pe o șină TTX400 standard. Varietatea de lentile cu fascicul luminos larg, mediu şi dublu asimetric asigură flexibilitatea în distribuția luminii. În comparație cu o instalație convențională cu tuburi fluorescente, această soluție eficientă, bazată pe tehnologia LED, se amortizează complet în mai puțin de trei ani. Iar avantajele nu se opresc aici: platforma noastră LED, care poate fi modernizată, face din inserturile Maxos LED pentru TTX400 soluții pregatite pentru viitor.

Beneficii

- Economii semnificative de energie pentru o investiție limitată
- Lumină confortabilă, durată de viață îndelungată
- Compatibilitate cu sistemul pe șină TTX400

Maxos LED inserts for TTX400

Caracteristici

- Plăci LED de putere medie; unitate LED substituibilă
- Eficiență de până la 138 lm/W
- Plăci aparataj LED pentru șine având lungimea T5 și TL-D (flux luminos puternic); plăci aparataj LED de schimb, având aceleași pachete de fluxuri luminoase ca și cele ale soluțiilor instalate T5 şi TL-D (cu putere scăzută și implicit consum energetic redus)
- O varietate de lentile cu fascicul luminos mediu, larg şi dublu asimetric
- Compatibil cu şinele standard TTX400 pentru lungimile TL5 49 W şi TL-D 58 W

Cerere


- Industrie
- Depozite
- Supermarketuri, magazine de bricolaj, magazine de electronice, showroom-uri


Versions



IPPR 4MX400i 0001


Cote





Maxos LED inserts for TTX400

Detalii produs





Maxos LED inserts for TTX400

Informaţii generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	-
Echipament	-
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuţie sursă de lumină	120 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +35 ºC
Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicaţie	
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20
Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Condiţii de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Informaţii generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Cod familie de produse
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S	4MX400
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	4MX400
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	4MX433
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S	4MX400
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	4MX400
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	4MX400
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	4MX400
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	4MX400
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	4MX400
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	4MX400
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	4MX400
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S	4MX400
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	4MX400
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	4MX400
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	4MX400
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	4MX400
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	4MX400
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	4MX400
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	4MX400
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	4MX400
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	4MX400
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	4MX400
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	4MX400
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	4MX400
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	4MX400
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	4MX400
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	4MX400
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	4MX400
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	4MX400
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	4MX400
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S	4MX400
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	4MX400

Date tehnice lumină (1/2)

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	8.000 lm
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	8.000 lm
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4000 K	-	147 lm/W	6.600 lm
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	158 lm/W	3.800 lm
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	158 lm/W	3.800 lm
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	4.000 lm
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	4.000 lm
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	160 lm/W	5.200 lm
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	160 lm/W	5.200 lm
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	5.500 lm
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	5.500 lm
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	158 lm/W	3.800 lm
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	4.000 lm
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	5.500 lm
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	5.500 lm
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	158 lm/W	3.800 lm
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	4.000 lm
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	160 lm/W	5.200 lm
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	5.500 lm
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	4.000 lm
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	160 lm/W	5.200 lm
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	6.600 lm
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	6.600 lm
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	8.000 lm
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	158 lm/W	3.800 lm
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	4.000 lm
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	160 lm/W	5.200 lm
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	160 lm/W	5.200 lm
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	158 lm/W	3.800 lm
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	5.500 lm
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	169 lm/W	6.600 lm
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	Glob/capac din polimetil metacrilat	166 lm/W	8.000 lm

Maxos LED inserts for TTX400

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină	Tip de sistem optic
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	1	Fascicul luminos îngust
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	Fascicul luminos larg
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	Fascicul luminos larg
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	1	Fascicul luminos îngust
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	1	Sistem optic dublu asimetric de 20°
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	1	Fascicul luminos larg

Funcţionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	48 W
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	48 W
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	45 W
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	39 W
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	48 W

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W


Order Code	Full Product Name	Consum de curent
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	48 W

Performanţă iniţială (conformitate IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX400 G3 491 1xLED40S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED55S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 491 1xLED66S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 491 1xLED80S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 491 1xLED40S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 491 1xLED40S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 491 1xLED55S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 491 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 581 1xLED40S/830 PSD DA-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 581 1xLED40S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 581 1xLED40S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 581 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX400 G2 491 1xLED40S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 491 1xLED55S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED40S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD DA-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)

Maxos LED inserts for TTX400

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.

www.lighting.philips.com
2023, Octombrie 24 - Informatie ce poate fi modificată