



Maxos LED HE

Maxos LED HE unité électrique

Une solution innovante et flexible pour un flux lumineux idéal. Les clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, le système Maxos LED Industry offre des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés dans les températures de couleur et les facteurs d'éblouissement requis. Minimaliste, ce système comprend des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau extensif et semi-intensif, il offre une grande flexibilité de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. En outre, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait du système Maxos LED Industry une solution véritablement durable.

Avantages

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes Maxos éprouvé

Fonctions

- Cartes LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 138 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de étroit, moyen, doubles asymétriques et asymétriques lentilles
- Compatible avec nos rails Maxos standard et TTX400 pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W

Maxos LED HE unité électrique

Application



- Industrie
- Entrepôts
- Supermarchés, magasins de bricolage, magasins de produits électroniques
- Show-rooms

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo

Maxos LED HE unité électrique

Détails sur le produit

IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Appareillage	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Commande intégrée	Code famille de produits
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S	-	4MX850
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S	-	4MX850
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S	-	4MX850
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	-	4MX850
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S	-	4MX850
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	-	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S	-	4MX883
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	-	4MX883
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	-	4MX883
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	LED80S	-	4MX850
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	-	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	-	4MX850
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S	-	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	-	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	-	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	-	4MX850
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S	-	4MX850
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	-	4MX850
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	-	4MX850
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	-	4MX850
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	-	4MX850
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	-	4MX850
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	-	4MX850
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	LED55S	-	4MX850
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S	-	4MX850
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	-	4MX850
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	-	4MX850
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	LED66S	Flux lumineux constant	4MX850
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	LED80S	Flux lumineux constant	4MX850
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	-	4MX850
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	-	4MX850
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	LED66S	-	4MX883
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S	-	4MX850
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	LED55S	-	4MX850

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Commande intégrée	Code famille de produits
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	-	4MX850
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	-	4MX850
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	-	4MX850
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	-	4MX850
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	-	4MX850
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	-	4MX850
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	-	4MX850
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	-	4MX850
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	-	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	-	4MX850
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	-	4MX850
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	-	4MX850
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	-	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	-	4MX850
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	-	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	-	4MX850
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	-	4MX850
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	-	4MX850
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	-	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	-	4MX850
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S	-	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	-	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	-	4MX850
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	LED40S	-	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S	-	4MX850

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Température de couleur						Température de couleur					
Order	Full Product	corrélée	Type de cache	Efficacité	Flux	Order	Full Product	corrélée	Type de cache	Efficacité	Flux
Code	Name	(nom.)	optique/de lentille	(nominale)	lumineux	Code	Name	(nom.)	optique/de lentille	(nominale)	lumineux
08008299	4MX850 491 LED80S/84 0 PSD WB SI	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	8'000 lm		0 PSD NB WH C-2R				
88251199	4MX850 491 LED80S/84 0 PSD VWB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	8'000 lm	97433999	4MX850 491 LED80S/84 0 PSD WB WH C-2R	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	8'000 lm
97429299	4MX850 491 LED66S/84 0 PSD NB WH C-2R	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	6'600 lm	97502299	4MX883 491 LED55S/84 0 PSD WB WH ELB3	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	149 lm/W	5'500 lm
97430899	4MX850 491 LED66S/84 0 PSD WB WH C-2R	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	6'600 lm	07976599	4MX883 491 LED66S/84 0 PSD WB WH ELP3	4000 K	-	147 lm/W	6'600 lm
97432299	4MX850 491 LED80S/84	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	8'000 lm	07980299	4MX883 491 LED66S/84 0 PSD WB WH ELD3	4000 K	-	147 lm/W	6'600 lm

Maxos LED HE unité électrique

Order	Full Product	Température		Efficacité	Flux
		de couleur	corrélée		
Code	Name	(nom.)	Type de cache	lumineuse	lumineux
08417299	4MX850 491	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	8'000 lm
	LED80S/84		polyméthacrylate		
	O PSD A20		de méthyle		
	WH C-2R				
67281399	4MX850 491	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	8'000 lm
	LED80S/84		polyméthacrylate		
	O PSD NB		de méthyle		
	WH				
67282099	4MX850 491	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	8'000 lm
	LED80S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	WH				
66125199	4MX850 491	3000 K	Vasque/cache en	160 lm/W	5'200 lm
	LED55S/83		polyméthacrylate		
	O PSD NB SI		de méthyle		
66127599	4MX850 491	3000 K	Vasque/cache en	160 lm/W	5'200 lm
	LED55S/83		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	SI				
66128299	4MX850 491	4000 K	Vasque/cache en	169 lm/W	5'500 lm
	LED55S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	SI				
66131299	4MX850 581	3000 K	Vasque/cache en	160 lm/W	5'200 lm
	LED55S/83		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	SI				
66172599	4MX850 491	3000 K	Vasque/cache en	158 lm/W	3'800 lm
	LED40S/83		polyméthacrylate		
	O PSD NB SI		de méthyle		
66173299	4MX850 491	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	4'000 lm
	LED40S/84		polyméthacrylate		
	O PSD NB SI		de méthyle		
66174999	4MX850 491	3000 K	Vasque/cache en	158 lm/W	3'800 lm
	LED40S/83		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	SI				
66175699	4MX850 491	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	4'000 lm
	LED40S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	SI				
66178799	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	4'000 lm
	LED40S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	SI				
66273999	4MX850 491	3000 K	Vasque/cache en	158 lm/W	3'800 lm
	LED40S/83		polyméthacrylate		
	O PSD DA20		de méthyle		
	SI				

Order	Full Product	Température		Efficacité	Flux
		de couleur	corrélée		
Code	Name	(nom.)	Type de cache	lumineuse	lumineux
66274699	4MX850 491	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	4'000 lm
	LED40S/84		polyméthacrylate		
	O PSD DA20		de méthyle		
	SI				
66757499	4MX850 491	3000 K	Vasque/cache en	160 lm/W	5'200 lm
	LED55S/83		polyméthacrylate		
	O PSD A20		de méthyle		
	SI				
66758199	4MX850 491	4000 K	Vasque/cache en	169 lm/W	5'500 lm
	LED55S/84		polyméthacrylate		
	O PSD A20		de méthyle		
	SI				
87641199	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	8'000 lm
	LED80S/84		polyméthacrylate		
	O PSD NB		de méthyle		
	WH				
87643599	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	8'000 lm
	LED80S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	WH				
88071599	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	169 lm/W	6'600 lm
	LED66S/84		polyméthacrylate		
	O PSD-CLO		de méthyle		
	WB WH				
88073999	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	8'000 lm
	LED80S/84		polyméthacrylate		
	O PSD-CLO		de méthyle		
	WB WH				
88106499	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	166 lm/W	8'000 lm
	LED80S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	WH C-2R				
88108899	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	169 lm/W	6'600 lm
	LED66S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	WH C-2R				
97551099	4MX883 581	4000 K	Vasque/cache en	147 lm/W	6'600 lm
	LED66S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	WH ELB3				
97849899	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	169 lm/W	5'500 lm
	LED55S/84		polyméthacrylate		
	O PSD NB		de méthyle		
	WH C-2R				
22178299	4MX850 581	4000 K	Vasque/cache en	169 lm/W	5'500 lm
	LED55S/84		polyméthacrylate		
	O PSD WB		de méthyle		
	WH C-2R				

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Type de cache optique/de lentille	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		corrélée (nom.)		(nominale)	
66118399	4MX850 491 LED55S/84 O PSD NB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	5'500 lm
66119099	4MX850 491 LED55S/83 O PSD WB WH	3000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	160 lm/W	5'200 lm
66120699	4MX850 491 LED55S/84 O PSD WB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	5'500 lm
66121399	4MX850 581 LED55S/83 O PSD NB WH	3000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	160 lm/W	5'200 lm
66122099	4MX850 581 LED55S/84 O PSD NB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	5'500 lm
66124499	4MX850 581 LED55S/84 O PSD WB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	5'500 lm
66166499	4MX850 491 LED40S/84 O PSD NB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	4'000 lm
66167199	4MX850 491 LED40S/83 O PSD WB WH	3000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	158 lm/W	3'800 lm
66168899	4MX850 491 LED40S/84 O PSD WB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	4'000 lm
66170199	4MX850 581 LED40S/84 O PSD NB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	4'000 lm
66179499	4MX850 581 LED40S/83 O PSD WB WH	3000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	158 lm/W	3'800 lm
66171899	4MX850 581 LED40S/84 O PSD WB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	4'000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Type de cache optique/de lentille	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		corrélée (nom.)		(nominale)	
66261699	4MX850 491 LED55S/83 O PSD DA20 WH	3000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	160 lm/W	5'200 lm
66262399	4MX850 491 LED55S/84 O PSD DA20 WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	5'500 lm
66264799	4MX850 581 LED55S/84 O PSD DA20 WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	5'500 lm
66269299	4MX850 491 LED40S/83 O PSD DA20 WH	3000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	158 lm/W	3'800 lm
66270899	4MX850 491 LED40S/84 O PSD DA20 WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	4'000 lm
66272299	4MX850 581 LED40S/84 O PSD DA20 WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	4'000 lm
66602799	4MX850 491 LED66S/84 O PSD WB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	6'600 lm
66603499	4MX850 491 LED66S/84 O PSD NB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	6'600 lm
66693599	4MX850 491 LED66S/83 O PSD WB WH	3000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	161 lm/W	6'300 lm
66695999	4MX850 581 LED66S/84 O PSD WB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	6'600 lm
66696699	4MX850 581 LED66S/84 O PSD NB WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	6'600 lm
66744499	4MX850 491 LED40S/84 O PSD A20 WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	166 lm/W	4'000 lm

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Type de cache optique/de lentille	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		corrélée (nom.)		(nominale)	
66770399	4MX850 491 LED66S/84 O PSD A20 WH	4000 K	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	169 lm/W	6'600 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique
		lumineuses		
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	1		Faisceau ultra-extensif
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	1		Faisceau intensif
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	1		Faisceau intensif
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	1		Faisceau extensif
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-		Faisceau extensif
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-		Faisceau extensif
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	1		Faisceau intensif
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	1		Faisceau intensif
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	1		Faisceau intensif
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	1		Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique
		lumineuses		
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	1		Optique asymétrique double 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	1		Optique asymétrique double 20°
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	1		Faisceau extensif
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	1		Faisceau extensif
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	1		Faisceau extensif
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	1		Faisceau intensif
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique
		lumineuses		
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension		Consommation électrique
		d'entrée		
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 à 240 V		48 W
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V		48 W
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V		39 W
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V		39 W
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V		48 W
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V		48 W
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V		37 W
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	220-240 V		45 W
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	220 à 240 V		45 W
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	220 à 240 V		48 W

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique
		lumineuses		
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	220-240 V	32.5 W
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32.5 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	39 W
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	48 W
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	45 W
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32.5 W
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	32.5 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32.5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32.5 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32.5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-20 à +35 °C
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-20 à +35 °C
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-20 à +35 °C
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-20 à +35 °C
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	220-240 V	24 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-20 à +35 °C
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-20 à +35 °C
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	0 à +35 °C
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-20 à +35 °C
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-20 à +35 °C
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-20 à +35 °C
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-20 à +35 °C
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-20 à +35 °C
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-20 à +35 °C
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-20 à +35 °C
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-20 à +35 °C
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-20 à +35 °C
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	-20 à +35 °C
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-20 à +35 °C
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-20 à +35 °C
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-20 à +35 °C
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-20 à +35 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Argent
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Blanc
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Blanc
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Blanc
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Blanc
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Blanc
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Blanc
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Blanc
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	Blanc
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	Blanc
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Blanc
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Blanc
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Argent
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Argent
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Argent
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Argent
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Argent
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Argent
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Argent
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Argent
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Argent
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Argent
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Argent

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Argent
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Argent
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Blanc
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Blanc
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Blanc
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	Blanc
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Blanc
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Blanc
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Blanc
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Blanc
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Blanc
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Blanc
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Blanc
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Blanc
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Blanc
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Blanc
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Blanc
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Blanc
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Blanc
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Blanc
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Blanc
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Blanc
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Blanc

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Blanc
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Blanc
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Blanc
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Blanc


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Blanc
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Blanc
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Blanc
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Blanc
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Blanc
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Blanc

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Polar Wide Diagrams




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)**


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED80S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)

