



Maxos LED Industry – innovatieve, flexibele oplossing levert ideale lichtopbrengst

Maxos LED Industry 4MX850

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl hij tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos- of TTX400 draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

Voordelen

- Energiebesparing tot 40 %, zeer korte terugverdientijd
- Units eenvoudig te monteren op bestaand Maxos- en TTX400-lichtlijnen
- Comfortabel licht, lange levensduur
- Levensduur 50.000 uur
- Versie 4000 lumen, en versie 5500 lumen

Maxos LED Industry 4MX850

Kenmerken

- Retrofit LED-unit voor Maxos- en TTX400-trunking
- Tot 138 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit smalle, medium, dubbele asymmetrische en asymmetrische lenzen
- Bespaard tot 40% energie

Toepassing


- Industrie
- Magazijnen
- Supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronikawinkels
- Showrooms

Specificaties


Type	4MX850
Lichtbron	LED-module
Vermogen	27 W (4000 lm, 4000 K) 39 W (5500 lm, 4000 K) 48 W (6600 lm, 4000 K) 60 W (8000 lm, 4000 K)
Bundelhoek	2x 50° (brede bundel) of 2x 30° (diepstralende bundel) A20°, DA20° of 2 x DA35°
Lichtopbrengst	Tot 6600 lm
Kleurtemperatuur	3000, 4000 of 5000 K
Kleurweergave (Ra)	>80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Uitvalpercentage driver	1% per 5000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +35°C
Driver	Xitanium, eenvoudig te vervangen
Voeding/gegevenstoevoer	75 W (max. vermogen), programmeerbaar
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies
Opties	Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3)
Materiaal	VSA-unit: metaalplaat Lensplaat: PMMA
Kleur	Wit (WH) en zilvergrijs (SI)
Aansluiting	Elektrisch contact via standaard Maxos doorvoerbedradingsconnector
Behoud	Door de driver-unit uit de rail te klikken
Installatie	Bevestiging van de 4MX850-unit op het Maxos draagprofiel met verende klemmen Pendel- of opbouwmontage (plafond)
Opmerkingen:	Geen uitwisseling van kale LED-engines, alleen de complete 4MX850-unit (1,5 m lengte)

Versions




Maxos LED Industry 4MX850 electrical unit




Maxos LED Industry 4MX850


Versions




Productgegevens



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurig schakelen Niet van toepassing

Algemene informatie

Brandbaarheidsmarkering -

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	-20 tot +35 °C	1%
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	-	-
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	-	-
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	-	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	-20 tot +35 °C	1%
88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-20 tot +35 °C	1%
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-20 tot +35 °C	1%
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	-20 tot +35 °C	1%
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	-20 tot +35 °C	1%
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-20 tot +35 °C	1%
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-20 tot +35 °C	1%
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	-20 tot +35 °C	1%
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-20 tot +35 °C	1%
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	-20 tot +35 °C	1%
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-20 tot +35 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-20 tot +35 °C	1%
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-20 tot +35 °C	1%
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-20 tot +35 °C	1%
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-20 tot +35 °C	1%
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-20 tot +35 °C	1%
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	-20 tot +35 °C	1%
08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-	-
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	-20 tot +35 °C	1%
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-20 tot +35 °C	1%
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	-20 tot +35 °C	1%
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	-20 tot +35 °C	1%
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-20 tot +35 °C	1%
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-20 tot +35 °C	1%
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	-20 tot +35 °C	1%
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	-20 tot +35 °C	1%

Goedkeuring en Toepassing

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Mech. impact protection code	Ingress protection code
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	IK02	IP 20
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	IK02	IP 20
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	IK02	IP 20
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	IK02	IP 20
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	IK02	IP 20
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	IK02	IP 20
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	IK02	IP 20
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	-	-
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	-	-
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	-	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	IK02	IP 20
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	IK02	IP 20
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	IK02	IP 20
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	IK02	IP 20
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	IK02	IP 20
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	IK02	IP 20
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	IK02	IP 20
88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	IK02	IP 20
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	IK02	IP 20
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	IK02	IP 20
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	Mech. impact protection code	Ingress protection code
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	IK02	IP 20
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	IK02	IP 20
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	IK02	IP 20
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	IK02	IP 20
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	IK02	IP 20
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	IK02	IP 20
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	IK02	IP 20
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	IK02	IP 20
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	IK02	IP 20
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	IK02	IP 20
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	IK02	IP 20
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	IK02	IP 20
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	IK02	IP 20
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	IK02	IP 20
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	IK02	IP 20
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	IK02	IP 20
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	IK02	IP 20
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	IK02	IP 20
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	IK02	IP 20
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	IK02	IP 20

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Mech. impact protection code	Ingress protection code
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	IK02	IP 20
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	IK02	IP 20
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	IK02	IP 20
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	IK02	IP 20
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	IK02	IP 20
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	IK02	IP 20
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	IK02	IP 20
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	IK02	IP 20
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	IK02	IP 20
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	IK02	IP 20
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	IK02	IP 20
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	IK02	IP 20
66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	Mech. impact protection code	Ingress protection code
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	IK02	IP 20
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	IK02	IP 20
08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-	-
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	IK02	IP 20
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	IK02	IP 20
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	IK02	IP 20
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	IK02	IP 20
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	IK02	IP 20
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	IK02	IP 20
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	IK02	IP 20
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	IK02	IP 20
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	IK02	IP 20
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	IK02	IP 20

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Ja
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Ja
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Ja
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Ja
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Ja
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Ja
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	Ja
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	Ja
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Ja
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Ja
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	-
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	-
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Ja
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Ja
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Ja
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Ja
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Ja
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Ja
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Ja
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Ja
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Ja
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Ja
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Ja
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Ja
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Ja
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Ja
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Ja
67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Ja
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	Ja
88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Ja
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	Ja
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	Ja
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	Ja
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	Ja
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Ja
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Ja
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Ja
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Ja
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	Ja
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Ja
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Ja
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	Ja
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	-
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Ja
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Ja
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Ja
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Ja
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	Ja
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Ja
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Ja
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Ja
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Ja
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Ja
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Ja
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Ja
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Ja
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Ja
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Ja
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Ja

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Ja
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	Ja
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	Ja
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Ja
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Ja
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Ja
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	Ja
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Ja
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Ja
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Ja
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Ja
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Ja
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Ja
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Ja
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Ja
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Ja
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Ja
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Ja
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Ja
66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	Ja
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	Ja
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	Ja
08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Ja
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Ja
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Ja
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Ja
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Ja
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Ja
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Ja
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Ja
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Ja
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	-
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	-
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V
67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	220-240 V
88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	220 tot 240 V
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	220-240 V
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	220-240 V
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	-
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	220-240 V
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	220-240 V	66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	220-240 V
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	220-240 V	66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	220-240 V
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	220-240 V	66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	220-240 V
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V			

Algemene informatie (1/3)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek		CE-markering	Protection class IEC	Type lichtkap/lens	Driver/VSA	
		lichtbron	Lampvoet				meegeleverd	Noodverlichting
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	-	Ja	-
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	-	-	-	-	-	-	-
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	-	-	-	-	-	-	-

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek					Driver/VSA	
		lichtbron	Lampvoet	CE-markering	Protection class IEC	Type lichtkap/lens	meegeleverd	Noodverlichting
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	-	-	-	-	-	-	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	-	Ja	-
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	-	Ja	-
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	120 °	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek		Lampvoet	CE-markering	Protection class IEC	Type lichtkap/lens	Driver/VSA	
		lichtbron						meegeleverd	Noodverlichting
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	-	Ja	-
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek		Lampvoet	CE-markering	Protection class IEC	Type lichtkap/lens	Driver/VSA	
		lichtbron						meegeleverd	Noodverlichting
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	EL1
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-	-	-	-	-	-	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek			CE-markering	Protection class IEC	Type lichtkap/lens	Driver/VSA	
		lichtbron	Lampvoet					meegeleverd	Noodverlichting
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-	-	-	-	-	-	-	-
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	120 °	-	-	CE-markering	Veiligheidsklasse I	Polymethylmethacrylaat schaal/ lichtkap	Ja	-

Algemene informatie (2/3)

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	VSA	Gloeidraadtest	Lamp	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's	Number	Optiektype
					family code				of light sources	
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	VSA	Gloeidraadtest	Lamp family code	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's	Number of light sources	Optiektype
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Zeer brede bundel
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	-	Nee	1 unit	-	Smalle bundel
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	-	Nee	1 unit	-	Brede bundel
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	VSA	Gloeidraadtest	Lamp family code	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's	Number of light sources	Optiektype
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	Constante lichtopbrengst	Nee	1 unit	1	Brede bundel
88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Zeer brede bundel
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	-	Nee	1 unit	-	Zeer brede bundel
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	VSA	Gloeidraadtest	Lamp family code	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's	Number of light sources	Optiektype
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	-	Nee	1 unit	-	Brede bundel
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	VSA	Gloeidraadtest	Lamp family code	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's	Number of light sources	Optiektype
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	VSA	Gloeidraadtest	Lamp family code	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's	Number of light sources	Optiektype
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED80S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	VSA	Gloeidraadtest	Lamp family code	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar	Aantal VSA's	Number of light sources	Optiektype
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED66S	-	Nee	1 unit	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Smalle bundel
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Brede bundel
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED55S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED40S	-	Nee	1 unit	1	Dubbelasymmetrische optiek 20°

Algemene informatie (3/3)

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Product	
		Family Code	UL-markering
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850	Nee
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850	Nee
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850	Nee
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850	Nee
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850	Nee
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850	Nee
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX850	Nee
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX866	Nee
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4MX866	Nee
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850	-
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX866	-
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	4MX850	-
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	4MX850	-
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	4MX850	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850	-
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MX850	Nee
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850	Nee
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850	Nee
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850	Nee
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	4MX850	Nee
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850	Nee
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850	Nee
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850	Nee
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850	Nee
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850	Nee
67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX866	Nee
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	4MX850	Nee
88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX866	Nee
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX850	Nee
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX866	Nee
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	4MX850	-
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX866	Nee
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	4MX850	Nee
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850	Nee
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850	Nee
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850	Nee
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850	Nee
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX866	Nee
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4MX866	Nee

Order Code	Full Product Name	Product	
		Family Code	UL-markering
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX866	Nee
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	4MX866	-
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	4MX850	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX866	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	4MX850	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	4MX850	-
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	4MX850	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	4MX850	Nee
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850	Nee
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850	Nee
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850	Nee
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	4MX850	Nee
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850	Nee
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850	Nee
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850	Nee
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX850	Nee
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850	Nee
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850	Nee
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	4MX850	Nee
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	4MX850	Nee
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	4MX850	Nee
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	4MX850	Nee
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4MX850	Nee
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850	Nee
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850	Nee
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX866	Nee
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	4MX850	Nee
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4MX850	Nee
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850	Nee
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850	Nee
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	4MX850	Nee
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850	Nee
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850	Nee
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850	Nee
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	4MX850	Nee
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4MX850	Nee
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850	Nee
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850	Nee
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	4MX850	Nee
66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	4MX850	Nee

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Product		Order Code	Full Product Name	Product	
		Family Code	UL-markering			Family Code	UL-markering
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	4MX850	Nee	66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850	Nee
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	4MX850	Nee	66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850	Nee
08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	4MX850	-	66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	4MX850	Nee
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4MX850	Nee	66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4MX850	Nee
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850	Nee	66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850	Nee
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850	Nee	66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850	Nee
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850	Nee				

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde		Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Tolerantie lichtstroom	Initieel systeemvermogen
			kleurtemperatuur	kleurtemperatuur					
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	147 lm/W	6600 lm	+/-10%	45 W
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	149 lm/W	5500 lm	+/-10%	37 W
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-	-
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	-	-	-	-	-	-	-	-
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	-	-	-	-	-	-	-	-

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Tolerantie lichtstroom	Initieel systeemvermogen
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	-	-	-	-	-	-	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	147 lm/W	6600 lm	+/-10%	45 W
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	147 lm/W	6600 lm	+/-10%	45 W

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave- index (CRI)	Initieel rendement LED- armatuur	Initiële lichtstroom	Tolerantie lichtstroom	Initieel systeemvermogen
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	149 lm/W	5500 lm	+/-10%	37 W
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	149 lm/W	5500 lm	+/-10%	37 W
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	147 lm/W	6600 lm	+/-10%	45 W
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	149 lm/W	5500 lm	+/-10%	37 W
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	147 lm/W	6600 lm	+/-10%	45 W
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	147 lm/W	6600 lm	+/-10%	45 W
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave- index (CRI)	Initieel rendement LED- armatuur	Initiële lichtstroom	Tolerantie lichtstroom	Initieel systeemvermogen
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	-	-	-	-	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	44 W
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave- index (CRI)	Initieel rendement LED- armatuur	Initiële lichtstroom	Tolerantie lichtstroom	Initieel systeemvermogen
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	151 lm/W	8000 lm	+/-10%	53 W
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	147 lm/W	6600 lm	+/-10%	45 W
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-	-	-	-	-	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W
66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde		Initiële	Initieel	Initiële	Tolerantie	Initieel
			kleurtemperatuur	index (CRI)	Kleurweergave-	rendement LED-			
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W	
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	161 lm/W	6600 lm	+/-10%	41 W	
08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-	-	-	-	-	-	-	
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W	
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W	
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W	
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W	
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W	
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W	
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	157 lm/W	5500 lm	+/-10%	35 W	
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	167 lm/W	5500 lm	+/-10%	33 W	
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	3000 K	≥80	148 lm/W	4000 lm	+/-10%	27 W	
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4000 K	≥80	160 lm/W	4000 lm	+/-10%	25 W	

Mechanische eigenschappen en Behuizing


Order Code	Full Product Name	Lengte		Order Code	Full Product Name	Lengte	
		Kleur	draagprofiel			Kleur	draagprofiel
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	White	581	66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	White	581
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	White	581	66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	White	581
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	White	581	66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	White	581
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	White	581	66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	White	581
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	White	581	66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	White	581
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	White	581	66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	White	581
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	White	581	66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	White	581
91356799	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH	White	581	66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	White	581
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	White	581	66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	White	581
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	White	-	66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	White	581
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	White	581
07957499	4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	-	-	66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	White	581
07958199	4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	-	-	66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	White	581
07972799	4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	-	-	67385899	4MX866 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	White	581
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	White	-	88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	White	491
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	White	581	88163799	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	White	491

Maxos LED Industry 4MX850


Order Code	Full Product Name	Lengte	
		Kleur	draagprofiel
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	White	491
88464599	4MX866 491 LED55S/840 PSD WB WH	White	491
91359899	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	White	-
91893799	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH	White	491
97428599	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	White	491
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	White	491
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	White	491
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	White	491
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	White	491
97448399	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH	White	491
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	White	491
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	White	491
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	White	-
08191199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	-
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
08413499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
08415899	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	White	491
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	White	491
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	White	491
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	White	491
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	White	491
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	White	491
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	White	491
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	White	491
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	White	491
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	White	491
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	White	491
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	White	491
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	White	491
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	White	491
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	White	491
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	White	491
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	White	491

Order Code	Full Product Name	Lengte	
		Kleur	draagprofiel
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	White	491
66759899	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	White	491
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	White	491
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	White	491
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	White	491
67295099	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH	White	491
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Silver	491
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Silver	491
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Silver	491
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Silver	491
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Silver	491
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Silver	491
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Silver	491
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Silver	491
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Silver	491
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Silver	491
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Silver	491
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Silver	491
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Silver	491
66760499	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	Silver	491
66761199	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	Silver	491
66771099	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	Silver	491
08103499	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-	-
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Silver	581
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Silver	581
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Silver	581
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Silver	581
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Silver	581
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Silver	581
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Silver	581
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Silver	581
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Silver	581
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Silver	581


Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED80S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)

Maxos LED Industry 4MX850


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)

Maxos LED Industry 4MX850


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED55S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED40S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 581 1xLED55S/840 PSD DA-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED40S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 491 1xLED66S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/830 PSD A20-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX850 G3 491 1xLED80S/840 PSD A20-
Polar Normal (separate)

Maxos LED Industry 4MX850

