



Maxos LED Performer — wydajne i precyzyjne oświetlenie liniowe

Maxos LED Performer

Klienci szukają możliwości zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów w porównaniu do systemów oświetlenia tradycyjnego. Jednocześnie chcą jak najlepszej jakości światła: w halach przemysłowych ma ono zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednią wydajność pracy, natomiast w sklepach ma wyróżnić towary i przyciągnąć potencjalnych nabywców. Oprawa Maxos LED Performer to niezwykle elastyczne rozwiązanie. Łączy niski pobór mocy z doskonałym rozsyłem światła i atrakcyjną ceną zakupu.

Korzyści

- Bardzo szybki zwrot kosztów inwestycji
- Rewolucyjny układ optyczny umożliwiający precyzyjne kształtowanie wiązki
- Elastyczność w kwestii montażu modernizacyjnego, doboru punktów świetlnych, zmian, akcesoriów

Cechy




- Niskie zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi świetłówkami liniowymi
- Doskonale ukształtowanie wiązki, które ogranicza niepożądane światło oraz zapewnia jego precyzyjny rozsył w płaszczyznach poziomej i pionowej
- Sprawdzone moduły LED Philips (Fortimo)
- Możliwość montażu w nowych i modernizowanych instalacjach na szynach Maxos
- Dostępna również w elastycznej wersji panelowej 4MX800 lub o podwyższonej wydajności 4MX850

Maxos LED Performer

Zastosowanie

- Supermarkety
- Magazyny
- Hale produkcyjne

Rysunki techniczne




Więcej o produkcie

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



Maxos LED Performer

Więcej o produkcie



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo

Maxos LED Performer

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Rodzina produktów	4MX900
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Liczba źródeł światła	1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP40
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	LED40S
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	LED40S
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	LED40S
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	LED40S
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	LED60S
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	LED60S
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	LED60S
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	LED60S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	LED90S
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	LED60S
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	LED60S
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	LED90S
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	LED90S
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	LED40S

Dane techniczne oświetlenia

		Skuteczność świetlna (znamionowa)					Skuteczność świetlna (znamionowa)		
Order Code	Full Product Name	(Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki	Order Code	Full Product Name	(Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła	66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Wąski rozsył światła
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Średni rozsył światła	66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Optyka podwójna asymetryczna 20°

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Skuteczność światlna	Strumień	Typ optyki
		(znamionowa) (Nom)	Świetlny	
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Średni rozsył światła
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Wąski rozsył światła
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Optyka podwójna asymetryczna 20°
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Szeroki rozsył światła
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Średni rozsył światła
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Wąski rozsył światła
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Optyka podwójna asymetryczna 20°
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4 000 lm	Średni rozsył światła
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	25,9 W
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	25,9 W
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	25,9 W
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	25,9 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	37,3 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	37,3 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	37,3 W
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	37,3 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	60,1 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	60,1 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	60,1 W
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	60,1 W

Order Code	Full Product Name	Skuteczność światlna	Strumień	Typ optyki
		(znamionowa) (Nom)	Świetlny	
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4 000 lm	Średni rozsył światła
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5 000 lm	Szeroki rozsył światła
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5 000 lm	Średni rozsył światła
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7 500 lm	Szeroki rozsył światła
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7 500 lm	Szeroki rozsył światła
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	161 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	161 lm/W	6 000 lm	Optyka podwójna asymetryczna 20°
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	150 lm/W	9 000 lm	Szeroki rozsył światła
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	150 lm/W	9 000 lm	Średni rozsył światła
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	159 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	25,2 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	25,2 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	25,2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	25,2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	32,2 W
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	32,2 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	50,2 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	50,2 W
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	37,3 W
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	37,3 W
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	60,1 W
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	60,1 W

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	25,2 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Tak
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Tak
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Tak
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	Tak
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Tak
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Tak
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Tak
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	Tak
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Tak
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Tak
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Tak
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	Tak
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Nie
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Nie
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Nie
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Tak
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Nie
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Nie
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Tak
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Tak
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	Tak
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Tak
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Tak
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Nie

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Biel
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Biel
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Biel
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	Biel
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Biel
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Biel
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Biel
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	Biel
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Biel
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Biel
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Biel
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	Biel
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Biel
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Biel
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Biel
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Biel
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Biel
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Biel
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Biel
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Srebrny
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	Srebrny
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Srebrny
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Srebrny
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Srebrny

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	1%
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	1%
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	1%
66390399	4MX900 LED40S/840 PSD DA20 WH L1200	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	1%
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	1%
66447499	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 WH L1800	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	1%




Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	1%
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Nie dotyczy
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Nie dotyczy
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Nie dotyczy
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Nie dotyczy
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	1%
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Nie dotyczy
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Nie dotyczy
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	1%

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	1%
66439999	4MX900 LED60S/840 PSD DA20 SI L1800	1%
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	1%

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	1%
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Nie dotyczy




Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX900 491 1xLED40S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 491 1xLED40S/830 PSU MB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 491 1xLED40S/830 PSU WB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 491 1xLED40S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 491 1xLED40S/840 PSU MB-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 491 1xLED40S/840 PSU WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 491 1xLED50S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)


IFPS_4MX900 491 1xLED50S/830 PSU WB-
Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 491 1xLED50S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




**IFPS_4MX900 491 1xLED71S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 491 1xLED75S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 491 1xLED75S/840 PSU WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 581 1xLED40S/830 PSU MB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 581 1xLED40S/830 PSU WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 581 1xLED40S/840 PSU WB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX900 581 1xLED50S/830 PSU WB-
Polar Normal (separate)**






**IFPS_4MX900 581 1xLED50S/840 PSU MB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX900 L1200 1xLED57S/830 PSD MB-
Polar Normal (separate)**




Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX900 L1200 1xLED57S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1200 1xLED57S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 L1200 1xLED60S/840 PSD
DA20-Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX900 L1200 1xLED60S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1200 1xLED60S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1800 1xLED48S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**






**IFPS_4MX900 L1800 1xLED48S/840 PSD
DA20-Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1800 1xLED48S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1800 1xLED48S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**




Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/830 PSD MB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/840 PSD
DA20-Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/840 PSD MB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1800 1xLED85S/830 PSD MB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 L1800 1xLED85S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**


**IFPS_4MX900 L1800 1xLED90S/840 PSD
DA20-Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX900 L1800 1xLED90S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX900 G3 491 1xLED40S/830 PSU WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 G3 491 1xLED40S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 G3 491 1xLED40S/840 PSU MB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 G3 491 1xLED50S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 G3 491 1xLED50S/830 PSU WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 G3 491 1xLED50S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 G3 491 1xLED50S/840 PSU WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 G3 491 1xLED75S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 G3 581 1xLED40S/840 PSU MB-
Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




**IFPS_4MX900 G3 581 1xLED40S/840 PSU WB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 G3 581 1xLED50S/830 PSU MB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 G3 581 1xLED50S/840 PSU MB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 G3 581 1xLED71S/830 PSU MB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 G3 581 1xLED75S/840 PSU MB-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_4MX900 G3 L1200 1xLED40S/830 PSD
NB-Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED60S/830 PSD
NB-Polar Normal (separate)**






**IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED60S/830 PSD
WB-Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED60S/840 PSD
MB-Polar Normal (separate)**

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED60S/840 PSD
NB-Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED60S/840 PSD
WB-Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED85S/830 PSD
WB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED90S/840 PSD
NB-Polar Normal (separate)

