Baliza LED II BCP150/151: iluminación de paisaje fiable para una vida urbana armoniosa

Baliza LED II

Las personas desean crear una atmósfera agradable alrededor de su propiedad; algo que capte la atención de los visitantes, los haga sentir bien y con ganas de regresar. Les gustaría poder crear un ambiente atractivo con una calidad de iluminación optimizada y un costo mínimo. La Baliza LED II, con un diseño sólido y la combinación de los LED fiables de baja potencia y un controlador integrado, brinda una solución de iluminación LED asequible para satisfacer las necesidades de tu paisaje.

Beneficios

- Fiable, diseño sólido
- Instalación sencilla y sin mantenimiento
- Ecológico: no contiene sustancias peligrosas (sin mercurio, sin plomo) o UV

Baliza LED II

Características

- Fuente de luz LED de luz blanca de baja potencia, disponible en opciones de blanco cálido (3000 K) o blanco neutro (4000 K)
- Placa base y controlador integrados para una instalación sencilla
- Elección de colores para la carcasa (gris oscuro RAL7043, gris claro RAL9006)
- Altura 0,5 m o 0,8 m
- Vida útil prolongada de 25 000 horas (un 70 % lm de mantenimiento lumínico a Tc = 25 °C)
- Protección IP65 y resistencia a impactos IK10

Aplicaciones

- Parques y jardines
- Plazas
- Áreas residenciales

Especificaciones

Tipo	BCP150 (versión de 0,5 m)
	BCP151 (versión de 0,8 m)
Fuente de luz	96 x LED-HB
Color de la luz	Blanco cálido, 3000 K
	Blanco neutro, 4000 K
Consumo de energía	< 9 W
Corriente del controlador	20 mA
Corriente de irrupción	0,087 A
Fuente de alimentación/datos	220-240 V/50-60 Hz
	Integrado
Controlador	Integrado en caja de controlador independiente
Óptica	Haz ancho
Cubierta óptica	Tubo difuso translúcido

Conexión	Conector con fijación a presión en 3 polos que admite cables de 3 núcleos x > 1,0 mm
Prensacables	1 x M16
Material	Carcasa: aluminio
	Tubo difusor: policarbonato
	Junta: goma de silicona, resistente al calor
Color	Gris, RAL 7043
	Aluminio, RAL 9006
Instalación	Montaje sobre la superficie del suelo
	Temperatura de funcionamiento: -20°C < T
Mantenimiento	No se requiere limpieza interna
Vida útil	25000 horas, un 70% de mantenimiento lumínico a T
Observaciones	No se puede ajustar

Versions

LED module 15,000 lm

Baliza LED II BCP150/151

Baliza LED II

Aprobación y aplicación

Mech. impact protection code	IK10

Controles y regulación

Regulable	No

Funcionamiento de emergencia

Temperatura de color	740 blanco neutro
Tipo lente/cubierta óptica	Recipiente/ cubierta de policarbonato, resistente a UV
Driver incluido	Si
Lamp family code	LED-LP
Light source replaceable	No
Number of gear units	1 unidad

Información general

Índice corr. Temperatura de color	4000 K
Índice Índice de reproducción cromática	>70
Initial luminous flux	200 lm

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Color
910403308002	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 9006	Aluminio y blanco
910403308202	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 7043	Gris oscuro
910403308402	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 9006	Aluminio y blanco

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.