



LED Bollard II BCP150/151 – pencahayaan lanskap andal untuk kehidupan kota yang harmonis

LED Bollard II

Orang ingin menciptakan suasana yang menyenangkan di sekitar properti mereka - sesuatu yang akan menarik perhatian pengunjung, sehingga membuat mereka merasa nyaman dan ingin kembali lagi. LED ini dapat menciptakan suasana menarik dengan pencahayaan berkualitas optimal dengan biaya minimum. Memadukan LED berdaya rendah yang andal dan driver yang terintegrasi, LED Bollard yang didesain tangguh memberikan solusi pencahayaan LED yang terjangkau agar sesuai dengan kebutuhan lanskap Anda.

Benefits

- Desain yang andal dan kuat
- Mudah dipasang dan bebas pemeliharaan
- Ramah lingkungan: tidak mengandung bahan berbahaya (tanpa merkuri, tanpa timbal) atau UV

LED Bollard II

Features

- Sumber cahaya LED putih berdaya rendah, tersedia dalam pilihan warna putih hangat (3000 K) atau putih netral (4000 K)
- Pelat dasar dan driver terintegrasi untuk pemasangan mudah
- Pilihan warna untuk housing (abu-abu gelap RAL7043, abu-abu cerah RAL9006)
- Tinggi 0,5 m atau 0,8 m
- Masa pakai lama 25.000 jam (70% pemeliharaan lumen @ Tc = 25°C)
- Perlindungan IP65 dan IK10 tahan benturan

Application

- Taman dan kebun
- Alun-alun, plaza
- Wilayah tempat tinggal

Specifications

Jenis	BCP150 (versi 0,5 m) BCP151 (versi 0,8 m)
Sumber cahaya	96 x LED-HB
Warna cahaya	Putih hangat, 3000 K Putih netral, 4000 K
Konsumsi daya	<9 W
Arus driver	20 mA
Arus lonjakan input	0,087 A
Pasokan daya/data	220-240 V/50-60 Hz Terintegrasi
Driver	Terintegrasi dalam kotak driver independen
Optik	Sinar lebar
Penutup optik	Tabung diffuser tembus pandang

Sambungan	Konektor dorong dalam 3 kutub menerima kabel 3 inti x > 1,0 mm
Gland kabel	1 x M16
Material	Housing: aluminium Tabung diffuser: polikarbonat Gasket: karet silikon, tahan panas
Warna	Abu-abu, RAL 7043 Aluminium, RAL 9006
Pemasangan	Pemasangan pada permukaan tanah Suhu pengoperasian: - 20°C < T
Perawatan	Pembersihan internal tidak diperlukan
Masa pakai	25.000 jam, konsistensi lumen 70% pada T
Keterangan	Tidak ada kemungkinan penyesuaian

Versions



LED module 15,000 lm - WW -
220-240_1 V



LED Bollard II BCP150/151

LED Bollard II

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode pelindung dampak mekanis	IK10
-------------------------------	------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredukan	salah
-----------------	-------

Informasi Umum

Tanda CE	Tanda CE
Warna sumber cahaya	830 Putih hangat
Penutup optis/tipe lensa	PC-UV
Driver tercakup	Benar
Tanda dapat menyala	F
Kode kelompok lampu	LED-LP
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Jumlah unit alat	1 unit
Jumlah sumber cahaya	1

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Koreksi Awal Suhu Warna	3000 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>80
Fluks cahaya awal	150 lm

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Warna
910403307702	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043	Abu-abu gelap
910403307902	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 9006	Aluminium dan putih
910403308102	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	Abu-abu gelap
910403308302	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006	Aluminium dan putih

