



Flexibilní a dostupný maloobchodní nástroj

GreenSpace Accent Gridlight

Díky řadě GreenSpace Accent mohou nyní prodejny a správci budov s klidem přejít z technologie CDM na LED a těžit z výhod kvality světla Philips PerfectAccent a také významných úspor energie – to vše při rozumných počátečních nákladech. Svítidla GreenSpace Accent Gridlight umožňují díky pravouhlému výřezu a dvou třmenům provést modernizaci snadno a rychle jednou osobou. Pro maloobchody s módou je k dispozici také svítidlo GreenSpace Accent Gridlight se speciálními typy světla, které umožňuje předvést nabízené oblečení a zboží tím nejlepším způsobem. CrispWhite je jasná volba pro maloobchody s módou, jelikož v tomto světle bohatě a intenzivně vyniknou barvy, zatímco bílá zůstane jasná. PremiumWhite je nejlepší alternativa k CDM Elite pro dobré barevné podání s teple bílou světelnou atmosférou.

Výhody

- Bezproblémová náhrada zapuštěných svítidel s CDM
- Krátká návratnost investic ve srovnání se svítidly s CDM díky vysoké účinnosti systému
- Vysoce kvalitní zdůrazňující osvětlení díky reflektorům PerfectAccent

Vlastnosti

- Svítidlo nahrazující svítidlo s CDM
- Čistý a robustní design
- Vysoký měrný výkon
- Kvalita světla Philips PerfectAccent

Aplikace

- Maloobchodní prodejny, zejména obchody s módou

Specifikace

GreenSpace Accent Gridlight

Typ	GD301B
	GD302B
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Svítidlo – divergence svazku	24°
Počáteční světelný tok	2700 lm, 3400 lm, 5400 lm
Původní korelační teplota chromatičnosti	3000 K
Okolní teplota	+10 až +40 °C
Předřadník	Power supply unit external (PSE-E)
	Power supply unit with DALI interface external (PSED-E)
	Power supply unit external (PSU) (PSU-E)

Vstupní napětí	220-240 V
Regulace	Ano, ne
Materiál	Tělo: hliník
Hlavní barva svítidla	WH
Optický kryt	Polycarbonate
Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání (Zasunovací konektor s ochranou proti napínání)
Příslušenství	Bez příslušenství
Poznámky	Možnost napájení stejnosměrným proudem je standardně k dispozici u všech variant dvojitého svítidla

Versions



GD302B



GD301B

Detaily o výrobku

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace Accent Gridlight

Detaily o výrobku

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Approval and Application	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
IP kód	IP20
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220-240 V
General Information	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °
Patice	-
Značka CE	CE mark
Typ optického krytu/čoček	PC
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	ENEC mark
Značka hořlavosti	F
Předřadník	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Typ optiky	24
Značka UL	Ne
Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	3000 K
Tolerance světelného toku	+/-10%
Mechanical and Housing	
Barva	WH

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň stmívání
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	-
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	-
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	1%
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	1%
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Regulovatelné
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	Ne
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Ne
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	Ne

Order Code	Full Product Name	Regulovatelné
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Ano
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	Ano
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Ne

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Kód řady zdrojů	Počet předřadниковých jednotek	Počet světelných zdrojů
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	Bezpečnostní třída I	LED17S	2 units	2

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Kód řady zdrojů	Počet předřadниковých jednotek	Počet světelných zdrojů
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Bezpečnostní třída II	LED27S	2 units	2

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC	Kód řady zdroje	Počet předřadňkových jednotek	Počet světelných zdrojů
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	Bezpečnostní třída II	LED27S	2 units	2
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Bezpečnostní třída II	LED27S	2 units	2
07625200	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Bezpečnostní třída II	LED27S	2 units	2
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Bezpečnostní třída II	LED27S	1 unit	1

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	GD302B
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	GD302B
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	GD302B
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	GD302B
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	GD302B
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	GD301B

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční index barevného podání	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	118,0555555555556 lm/W	3400 lm
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	5400 lm
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	(0.42,0.39) SDCM <3	≥90	105,88235294117646 lm/W	5400 lm
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	5400 lm
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	(0.42,0.39) SDCM <3	≥90	105,88235294117646 lm/W	5400 lm
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	2700 lm

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počáteční příkon
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	14.5 W
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	47 W
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	51 W
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	47 W
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	51 W
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	23.5 W

