



Solution d'encastrés modulaires

GreenSpace Accent Gridlight

Grâce à la famille GreenSpace Accent Modulaire, les commerçants peuvent à présent faire la transition des technologies CDM vers les technologies LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent. Ils pourront ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, l'installation est facile et rapide grâce aux deux clips de fixation. Ils pourront par ailleurs remplacer facilement leurs installations actuelles grâce à des diamètres d'encastrement standards. Pour les magasins de vêtements, GreenSpace Accent Modulaire est aussi disponible en plusieurs teintes spéciales pour s'assurer de montrer tous vos produits et vêtements sous leur meilleur jour : - La solution PremiumWhite est la meilleure solution pour les magasins de vêtements pour faire paraître les couleurs riches et intenses tout en préservant la vivacité des blancs.

Avantages

- Remplacement aisé des luminaires encastrés CDM
- Rentabilité élevée par rapport aux luminaires CDM en raison de l'efficacité élevée du système
- Eclairage d'accentuation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur Perfect Accent

Fonctions

- Luminaire de remplacement CDM
- Design épuré et robuste
- Efficacité élevée
- Qualité d'éclairage Philips PerfectAccent

Application

- Commerces, en particulier dans les boutiques de mode

Descriptions

GreenSpace Accent Gridlight

| | |
|------------------------------------|---|
| Type | GD302B |
| Light Source | Module LED non remplaçable |
| Beam angle | 24° |
| | 1700, 2700, 3500 lm |
| | 3000 K |
| | 70000 h |
| | 50000 h |
| | 25000 h |
| Average Ambient Temperature | +10 à +40 °C |
| Accessories | Alimentation externe pour éclairage de sécurité (PSE-E) |
| Remarks | Power supply unit with DALI interface external (PSED-E) |

| | |
|--------------------|---|
| | 220-240 V |
| | Non, oui |
| Material | Housing: aluminium |
| Color | Blanc |
| | Polycarbonate |
| | Connecteur à poussoir et soulagement de traction (Connecteur à poussoir et soulagement de traction) |
| Accessories | Aucun accessoires |
| Remarks | Compatibilité DC (éclairage de secours) par défaut pour toutes les options |

Versions




GD302B



GreenSpace Accent Gridlight
GD301B luminaire

Détails sur le produit



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01

GreenSpace Accent Gridlight

Détails sur le produit

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



Conditions d'utilisation

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C |
|---------------------------------|--------------|

Normes et recommandations

| | |
|--|------|
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02 |
|--|------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Code d'indice de protection | IP20 |
|-----------------------------|------|

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------|-----------|
| Tension d'entrée | 220-240 V |
|------------------|-----------|

Caractéristiques générales

| | |
|--|-------|
| Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120 ° |
|--|-------|

| | |
|-------|---|
| Culot | - |
|-------|---|

| | |
|-------------|-------------|
| Marquage CE | Marquage CE |
|-------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|----|
| Cache optique/type de l'objectif | PC |
|----------------------------------|----|

| | |
|---------------|-----|
| Driver inclus | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|---------------|---------------|
| Marquage ENEC | Marquage ENEC |
|---------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Essai au fil incandescent | F |
|---------------------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Appareillage | - |
|--------------|---|

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s |
|---------------------------|-----------------------------------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Source lumineuse de substitution | Non |
|----------------------------------|-----|

| | |
|-------------|-----|
| Marquage UL | Non |
|-------------|-----|

Performances Initiales (Conforme IEC)

| | |
|---|--------|
| Température de couleur proximale initiale | 3000 K |
|---|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Tolérance du flux lumineux | +/-10% |
|----------------------------|--------|

Matériaux et finitions

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

Conditions d'utilisation

| Order Code | Full Product Name | Niveau de gradation maximum |
|------------|---|-----------------------------|
| 91625400 | GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH | - |
| 91626100 | GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH | - |
| 91628500 | GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH | - |
| 91630800 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH | - |
| 07624500 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH | 1% |
| 07625200 | GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH | 1% |
| 07626900 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L | 1% |
| 07627600 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L | - |
| 07621400 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH | - |
| 07622100 | GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L | - |
| 16011100 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L | - |

Gestion et gradation

| Order Code | Full Product Name | Intensité réglable |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| 91625400 | GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH | Non |
| 91626100 | GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH | Non |
| 91628500 | GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH | Non |
| 91630800 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH | Non |
| 07624500 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH | Oui |
| 07625200 | GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH | Oui |

| Order Code | Full Product Name | Intensité réglable |
|------------|---|--------------------|
| 07626900 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L | Oui |
| 07627600 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L | Non |
| 07621400 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH | Non |
| 07622100 | GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L | Non |
| 16011100 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L | Non |

Caractéristiques générales (1/2)

GreenSpace Accent Gridlight

| Order Code | Full Product Name | Classe de protection CEI | Code | | Nombre de sources lumineuses |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | famille de lampe | Nombre d'unités d'appareillage | |
| 91625400 | GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH | Classe de sécurité I | LED17S | 2 units | 2 |
| 91626100 | GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH | Classe de sécurité II | LED27S | 2 units | 2 |
| 91628500 | GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH | Classe de sécurité I | LED17S | 2 units | 2 |
| 91630800 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH | Classe de sécurité II | LED27S | 2 units | 2 |
| 07624500 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH | Classe de sécurité II | LED27S | 2 units | 2 |
| 07625200 | GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH | Classe de sécurité II | LED27S | 2 units | 2 |
| 07626900 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L | Classe de sécurité II | LED27S | 2 units | 2 |

| Order Code | Full Product Name | Classe de protection CEI | Code | | Nombre de sources lumineuses |
|------------|---|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | famille de lampe | Nombre d'unités d'appareillage | |
| 07627600 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L | Classe de sécurité II | LED27S | 2 units | 2 |
| 07621400 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH | Classe de sécurité II | LED27S | 1 unit | 1 |
| 07622100 | GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L | Classe de sécurité II | LED27S | 1 unit | 1 |
| 16011100 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L | Classe de sécurité II | LED27S | 1 unit | 1 |

Caractéristiques générales (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique | Code de la famille de produits |
|------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 91625400 | GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH | 24 | GD302B |
| 91626100 | GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH | 24 | GD302B |
| 91628500 | GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH | 24 | GD302B |
| 91630800 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH | 24 | GD302B |
| 07624500 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH | 24 | GD302B |
| 07625200 | GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH | 24 | GD302B |
| 07626900 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L | 24 | GD302B |

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique | Code de la famille de produits |
|------------|---|----------------|--------------------------------|
| 07627600 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L | 24 | GD302B |
| 07621400 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH | 24 | GD301B |
| 07622100 | GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L | 12 | GD301B |
| 16011100 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L | 24 | GD301B |

Performances Initiales (Conforme IEC) (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale | Température | | Flux lumineux initial |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | | Indice de rendu des couleurs | Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED | |
| 91625400 | GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH | (0.43,0.40) | ≥80 | 118,0555555555556 lm/W | 3400 lm |

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale | Température | | Flux lumineux initial |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | | Indice de rendu des couleurs | Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED | |
| 91626100 | GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH | (0.43,0.40) | ≥80 | 114,8936170212766 lm/W | 5400 lm |

GreenSpace Accent Gridlight

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale | Température | | Flux lumineux initial |
|------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | | Indice de rendu des couleurs | Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED | |
| 91628500 | GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH | (0.42,0.39) SDCM <3 | ≥90 | 103,65853658536587 lm/W | 3400 lm |
| 91630800 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH | (0.42,0.39) SDCM <3 | ≥90 | 105,88235294117646 lm/W | 5400 lm |
| 07624500 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH | (0.43,0.40) SDCM <3 | ≥80 | 114,8936170212766 lm/W | 5400 lm |
| 07625200 | GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH | (0.42,0.39) SDCM <3 | ≥90 | 105,88235294117646 lm/W | 5400 lm |
| 07626900 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH | (0.43,0.40) SDCM <3 | ≥80 | 114,8936170212766 lm/W | 5400 lm |

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale | Température | | Flux lumineux initial |
|------------|---|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | | Indice de rendu des couleurs | Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED | |
| 07627600 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L | (0.42,0.39) SDCM <3 | ≥90 | 105,88235294117646 lm/W | 5400 lm |
| 07621400 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH | (0.43,0.40) SDCM <3 | ≥80 | 114,8936170212766 lm/W | 2700 lm |
| 07622100 | GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L | (0.43,0.40) SDCM <3 | ≥80 | 114,8936170212766 lm/W | 2700 lm |
| 16011100 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L | (0.43,0.40) SDCM <3 | ≥80 | 114,8936170212766 lm/W | 2700 lm |

Performances Initiales (Conforme IEC) (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Puissance initiale absorbée |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 91625400 | GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH | 14.5 W |
| 91626100 | GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH | 47 W |
| 91628500 | GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH | 33 W |
| 91630800 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH | 51 W |
| 07624500 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH | 47 W |
| 07625200 | GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH | 51 W |

| Order Code | Full Product Name | Puissance initiale absorbée |
|------------|---|-----------------------------|
| 07626900 | GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH CW-L | 47 W |
| 07627600 | GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L | 51 W |
| 07621400 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH | 23.5 W |
| 07622100 | GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L | 23.5 W |
| 16011100 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L | 23.5 W |

