



Soluzione a griglia di qualità superiore adatta all'aggiornamento diretto (retrofit)

GreenSpace Accent Gridlight

Grazie alla famiglia di prodotti GreenSpace Accent, adesso commercianti e gestori di edifici possono effettuare il passaggio dalle sorgenti CDM a quelle LED e beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativi risparmi energetici, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. L'incasso regolare e le due clip di GreenSpace Accent Gridlight rendono l'installazione eseguibile da un solo installatore in modo rapido e semplice. Per i commercianti che operano nel campo della moda, GreenSpace Accent Gridlight è disponibile anche con ricette luminose speciali per mostrare al meglio i capi d'abbigliamento e la merce. CrispWhite è la scelta ideale per i commercianti che desiderano fare apparire i colori ricchi e intensi e i bianchi brillanti. PremiumWhite è la migliore alternativa CDM Elite per un'elevata resa dei colori con un luce calda.

Vantaggi

- Sostituzione senza problemi degli apparecchi CDM a incasso
- Periodo di ammortamento breve rispetto agli apparecchi CDM grazie all'elevata efficacia di sistema
- Luce d'accento di alta qualità grazie al tratto di luce esclusivo del riflettore PerfectAccent

GreenSpace Accent Gridlight

Caratteristiche

- Apparecchio per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle soluzioni CDM
- Design pulito e robusto
- Efficacia elevata
- Qualità della luce Philips PerfectAccent

Applicazione

- Esercizi commerciali, in particolare negozi di moda

Specifiche

Tipo	GD301B GD302B
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	12°, 24°, 36°
Flusso luminoso iniziale	1700, 2700 lm
Temperatura di colore correlata iniziale	3000 K
Temperatura ambiente	Da +10 a +40 °C
Driver	Power supply unit external (PSE-E) Power supply unit with DALI interface external (PSED-E) Power supply unit external (PSU) (PSU-E)

Tensione in ingresso	220-240 V
Regolazione del flusso	No, si
Materiale	Housing: alluminio
Colore principale dell'apparecchio d'illuminazione	Bianco WH
Copertura dell'ottica	Polycarbonate
Connessione	Connettore a pressione ed estrazione a pressione (Connettore a pressione ed estrazione a pressione)
Accessori	Nessun accessorio
Note	Compatibilità CC disponibile come standard per tutte le opzioni con doppia griglia

Versions



Apparecchio per illuminazione
GreenSpace Accent Gridlight
GD302B



GD301B

Dati del prodotto

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace Accent Gridlight

Dati del prodotto

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40 °C
Adatto per accensione casuale	Si

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK02
Codice di protezione ingresso	IP20

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
----------------------	-----------

Informazioni generali

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Attacco	-
Marchio CE	CE mark
Tipo copertura ottica/lenti	PC
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	F
Unità elettrica/alimentatore	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Marchio UL	No

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice Temperatura di colore correlata	3000 K
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%

Meccanica e corpo

Colore	Bianco WH
--------	-----------

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	-
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	-
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	-
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	-
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	1%
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	1%
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	1%
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	-
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	-
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	-
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile	Order Code	Full Product Name	Regolabile
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	No	07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	Si
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	No	07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	No
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	No	16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	No
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	No	07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	No
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	No	07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	No
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Si	16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	No
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	Si	16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	No

Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Codice famiglia lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Codice famiglia lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	Classe di isolamento I	LED17S	2 units	2	91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Classe di isolamento II	LED27S	2 units	2

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Codice famiglia lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose
91628500	GD302B LED17S/ PW930 PSU-E MB II WH	Classe di isolamento I	LED17S	2 units	2
91630800	GD302B LED27S/ PW930 PSU-E MB II WH	Classe di isolamento II	LED27S	2 units	2
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	Classe di isolamento II	LED27S	2 units	2
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Classe di isolamento II	LED27S	2 units	2
07625200	GD302B LED27S/ PW930 PSD-E MB II WH	Classe di isolamento II	LED27S	2 units	2
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	Classe di isolamento II	LED27S	2 units	2

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Codice famiglia lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose
07627600	GD302B LED27S/ PW930 PSU-E MB II WH CW-L	Classe di isolamento II	LED27S	2 units	2
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	Classe di isolamento II	LED27S	2 units	2
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Classe di isolamento II	LED27S	1 unit	1
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	Classe di isolamento II	LED27S	1 unit	1
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	Classe di isolamento II	LED27S	1 unit	1
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	Classe di isolamento II	LED27S	1 unit	1

Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	24	GD302B
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	24	GD302B
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	24	GD302B
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	24	GD302B
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	24	GD302B
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	24	GD302B
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	24	GD302B
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	24	GD302B

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	24	GD302B
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	36	GD302B
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	24	GD301B
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	12	GD301B
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	24	GD301B
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	36	GD301B

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice di resa dei colori	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	118,05555555555556 lm/W	3400 lm
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice di resa dei colori	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
91628500	GD302B LED17S/ PW930 PSU-E MB II WH	(0.42,0.39) SDCM <3	≥90	103,65853658536587 lm/W	3400 lm
91630800	GD302B LED27S/ PW930 PSU-E MB II WH	(0.42,0.39) SDCM <3	≥90	105,88235294117646 lm/W	5400 lm

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice di resa		Flusso luminoso iniziale
			dei colori	Efficienza iniziale apparecchio LED	
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	5400 lm
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	5400 lm
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	(0.42,0.39) SDCM <3	≥90	105,88235294117646 lm/W	5400 lm
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH CW-L	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	5400 lm
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-	(0.42,0.39) SDCM <3	≥90	105,88235294117646 lm/W	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice di resa		Flusso luminoso iniziale
			dei colori	Efficienza iniziale apparecchio LED	
	E MB II WH CW-L				
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	5400 lm
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	2700 lm

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	14.5 W
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	47 W
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	33 W
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	51 W
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	47 W
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	47 W
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	51 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH CW-L	47 W
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	51 W
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	47 W
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	23.5 W
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	23.5 W
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	23.5 W
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	23.5 W

