



A mágneses előtétek ideális alternatívája

PrimaVision BasePerform

Rendkívül megbízható elektronikus előtét SON lámpákhoz; energiát takarít meg a mágneses előtételnél nagyobb világítási hatások révén, és csökkenti a karbantartási költségeket az 50 000 órát is elérő élettartamnak köszönhetően.

Előnyök

- Az SON lámpákkal való optimális működésre tervezték: akár 6 évig is működik karbantartás nélkül.
- Versenyképes ár; a mágneses rendszerhez hasonló (előtét + gyújtó + kondenzátor egyben)
- Ugyanannyi előtét kismegszakítónként mint az elektromágneses előtételnél

Szolgáltatások

- 50 000 órás élettartam, 3 év jótállás
- Időtálló megoldás [A2-megfelelőség], felveszi a versenyt az elektromágneses rendszerekkel
- Széles hőmérséklettartomány: -30 és +55 °C között

Alkalmazás


- Országutak
- Városi utcák
- Parkok

PrimaVision BasePerform

Versions



Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm
HID-PV Base HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220 to 240 V

Általános információ

Lámpák száma	1 darab/egység
Fényforrás típus	SON/CDO

Általános információ

PrimaVision BasePerform

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, B típus) (névleges)
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	17
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	13

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, B típus) (névleges)
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	11
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	8

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	C3
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	C3

Order Code	Full Product Name	Ház
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	Q
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	Q

A rendszer jellemzői

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye		
		A lámpa teljesítménye CDO esetén	A lámpa teljesítménye SON esetén	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	50 W	50 W	56 W
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	70 W	70 W	79 W
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100	100 W	100 W	109 W

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye		
		A lámpa teljesítménye CDO esetén	A lámpa teljesítménye SON esetén	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
	SON/CDO Q 220-240V			
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	150 W	150 W	164 W

