



# Alternativa ideală pentru balasturile magnetice

## PrimaVision BasePerform

Elemente de acționare electronice de înaltă fiabilitate pentru lămpi SON, proiectate pentru a reduce consumul de energie oferind o eficiență sporită față de elementele de acționare magnetice și pentru a reduce costurile de întreținere, mulțumită unei durate de viață de până la 50.000 de ore.

### Beneficii

- Funcționează optim cu lămpile SON – poate funcționa până la 6 ani fără costuri de întreținere
- Prețuri competitive – similare cu sistemele magnetice (balast + ignitor + condensator)
- Același număr de balasturi per MCB ca și în cazul balasturilor electromagnetice

### Caracteristici

- Durată de viață de 50.000 de ore, garanție 3 ani
- Soluție eficientă și în viitor (în conformitate cu A2), creată pentru a concura cu sistemele electromagnetice
- Domeniu vast de temperatură: -30° C – +55° C

### Cerere

- Drumuri
- Străzi urbane
- Parcuri

Versions





Lamp Driver, eHID, HID-PV Base  
50 SON C3 220-240V



GPPR IPVCP0Xt 0016



Cote



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Base 100<br>SON/CDO Q 220-240V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |
| HID-PV Base 150<br>SON/CDO Q 220-240V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

| Product                           | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Base 70 SON C3<br>220-240V | 4,5 mm | 32,0 mm | 141,0 mm | 128,5 mm | 75,0 mm | 63,7 mm |

Funcționare și sistem electric

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Frecvență de intrare | De la 50 până la 60 Hz  |
| Tensiune de intrare  | De la 220 până la 240 V |
| Frecvență linie      | 50 to 60 Hz             |

Funcționare și sistem electric

## PrimaVision BasePerform

| Order Code | Full Product Name                                 | Număr de produse pe<br>MCB (16 A tip B)<br>(nom.) |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 53151800   | HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3<br>220-240V | 13                                                |
| 53157000   | HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q<br>220-240V | 8                                                 |

| Order Code | Full Product Name                                 | Număr de produse pe<br>MCB (16 A tip B)<br>(nom.) |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 53155600   | HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q<br>220-240V | 11                                                |

### Sistem mecanic și carcasă

| Order Code | Full Product Name                              | Carcasă |
|------------|------------------------------------------------|---------|
| 53151800   | HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V | C3      |
| 53157000   | HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V | Q       |

| Order Code | Full Product Name                              | Carcasă |
|------------|------------------------------------------------|---------|
| 53155600   | HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V | Q       |

