



ClearFlood – λύση LED για φωτισμό αθλητικών και υπαίθριων χώρων

ClearFlood

Το ClearFlood είναι μια σειρά προβολέων, οι οποίοι σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής του ακριβούς αριθμού lumen που χρειάζεστε για την εφαρμογή σας. Σχεδιασμένη με LED τελευταίας τεχνολογίας και ένα οπτικό σύστημα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, αυτή η πολύ ανταγωνιστική λύση προσφέρει τον κορυφαίο στην αγορά λόγο lux προς ευρώ, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η δυνατότητα επιλογής διαφόρων οπτικών συστημάτων ανοίγει νέες δυνατότητες εφαρμογών για LED. Το ClearFlood είναι εύκολο στην εγκατάσταση και ιδανικό για την αντικατάσταση συμβατικών σημείων φωτισμού, καθώς χρησιμοποιεί την ίδια ηλεκτρική εγκατάσταση και πόλους. Η επιλογή της απαιτούμενης απόδοσης φωτισμού είναι επίσης πολύ εύκολη.

Οφέλη

- Σχεδιασμένο για αντικατάσταση 1:1, ιδανικό για την αντικατάσταση φωτιστικών συμβατικής τεχνολογίας διατηρώντας την ίδια ηλεκτρική εγκατάσταση και πόλους
- Πολύ ανταγωνιστική λύση που προσφέρει εξαιρετική αναλογία lux/ευρώ και εξοικονόμηση ενέργειας
- Καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία αναγκών φωτισμού για αθλητικούς χώρους ψυχαγωγίας, ακόμα και για δρόμους, παρέχοντας μια ποικιλία οπτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη σειρά
- Οι πολλές επιλογές ελέγχου εξασφαλίζουν αυξημένη αποδοτικότητα με έξυπνο φωτισμό
- Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης, τοποθέτησης και ανταλλακτικών

Χαρακτηριστικά

- Ποικιλία τιμών φωτεινής ροής σε έναν μόνο τύπο σώματος έως και 37 klm (σύστημα)
- Εύκολη αντικατάσταση οργάνων λειτουργίας και PCB, δεν απαιτούνται εργαλεία
- Συστήματα ελέγχου CLO, DALI, CityTouch Ready
- Υψηλή απόδοση LED και απόδοση οπτικού συστήματος έως και 145 lm/W
- Εξαρτήματα 100% Philips
- Προστασία IP66 και IK09
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 100 χιλιάδων ωρών (L80B10 σε Ta 25 °C)
- Ενσωματωμένη διάταξη οδήγησης κατηγορίας I & II
- υψηλή προστασία από υπερτάσεις: 6 kV
- Ευρεία γκάμα οπτικών συστημάτων για κάθε εφαρμογή - φωτισμός αθλητικών και υπαίθριων χώρων, ασύμμετρες, συμμετρικές δέσμες και δέσμες ανάδειξης δρόμου με ή χωρίς περσίδα (προαιρετική). Νέο ασύμμετρο οπτικό σύστημα για αθλητικούς χώρους (τένις...)

Εφαρμογή

- Μικρής κλίμακας αθλητικές εγκαταστάσεις αναψυχής
- Βιομηχανικοί χώροι
- Χώροι στάθμευσης
- Προσόψεις κτιρίων
- Πίνακες
- Μικρές πλατείες, διασταυρώσεις ..

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BVP650
Πηγή φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα LED
Ισχύς (+/-10%)	50 - 240 W ανάλογα με το προϊόν
Φωτεινή ροή	6.000-26.000 lm
Απόδοση φωτιστικού	Μέχρι και 108 lm/W
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	75
Διατήρηση της φωτεινής ροής - L80F10	50.000 ώρες
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-20 έως +40 °C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη (μονάδα LED με μπάλαστ)
Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz

Ρεύμα εκκίνησης	108 A / 140 μs
Ρύθμιση έντασης	Λειτουργία σταθερής απόδοσης φωτισμού
Οπτικό σύστημα	Συμμετρικά ή ασύμμετρα
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Κρύσταλλο, επίπεδο
Υλικό	Περιβλήμα: χυτό αλουμίνιο Κάλυμμα: κρύσταλλο
Χρώμα	Γκρι αλουμίνιο (RAL9007)
Σύνδεση	Καλώδιο με 3 σύρματα
Συντήρηση	Από κάτω, με το άνοιγμα του περιβλήματος μέσω ενός μονού κλιπ γρήγορης απελευθέρωσης
Εγκατάσταση	Στήριξη με κλειστρά Μέγιστη ρύθμιση από το οριζόντιο επίπεδο: -170 έως +1701 Μέγιστη κατακόρυφη στόχευση: 0 έως +3601

ClearFlood

Versions



Λεπτομέρειες για το προϊόν



OPDP_BVP650i_0011-Detail
photo

ClearFlood-BVP650-DP.tif



Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK09
Προστασία από υπέρταση (κοινής/διαφορικής λειτουργίας)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV διαφορικής λειτουργίας και 8 kV κοινής λειτουργίας

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
--	-----

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	CE mark
Χρώμα πηγής φωτός	740 neutral white
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Κωδικός ονομασίας σειράς	BVP650

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	70

Τεχνικός φωτισμός

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στίλου	0°
Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω	0

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Ρεύμα οργάνου
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	362 mA
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	340 mA
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	410 mA
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	375 mA
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	435 mA
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	490 mA
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	555 mA
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	615 mA
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	445 mA
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	483 mA
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	530 mA
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	571 mA
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	615 mA
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	660 mA
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	483 mA
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	571 mA
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	615 mA
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	660 mA
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	660 mA
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	780 mA
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	780 mA
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	-
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	-
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	-
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	-
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	-
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	-
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	-
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45110000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	-

Γενικές πληροφορίες (1/2)

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Σύστημα ελέγχου	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Σύστημα ελέγχου	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	EB	960/5	LED80	09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	EB	960/5	LED100

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Σύστημα ελέγχου	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	EB	960/5	LED120
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	EB	960/5	LED140
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	EB	960/5	LED160
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	EB	960/5	LED180
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	EB	960/5	LED200
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	EB	960/5	LED220
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	EB	960/5	LED240
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	EB	960/5	LED260
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	EB	960/5	LED280
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	EB	960/5	LED300
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	EB	960/5	LED320
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	EB	960/5	LED340
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	EB	960/5	LED260
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	EB	960/5	LED300
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	EB	960/5	LED320
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	72° x 22°	EB	960/5	LED340

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Σύστημα ελέγχου	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	EB	960/5	LED340
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	EB	960/5	LED380
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	EB	960/5	LED400
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	-	-	LED420
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	-	-	LED420
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	-	-	LED420
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	-	-	LED420
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	-	-	LED420
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	-	-	LED420
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	-	-	LED420
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	-	-	LED440
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	-	-	LED440
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	-	-	LED440
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	-	-	LED440
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	-	-	LED440
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	-	-	LED440

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Σύστημα ελέγχου	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	15° x 111°	-	-	LED440
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED360
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED380

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Σύστημα ελέγχου	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED400
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED420
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED440

Γενικές πληροφορίες (2/2)

Order Code	Full Product Name	Έκδοση λαμπτήρα	Αριθμός οργάνων	Αριθμός		
				πηγών φωτός	Τύπος οπτικού συστήματος	Σήμανση UL
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	4S	1 unit	48	Symmetrical	Ναι
09029600	BVP650 LED100-4S/74 O PSU S ALU	4S	1 unit	64	Symmetrical	Ναι
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	4S	1 unit	64	Symmetrical	Ναι
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	Ναι
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	Ναι
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	Ναι
09034000	BVP650 LED200-4S/74 O PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	Ναι
09035700	BVP650 LED220-4S/74 O PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	Ναι
09036400	BVP650 LED240-4S/74 O PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	Ναι
09037100	BVP650 LED260-4S/74 O PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	Ναι
09038800	BVP650 LED280-4S/74 O PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	Ναι

Order Code	Full Product Name	Έκδοση λαμπτήρα	Αριθμός οργάνων	Αριθμός πηγών φωτός	Αριθμός	
					Τύπος οπτικού συστήματος	Σήμανση UL
09039500	BVP650 LED300-4S/74 O PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	Ναι
09040100	BVP650 LED320-4S/74 O PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	Ναι
09041800	BVP650 LED340-4S/74 O PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	Ναι
09052400	BVP650 LED260-4S/74 O PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Ναι
09054800	BVP650 LED300-4S/74 O PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Ναι
09055500	BVP650 LED320-4S/74 O PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Ναι
09086900	BVP650 LED340-4S/74 O PSU DW10 ALU	4S	2 units	120	Κατανομή ευρείας δέσμης 10	Ναι
09101900	BVP650 LED340-4S/74 O PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 10	Ναι
09866700	BVP650 LED380-4S/74 O S ALU PSU	4S	2 units	120	Symmetrical	Ναι

Order Code	Full Product Name	Έκδοση λαμπτήρα	Αριθμός οργάνων	Αριθμός		Σήμανση UL
				πηγών φωτός	Τύπος οπτικού συστήματος	
098867400	BVP650 LED400-4S/74 0 S ALU PSU	4S	2 units	120	Symmetrical	Ναι
128883300	BVP650 LED420-4S/74 0 S ALU PSU	-	2 units	-	Symmetrical	-
128890000	BVP650 LED420-4S/74 0 OFA52 ALU PSU	-	2 units	-	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	-
128906000	BVP650 LED420-4S/74 0 DX50 ALU PSU	-	2 units	-	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 50	-
128913000	BVP650 LED420-4S/74 0 DX51 ALU PSU	-	2 units	-	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 51	-
128920000	BVP650 LED420-4S/74 0 DX10 ALU PSU	-	2 units	-	Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 10	-
128937000	BVP650 LED420-4S/74 0 DW10 ALU PSU	-	2 units	-	Κατανομή ευρείας δέσμης 10	-
128944000	BVP650 LED420-4S/74 0 DM10 ALU PSU	-	2 units	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 10	-
128951000	BVP650 LED440-4S/74 0 S ALU PSU	-	2 units	-	Symmetrical	-
128968000	BVP650 LED440-4S/74 0 OFA52 ALU PSU	-	2 units	-	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	-
128975000	BVP650 LED440-4S/74	-	2 units	-	Κατανομή εξαιρετικά	-

Order Code	Full Product Name	Έκδοση λαμπτήρα	Αριθμός οργάνων	πηγών φωτός	Αριθμός		Σήμανση UL
					Τύπος οπτικού συστήματος		
	0 DX50 ALU PSU					ευρείας δέσμης 50	
128982000	BVP650 LED440-4S/74 0 DX51 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 51	-
128999000	BVP650 LED440-4S/74 0 DX10 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 10	-
129002000	BVP650 LED440-4S/74 0 DW10 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή ευρείας δέσμης 10	-
129019000	BVP650 LED440-4S/74 0 DM10 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή μεσαίας δέσμης 10	-
451103000	BVP650 LED360-4S/74 0 DX60 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60	-
451110000	BVP650 LED380-4S/74 0 DX60 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60	-
451127000	BVP650 LED400-4S/74 0 DX60 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60	-
451134000	BVP650 LED420-4S/74 0 DX60 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60	-
451141000	BVP650 LED440-4S/74 0 DX60 ALU PSU	-	2 units	-		Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 60	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	7200 lm
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	9000 lm
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	10800 lm
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	12600 lm
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	14240 lm
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	16020 lm
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	17800 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	19580 lm
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	21360 lm
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	23140 lm
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	24640 lm
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	26400 lm
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	28160 lm
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	29920 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	22880 lm
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	26100 lm
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	27840 lm
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	29580 lm
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	28220 lm
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	33060 lm
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	34800 lm
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	36120 lm
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	35700 lm
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	34440 lm
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	21000 lm
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	34020 lm
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	35700 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	35700 lm
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	37840 lm
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	37400 lm
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	36080 lm
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	22000 lm
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	35640 lm
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	37400 lm
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	37400 lm
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	32400 lm
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	34200 lm
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	36000 lm
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	37380 lm
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	39160 lm

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	Aluminum
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminum
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminum
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	Aluminum
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	Aluminum
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	Aluminum
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	Gray

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	Gray
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	Gray
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	Gray
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	Gray
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	Gray
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	Gray
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	Gray
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	Gray
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	Gray
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	Gray
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	Gray
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	Gray
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	Gray
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	Gray
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	Gray
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	Gray
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	Gray
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	Gray
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	Gray
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	Gray

