



# ClearFlood - Soluzione LED per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi spazi all'aperto

## ClearFlood

ClearFlood è una gamma di proiettori che consente di scegliere il numero esatto di lumen necessari per la propria applicazione. Progettata su LED all'avanguardia e su ottiche estremamente efficienti, questa soluzione molto competitiva assicura un rapporto lux-euro di prim'ordine e incredibili risparmi energetici. La scelta di ottiche diverse apre la strada a nuove possibilità applicative per i LED. ClearFlood è facile da installare e ideale per sostituire i punti luce convenzionali poiché utilizza i pali e l'installazione elettrica esistenti. Anche la selezione dell'emissione luminosa richiesta è semplice e rapida.

### Vantaggi

### Caratteristiche

### Applicazione

### Specifiche

<b>Tipo</b>	BVP650
<b>Sorgente luminosa</b>	Modulo LED integrale
<b>Potenza (+/-10%)</b>	Da 50 a 240 W a seconda del prodotto
<b>Flusso luminoso</b>	6.000-26.000 lm

<b>Efficacia apparecchio</b>	Fino 108 lm/W
<b>Temperatura del colore correlata</b>	4000 K
<b>Indice di resa dei colori</b>	75

# ClearFlood


<b>Mantenimento flusso luminoso - L80F10</b>	50.000 ore
<b>Temperatura operativa</b>	Da -20 a +40 °C
<b>Alimentatore</b>	Integrato (modulo LED con reattore indipendente)
<b>Tensione di rete</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Corrente di spunto</b>	108 A / 140 µs
<b>Regolazione del flusso</b>	Emissione luminosa costante (CLO, Constant Light Output)
<b>Ottica</b>	Simmetrici o asimmetrici
<b>Copertura ottica</b>	Vetro piatto

<b>Materiale</b>	Corpo: alluminio pressofuso Copertura: vetro
<b>Colore</b>	Grigio alluminio RAL9007
<b>Collegamento</b>	Cavo a 3 fili
<b>Manutenzione</b>	Dal basso aprendo il corpo frontale con un singolo fermo a rilascio rapido
<b>Installazione</b>	Fissaggio Stirrup Massima regolazione orizzontale: da -170 a +170° Massimo puntamento verticale: da 0 a +360°

## Versions



## Dati del prodotto



OPDP\_BVP650i\_0011-Detail photo

## Dati del prodotto

ClearFlood-BVP650-DP.tif



### Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK09
Protezione da sovratensione (comune/differenziale)	Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV e 8 kV modalità comune

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

### Informazioni generali

Marchio CE	CE mark
Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro
Tipo copertura ottica/lenti	FG
Driver incluso	Si
Marchio di infiammabilità	F
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Codice famiglia prodotto	BVP650

### Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice Temperatura di colore correlata	4000 K
Indice di resa dei colori	≥70

### Dati tecnici di illuminazione

Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente driver
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	362 mA
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	340 mA
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	410 mA
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	375 mA
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	435 mA
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	490 mA
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	555 mA
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	615 mA
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	445 mA
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	483 mA
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	530 mA
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	571 mA
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	615 mA
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	660 mA
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	362 mA
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	340 mA
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	410 mA
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	375 mA
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	435 mA
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	490 mA
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	555 mA
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	615 mA
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	445 mA
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	483 mA
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	530 mA
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	571 mA
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	615 mA
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	660 mA
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	362 mA
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	340 mA
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	410 mA
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	375 mA
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	435 mA
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	490 mA
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	555 mA
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	615 mA
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	445 mA

Order Code	Full Product Name	Corrente driver
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	483 mA
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	530 mA
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	571 mA
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	615 mA
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	660 mA
09073900	BVP650 LED80-4S/740 PSU DW10 ALU	362 mA
09074600	BVP650 LED100-4S/740 PSU DW10 ALU	340 mA
09075300	BVP650 LED120-4S/740 PSU DW10 ALU	410 mA
09076000	BVP650 LED140-4S/740 PSU DW10 ALU	375 mA
09077700	BVP650 LED160-4S/740 PSU DW10 ALU	435 mA
09078400	BVP650 LED180-4S/740 PSU DW10 ALU	490 mA
09079100	BVP650 LED200-4S/740 PSU DW10 ALU	555 mA
09080700	BVP650 LED220-4S/740 PSU DW10 ALU	615 mA
09081400	BVP650 LED240-4S/740 PSU DW10 ALU	445 mA
09082100	BVP650 LED260-4S/740 PSU DW10 ALU	483 mA
09083800	BVP650 LED280-4S/740 PSU DW10 ALU	530 mA
09084500	BVP650 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	571 mA
09085200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DW10 ALU	615 mA
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	660 mA
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	362 mA
09089000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX10 ALU	340 mA
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	410 mA
09091300	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX10 ALU	375 mA
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	435 mA
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	490 mA
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	555 mA
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	615 mA
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	445 mA
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	483 mA
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	530 mA
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	571 mA
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	615 mA
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	660 mA
09103300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DM10 ALU	362 mA
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	340 mA
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	410 mA
09106400	BVP650 LED140-4S/740 PSU DM10 ALU	375 mA
09107100	BVP650 LED160-4S/740 PSU DM10 ALU	435 mA
09108800	BVP650 LED180-4S/740 PSU DM10 ALU	490 mA
09109500	BVP650 LED200-4S/740 PSU DM10 ALU	555 mA
09110100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DM10 ALU	615 mA
09111800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DM10 ALU	445 mA
09112500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DM10 ALU	483 mA
09113200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DM10 ALU	530 mA
09114900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DM10 ALU	571 mA
09115600	BVP650 LED320-4S/740 PSU DM10 ALU	615 mA
09116300	BVP650 LED340-4S/740 PSU DM10 ALU	660 mA
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	-
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	-

Order Code	Full Product Name	Corrente driver
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	-
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	-
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	-
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	-
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	-
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	-
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	-

### Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED80
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED100
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED120
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED140
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED160
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED180
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED200
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED220

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED240
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED260
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED280
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED300
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED320
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED340
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED80
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED100

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
09045600	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED120
09046300	BVP650 LED140-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED140
09047000	BVP650 LED160-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED160
09048700	BVP650 LED180-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED180
09049400	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED200
09050000	BVP650 LED220-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED220
09051700	BVP650 LED240-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED240
09052400	BVP650 LED260-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED260
09053100	BVP650 LED280-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED280
09054800	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED300
09055500	BVP650 LED320-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED320
09056200	BVP650 LED340-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED340

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
09058600	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DX50 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED80
09059300	BVP650 LED100-4S/7 40 PSU DX50 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED100
09060900	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU DX50 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED120
09061600	BVP650 LED140-4S/7 40 PSU DX50 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED140
09062300	BVP650 LED160-4S/7 40 PSU DX50 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED160
09063000	BVP650 LED180-4S/7 40 PSU DX50 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED180
09064700	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU DX50 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED200
09065400	BVP650 LED220-4S/7 40 PSU DX50 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED220
09066100	BVP650 LED240-4S/7 40 PSU DX50 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED240
09067800	BVP650 LED260-4S/7 40 PSU DX50 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED260
09068500	BVP650 LED280-4S/7 40 PSU DX50 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED280
09069200	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU DX50 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED300

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
09070800	BVP650 LED320-4S/7 40 PSU DX50 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED320
09071500	BVP650 LED340-4S/7 40 PSU DX50 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED340
09073900	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DW10 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED80
09074600	BVP650 LED100-4S/7 40 PSU DW10 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED100
09075300	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU DW10 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED120
09076000	BVP650 LED140-4S/7 40 PSU DW10 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED140
09077700	BVP650 LED160-4S/7 40 PSU DW10 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED160
09078400	BVP650 LED180-4S/7 40 PSU DW10 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED180
09079100	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU DW10 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED200
09080700	BVP650 LED220-4S/7 40 PSU DW10 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED220
09081400	BVP650 LED240-4S/7 40 PSU DW10 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED240
09082100	BVP650 LED260-4S/7 40 PSU DW10 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED260

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
09083800	BVP650 LED280-4S/7 40 PSU DW10 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED280
09084500	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU DW10 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED300
09085200	BVP650 LED320-4S/7 40 PSU DW10 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED320
09086900	BVP650 LED340-4S/7 40 PSU DW10 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED340
09088300	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DX10 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED80
09089000	BVP650 LED100-4S/7 40 PSU DX10 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED100
09090600	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU DX10 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED120
09091300	BVP650 LED140-4S/7 40 PSU DX10 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED140
09092000	BVP650 LED160-4S/7 40 PSU DX10 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED160
09093700	BVP650 LED180-4S/7 40 PSU DX10 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED180
09094400	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU DX10 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED200
09095100	BVP650 LED220-4S/7 40 PSU DX10 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED220

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
09096800	BVP650 LED240-4S/7 40 PSU DX10 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED240
09097500	BVP650 LED260-4S/7 40 PSU DX10 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED260
09098200	BVP650 LED280-4S/7 40 PSU DX10 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED280
09099900	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU DX10 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED300
09100200	BVP650 LED320-4S/7 40 PSU DX10 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED320
09101900	BVP650 LED340-4S/7 40 PSU DX10 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED340
09103300	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DM10 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED80
09104000	BVP650 LED100-4S/7 40 PSU DM10 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED100
09105700	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU DM10 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED120
09106400	BVP650 LED140-4S/7 40 PSU DM10 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED140
09107100	BVP650 LED160-4S/7 40 PSU DM10 ALU	140° x 70°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED160
09108800	BVP650 LED180-4S/7 40 PSU DM10 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED180

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
09109500	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU DM10 ALU	130° x 97°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED200
09110100	BVP650 LED220-4S/7 40 PSU DM10 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED220
09111800	BVP650 LED240-4S/7 40 PSU DM10 ALU	108° x 113°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED240
09112500	BVP650 LED260-4S/7 40 PSU DM10 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED260
09113200	BVP650 LED280-4S/7 40 PSU DM10 ALU	86° x 188°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED280
09114900	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU DM10 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED300
09115600	BVP650 LED320-4S/7 40 PSU DM10 ALU	88° x 187°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED320
09116300	BVP650 LED340-4S/7 40 PSU DM10 ALU	72° x 22°	Elettronico	Temperatura 960 °C, durata 5 s	LED340
12889000	BVP650 LED420-4S/7 40 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	-	-	LED420
12890600	BVP650 LED420-4S/7 40 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	-	-	LED420
12891300	BVP650 LED420-4S/7 40 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	-	-	LED420
12892000	BVP650 LED420-4S/7 40 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	-	-	LED420
12893700	BVP650 LED420-4S/7	52° - 7° x 151°	-	-	LED420



Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
	40 DW10 ALU PSU				
12894400	BVP650 LED420-4S/7 40 DM10 ALU PSU	157° x 111°	-	-	LED420
12895100	BVP650 LED440-4S/7 40 S ALU PSU	70° x 21°	-	-	LED440
12896800	BVP650 LED440-4S/7 40 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	-	-	LED440
12897500	BVP650 LED440-4S/7 40 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	-	-	LED440
12898200	BVP650 LED440-4S/7 40 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	-	-	LED440
12899900	BVP650 LED440-4S/7 40 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	-	-	LED440
12900200	BVP650 LED440-4S/7	52° - 7° x 151°	-	-	LED440

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Unità elettrica/alimentatore	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
	40 DW10 ALU PSU				
12901900	BVP650 LED440-4S/7 40 DM10 ALU PSU	157° x 111°	-	-	LED440
45110300	BVP650 LED360-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED360
45111000	BVP650 LED380-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED380
45112700	BVP650 LED400-4S/ 740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED400
45113400	BVP650 LED420-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED420
45114100	BVP650 LED440-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	-	-	LED440

### Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Marchio UL
09028900	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU S ALU	4S	1 unit	48	Symmetrical	No
09029600	BVP650 LED100-4S/74 0 PSU S ALU	4S	1 unit	64	Symmetrical	No
09030200	BVP650 LED120-4S/74 0 PSU S ALU	4S	1 unit	64	Symmetrical	No
09031900	BVP650 LED140-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	No
09032600	BVP650 LED160-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	No

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Marchio UL
09033300	BVP650 LED180-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	No
09034000	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	No
09035700	BVP650 LED220-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	82 pcs	Symmetrical	No
09036400	BVP650 LED240-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	No
09037100	BVP650 LED260-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	No

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Marchio UL
09038800	BVP650 LED280-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	No
09039500	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	No
09040100	BVP650 LED320-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	No
09041800	BVP650 LED340-4S/74 0 PSU S ALU	4S	2 units	120	Symmetrical	No
09043200	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	1 unit	48	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09044900	BVP650 LED100-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	1 unit	64	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09045600	BVP650 LED120-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	1 unit	64	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09046300	BVP650 LED140-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09047000	BVP650 LED160-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09048700	BVP650 LED180-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09049400	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09050000	BVP650 LED220-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	82 pcs	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09051700	BVP650 LED240-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Marchio UL
09052400	BVP650 LED260-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09053100	BVP650 LED280-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09054800	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09055500	BVP650 LED320-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09056200	BVP650 LED340-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	4S	2 units	120	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	No
09058600	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	1 unit	48	Distribuzione extra ampia 50	No
09059300	BVP650 LED100-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	1 unit	64	Distribuzione extra ampia 50	No
09060900	BVP650 LED120-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	1 unit	64	Distribuzione extra ampia 50	No
09061600	BVP650 LED140-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 50	No
09062300	BVP650 LED160-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 50	No
09063000	BVP650 LED180-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 50	No
09064700	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 50	No

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti		Marchio UL
				di unità elettriche	luminose	
09065400	BVP650 LED220-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 50	No
09066100	BVP650 LED240-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 50	No
09067800	BVP650 LED260-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 50	No
09068500	BVP650 LED280-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 50	No
09069200	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 50	No
09070800	BVP650 LED320-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 50	No
09071500	BVP650 LED340-4S/74 0 PSU DX50 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 50	No
09073900	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	1 unit	48	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09074600	BVP650 LED100-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	1 unit	64	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09075300	BVP650 LED120-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	1 unit	64	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09076000	BVP650 LED140-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09077700	BVP650 LED160-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione ampia (DW) 10	No

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti		Marchio UL
				di unità elettriche	luminose	
09078400	BVP650 LED180-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09079100	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU DW10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09080700	BVP650 LED220-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09081400	BVP650 LED240-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09082100	BVP650 LED260-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09083800	BVP650 LED280-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09084500	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU DW10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09085200	BVP650 LED320-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09086900	BVP650 LED340-4S/74 0 PSU DW10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione ampia (DW) 10	No
09088300	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	1 unit	48	Distribuzione extra ampia 10	No
09089000	BVP650 LED100-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	1 unit	64	Distribuzione extra ampia 10	No
09090600	BVP650 LED120-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	1 unit	64	Distribuzione extra ampia 10	No

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Marchio UL
09091300	BVP650 LED140-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 10	No
09092000	BVP650 LED160-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 10	No
09093700	BVP650 LED180-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 10	No
09094400	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 10	No
09095100	BVP650 LED220-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione extra ampia 10	No
09096800	BVP650 LED240-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 10	No
09097500	BVP650 LED260-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 10	No
09098200	BVP650 LED280-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 10	No
09099900	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 10	No
09100200	BVP650 LED320-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 10	No
09101900	BVP650 LED340-4S/74 0 PSU DX10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione extra ampia 10	No
09103300	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	1 unit	48	Distribuzione media (DM) 10	No

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Marchio UL
09104000	BVP650 LED100-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	1 unit	64	Distribuzione media (DM) 10	No
09105700	BVP650 LED120-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	1 unit	64	Distribuzione media (DM) 10	No
09106400	BVP650 LED140-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione media (DM) 10	No
09107100	BVP650 LED160-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione media (DM) 10	No
09108800	BVP650 LED180-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione media (DM) 10	No
09109500	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU DM10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione media (DM) 10	No
09110100	BVP650 LED220-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	82 pcs	Distribuzione media (DM) 10	No
09111800	BVP650 LED240-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione media (DM) 10	No
09112500	BVP650 LED260-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione media (DM) 10	No
09113200	BVP650 LED280-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione media (DM) 10	No
09114900	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU DM10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione media (DM) 10	No
09115600	BVP650 LED320-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione media (DM) 10	No

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Marchio UL
09116300	BVP650 LED340-4S/74 0 PSU DM10 ALU	4S	2 units	120	Distribuzione media (DM) 10	No
12889000	BVP650 LED420-4S/74 0 OFA52 ALU PSU	-	2 units	-	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	-
12890600	BVP650 LED420-4S/74 0 DX50 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 50	-
12891300	BVP650 LED420-4S/74 0 DX51 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 51	-
12892000	BVP650 LED420-4S/74 0 DX10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 10	-
12893700	BVP650 LED420-4S/74 0 DW10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione ampia (DW) 10	-
12894400	BVP650 LED420-4S/74 0 DM10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione media (DM) 10	-
12895100	BVP650 LED440-4S/74 0 S ALU PSU	-	2 units	-	Symmetrical	-
12896800	BVP650 LED440-4S/74 0 OFA52 ALU PSU	-	2 units	-	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	-
12897500	BVP650 LED440-4S/74 0 DX50 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 50	-

Order Code	Full Product Name	Versione lampada	Numero di unità elettriche	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica	Marchio UL
12898200	BVP650 LED440-4S/74 0 DX51 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 51	-
12899900	BVP650 LED440-4S/74 0 DX10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 10	-
12900200	BVP650 LED440-4S/74 0 DW10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione ampia (DW) 10	-
12901900	BVP650 LED440-4S/74 0 DM10 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione media (DM) 10	-
45110300	BVP650 LED360-4S/7 40 DX60 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 60	-
45111000	BVP650 LED380-4S/74 0 DX60 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 60	-
45112700	BVP650 LED400-4S/7 40 DX60 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 60	-
45113400	BVP650 LED420-4S/74 0 DX60 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 60	-
45114100	BVP650 LED440-4S/74 0 DX60 ALU PSU	-	2 units	-	Distribuzione extra ampia 60	-

### Rendimento iniziale (conformità IEC)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	7200 lm
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	9000 lm
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	10800 lm
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	12600 lm
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	14240 lm
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	16020 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	17800 lm
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	19580 lm
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	21360 lm
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	23140 lm
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	24640 lm
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	26400 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	28160 lm
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	29920 lm
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	7120 lm
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	8900 lm
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	10680 lm
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	12460 lm
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	14080 lm
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	15840 lm
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	17600 lm
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	19360 lm
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	21120 lm
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	22880 lm
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	24360 lm
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	26100 lm
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	27840 lm
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	29580 lm
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	6880 lm
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	8600 lm
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	10320 lm
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	12040 lm
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	13600 lm
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	15300 lm
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	17000 lm
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	18700 lm
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	20400 lm
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	22100 lm
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	23520 lm
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	25200 lm
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	26880 lm
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	28560 lm
09073900	BVP650 LED80-4S/740 PSU DW10 ALU	7040 lm
09074600	BVP650 LED100-4S/740 PSU DW10 ALU	8800 lm
09075300	BVP650 LED120-4S/740 PSU DW10 ALU	10560 lm
09076000	BVP650 LED140-4S/740 PSU DW10 ALU	12320 lm
09077700	BVP650 LED160-4S/740 PSU DW10 ALU	14080 lm
09078400	BVP650 LED180-4S/740 PSU DW10 ALU	15840 lm
09079100	BVP650 LED200-4S/740 PSU DW10 ALU	17600 lm
09080700	BVP650 LED220-4S/740 PSU DW10 ALU	19360 lm
09081400	BVP650 LED240-4S/740 PSU DW10 ALU	21120 lm
09082100	BVP650 LED260-4S/740 PSU DW10 ALU	22880 lm
09083800	BVP650 LED280-4S/740 PSU DW10 ALU	24360 lm
09084500	BVP650 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26100 lm
09085200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DW10 ALU	27840 lm
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	29580 lm
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	6800 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale
09089000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX10 ALU	8500 lm
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	10200 lm
09091300	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX10 ALU	11900 lm
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	13440 lm
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	15120 lm
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	16800 lm
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	18480 lm
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	20160 lm
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	21840 lm
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	23240 lm
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	24900 lm
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	26560 lm
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	28220 lm
09103300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DM10 ALU	7040 lm
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	8800 lm
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	10560 lm
09106400	BVP650 LED140-4S/740 PSU DM10 ALU	12320 lm
09107100	BVP650 LED160-4S/740 PSU DM10 ALU	13920 lm
09108800	BVP650 LED180-4S/740 PSU DM10 ALU	15660 lm
09109500	BVP650 LED200-4S/740 PSU DM10 ALU	17400 lm
09110100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DM10 ALU	19140 lm
09111800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DM10 ALU	20880 lm
09112500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DM10 ALU	22620 lm
09113200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DM10 ALU	24080 lm
09114900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DM10 ALU	25800 lm
09115600	BVP650 LED320-4S/740 PSU DM10 ALU	27520 lm
09116300	BVP650 LED340-4S/740 PSU DM10 ALU	29240 lm
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	35700 lm
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	34440 lm
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	21000 lm
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	34020 lm
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	35700 lm
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	35700 lm
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	37840 lm
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	37400 lm
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	36080 lm
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	22000 lm
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	35640 lm
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	37400 lm
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	37400 lm
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	32400 lm
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	34200 lm
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	36000 lm
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	37380 lm
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	39160 lm

**Meccanica e corpo**

Order Code	Full Product Name	Colore
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU

Order Code	Full Product Name	Colore
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU

Order Code	Full Product Name	Colore	Order Code	Full Product Name	Colore
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU	09085200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU	09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU	09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU	09089000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU	09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU	09091300	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU	09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	Alluminio ALU	09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	Alluminio ALU
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09103300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09106400	BVP650 LED140-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09107100	BVP650 LED160-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	Alluminio ALU	09108800	BVP650 LED180-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	09109500	BVP650 LED200-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	09110100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	09111800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	09112500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	09113200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	09114900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	09115600	BVP650 LED320-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	09116300	BVP650 LED340-4S/740 PSU DM10 ALU	Alluminio ALU
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	Grigio GR
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	Grigio GR
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	Grigio GR
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	Grigio GR
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	Grigio GR
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	Alluminio ALU	12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	Grigio GR
09073900	BVP650 LED80-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	Grigio GR
09074600	BVP650 LED100-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	Grigio GR
09075300	BVP650 LED120-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	Grigio GR
09076000	BVP650 LED140-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	Grigio GR
09077700	BVP650 LED160-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	Grigio GR
09078400	BVP650 LED180-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	Grigio GR
09079100	BVP650 LED200-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	Grigio GR
09080700	BVP650 LED220-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	Grigio GR
09081400	BVP650 LED240-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	Grigio GR
09082100	BVP650 LED260-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	Grigio GR
09083800	BVP650 LED280-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	Grigio GR
09084500	BVP650 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	Alluminio ALU	45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	Grigio GR

