



Riešenie s optimalizovanými celkovými prevádzkovými nákladmi pre bežné priestory a projekty rekreačných športov

ClearFlood

ClearFlood predstavuje rad svetlometov, ktorý umožňuje vybrať presne taký menovitý svetelný tok, ktorý potrebujete na konkrétne využitie. Toto značne konkurencieschopné riešenie, ktorého základom sú najmodernejšie LED svetelné zdroje a optika s mimoriadne vysokou účinnosťou, ponúka najlepší pomer intenzity osvetlenia a ceny a zároveň aj výraznú úsporu energie. Ponuka výberu z rôznych optických prvkov v rade ClearFlood otvára nové možnosti použitia LED svetelných zdrojov. Svetidlo ClearFlood BVP650 možno navyše jednoducho inštalovať a udržiavať.

Výhody

- Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo
- Vyvažuje počiatkové investičné a prevádzkové náklady
- Jednoduchá montáž a údržba
- Dlhá životnosť


Vlastnosti

- Všetky druhy vyžarovania svetla platformy Ledgine O (športoviská, dopravné zóny a parkoviská)
- Hodnoty svetelného toku až do 40 klm, celková účinnosť systému až 163 lm/W
- Prístup k osvetľovaciemu systému aj napájačom bez použitia nástrojov
- Servisný štítok Signify (identifikácia jedinečným kódom QR) na získanie informácií o údržbe, montáži a náhradných dieloch
- Mimoriadne dlhá životnosť až 100 000 hodín pri L98
- Integrovaná ochrana pred prepätím (voliteľné prídavné zariadenie prepäťovej ochrany)
- Vysoká odolnosť proti nárazom IK09, krytie IP66, možnosť úpravy na umiestnenie pri mori a ochrany na použitie v blízkosti plaveckých bazénov.

Aplikácie


- Prístavy, letiská, parkoviská, logistické centrá, priemyselné areály
- Vonkajšie rekreačné športoviská, napríklad tenisové kurty
- Vnútorne viacúčelové telocvične a plavecké bazény

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

ClearFlood-BVP650-DP.tif



Podrobnosti o produkte



OPDP_BVP650i_0011-Detail
photo



Všeobecné informácie

Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Kód radu produktov	BVP650

Svetelné technické

Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Typ optického krytu	Ploché sklo
Index podania farieb (CRI)	70
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Hliník
--------------	--------

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
Krytie IP	IP66
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany svetidla v diferenciálnom režime 6 kV a v bežnom režime 8 kV

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Predradník	Požiarina odolnosť	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED80	1 jednotka
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED100	1 jednotka
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED120	1 jednotka
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED140	2 jednotky
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED160	2 jednotky
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED180	2 jednotky
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED200	2 jednotky
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED220	2 jednotky
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED240	2 jednotky
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED260	2 jednotky
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED280	2 jednotky
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED300	2 jednotky
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED320	2 jednotky
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED340	2 jednotky
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED80	1 jednotka
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED100	1 jednotka
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED120	1 jednotka
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED140	2 jednotky
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED160	2 jednotky
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED180	2 jednotky
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED200	2 jednotky
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED220	2 jednotky
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED240	2 jednotky
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED260	2 jednotky

Order Code	Full Product Name	Predradník	Požiarna odolnosť	Kód radu		Počet jednotiek
				svetelného	zdroja	
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED280		2 jednotky
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED300		2 jednotky
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED320		2 jednotky
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED340		2 jednotky
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED100		1 jednotka
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED120		1 jednotka
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED180		2 jednotky
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED260		2 jednotky
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED340		2 jednotky
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED80		1 jednotka
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED120		1 jednotka
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED240		2 jednotky
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED320		2 jednotky
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED100		1 jednotka
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED120		1 jednotka
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED360		2 jednotky
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED380		2 jednotky
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED400		2 jednotky
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED360		2 jednotky
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED380		2 jednotky
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED400		2 jednotky
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED360		2 jednotky
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED380		2 jednotky
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED400		2 jednotky
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED360		2 jednotky

Order Code	Full Product Name	Predradník	Požiarna odolnosť	Kód radu	
				svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED380	2 jednotky
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Teplota 960 °C, trvanie 5 s	LED400	2 jednotky
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED360	2 jednotky
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED380	2 jednotky
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED400	2 jednotky
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED420	2 jednotky
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED440	2 jednotky

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svetidla	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér	Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svetidla	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	7 200 lm	48	Symetrické	09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	14 000 lm	82	Symetrické
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	8 800 lm	64	Symetrické	09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	16 000 lm	82	Symetrické
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	10 500 lm	64	Symetrické	09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	17 500 lm	82	Symetrické
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	12 500 lm	82	Symetrické	09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	19 500 lm	82	Symetrické

	Full Product	Rozptyl svetelného	Svetelný	Počet svetelných	Typ optiky,
Order Code	Name	lúča svietidla	tok	zdrojov	exteriér
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	21 000 lm	120	Symetrické
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Symetrické
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	24 000 lm	120	Symetrické
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Symetrické
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	28 000 lm	120	Symetrické
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Symetrické
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	7 000 lm	48	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	8 800 lm	64	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	10 500 lm	64	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	12 500 lm	82	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	14 000 lm	82	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	15 500 lm	82	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	17 500 lm	82	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	19 000 lm	82	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	21 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°

	Full Product	Rozptyl svetelného	Svetelný	Počet svetelných	Typ optiky,
Order Code	Name	lúča svietidla	tok	zdrojov	exteriér
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	24 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	28 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	8 400 lm	64	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	10 000 lm	64	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	15 000 lm	82	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	22 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Široké vyžarovanie 10
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	6 800 lm	48	Mimoriadne široké vyžarovanie 10
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	10 000 lm	64	Mimoriadne široké vyžarovanie 10
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	20 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 10
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 10
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	8 800 lm	64	Stredné vyžarovanie 10
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	10 500 lm	64	Stredné vyžarovanie 10

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svetidla	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	31 000 lm	120	Symetrické
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	33 000 lm	120	Symetrické
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	34 000 lm	120	Symetrické
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	86° x 188°	31 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	32 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	34 000 lm	120	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	30 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	83° x 130°	31 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	140° x 70°	32 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	108° x 113°	29 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 10
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	88° x 187°	31 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 10
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	140° x 70°	32 000 lm	120	Mimoriadne široké vyžarovanie 10
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	36 000 lm	-	Symetrické
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	35 000 lm	-	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	47 W

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svetidla	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	34 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	21 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 51
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	38 000 lm	-	Symetrické
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	37 000 lm	-	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	36 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 50
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	22 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 51
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	32 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 60
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	34 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 60
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	35 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 60
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	37 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 60
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	39 000 lm	-	Mimoriadne široké vyžarovanie 60

Order Code	Full Product Name	Spotreba
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	57 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	70 W
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	82 W
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	95 W
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	108 W
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	122 W
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	134 W
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	140 W
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	152 W
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	166 W
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	178 W
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	192 W
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	205 W
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	47 W
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	57 W
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	70 W
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	82 W
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	95 W
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	108 W
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	122 W
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	134 W
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	140 W
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	152 W
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	166 W
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	178 W
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	192 W
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	205 W
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	57 W
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	70 W
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	108 W
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	152 W
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	205 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	47 W
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	70 W
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	140 W
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	192 W
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	57 W
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	70 W
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	220 W
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	235 W
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	250 W
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	220 W
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	235 W
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	250 W
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	220 W
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	235 W
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	250 W
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	220 W
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	235 W
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	250 W
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	265 W
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	265 W
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	265 W
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	265 W
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	280 W
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	280 W
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	280 W
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	280 W
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	220 W
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	235 W
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	250 W
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	265 W
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	280 W

