



Genel alanlar ve dinlenme-eğlenme amaçlı spor projeleri için optimize edilmiş TCO çözümü

ClearFlood

ClearFlood, özel uygulamanız için tam olarak ihtiyaç duyduğunuz lümen derecesini seçmenizi sağlayan bir projektör serisidir. Son teknoloji LED'ler ve son derece yüksek verimli optikler etrafında tasarlanan bu çok rekabetçi çözüm, sektör lideri euro başına lüks oranı ve önemli enerji tasarrufu sunar. ClearFlood serisindeki farklı optik seçenekleri, LED'ler için yeni uygulama olanakları sunar. ClearFlood BVP650'nin kurulumu ve bakımı da kolaydır.

Faydaları

- Konvansiyonel projektörler ile birebir dönüşüm için tasarlanmıştır ve yüksek enerji tasarrufu sayesinde yatırımınızın hızla geri dönmesini sağlar.
- Kurulması ve bakımı kolay
- Uzun ömürlü
- Farklı optik seçenekler uygulamada esneklik sağlar.


Özellikler

- 40 klm'ye kadar lümen paketleri, 163lm/W'a kadar toplam sistem verimi
- Hem ışık motoruna hem de sürücülere aletsiz erişim
- Bakım, kurulum ve yedek parça bilgileri için Signify Servis etiketi (benzersiz QR kimliği)
- L98'de 100.000 saate kadar son derece uzun kullanım ömrü
- Dahili ani akım koruması (isteğe bağlı ekstra ani akım koruma cihazı)
- Yüksek darbe dayanımı IK09, IP66. Deniz kenarındaki şartlara dayanıklılık iyileştirmesi ve yüzme havuzu koruma seçenekleri.
- Yüksek LED ve optik verimlilik

Uygulama


- Limanlar, havaalanları, otoparklar, lojistik merkezler, endüstriyel alanlar
- Tenis kortları gibi dinlenme-eğlenme amaçlı dış mekan spor alanları
- Kapalı çok amaçlı spor salonları ve yüzme havuzu

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

ClearFlood-BVP650-DP.tif



ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_BVP650i_0011-Detail
photo

Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Ürün ailesi kodu	BVP650

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Optik kapak tipi	Düz cam
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Alüminyum
----------------	-----------

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü	Ateşleme teli testi	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED120	1 ünite
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED140	2 ünite
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED160	2 ünite
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED180	2 ünite
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED200	2 ünite
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED220	2 ünite
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED240	2 ünite
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED260	2 ünite
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED280	2 ünite
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED300	2 ünite
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED320	2 ünite
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED340	2 ünite
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED80	1 ünite
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED100	1 ünite
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED120	1 ünite
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED140	2 ünite
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED160	2 ünite
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED180	2 ünite
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED200	2 ünite
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED220	2 ünite
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED240	2 ünite
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED280	2 ünite
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED300	2 ünite
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED320	2 ünite
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED340	2 ünite

Order Code	Full Product Name	Sürücü	Ateşleme teli testi	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED80	1 ünite
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED100	1 ünite
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED120	1 ünite
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED140	2 ünite
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED160	2 ünite
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED180	2 ünite
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED200	2 ünite
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED220	2 ünite
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED240	2 ünite
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED260	2 ünite
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED280	2 ünite
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED300	2 ünite
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED320	2 ünite
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED340	2 ünite
09073900	BVP650 LED80-4S/740 PSU DW10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED80	1 ünite
09079100	BVP650 LED200-4S/740 PSU DW10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED200	2 ünite
09081400	BVP650 LED240-4S/740 PSU DW10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED240	2 ünite
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED340	2 ünite
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED80	1 ünite
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED120	1 ünite
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED160	2 ünite
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED180	2 ünite
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED200	2 ünite
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED220	2 ünite
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED240	2 ünite

Order Code	Full Product Name	Sürücü	Ateşleme teli testi	Lamba ailesi kodu	Sürücü birimi sayısı
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED260	2 ünite
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED280	2 ünite
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED300	2 ünite
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED320	2 ünite
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED340	2 ünite
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED100	1 ünite
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED120	1 ünite
09106400	BVP650 LED140-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED140	2 ünite
09108800	BVP650 LED180-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED180	2 ünite
09110100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED220	2 ünite
09111800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED240	2 ünite
09115600	BVP650 LED320-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED320	2 ünite
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED400	2 ünite
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.	LED400	2 ünite
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED420	2 ünite
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED420	2 ünite
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED420	2 ünite
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED420	2 ünite
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	-	-	LED420	2 ünite
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED440	2 ünite
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED440	2 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Işık kaynağı	Optik sistem türü dış mekan
		yayılmaması	Işık Akısı		
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	10.500 lm	64	Simetrik
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	12.500 lm	82	Simetrik
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	140° x 70°	14.000 lm	82	Simetrik
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	16.000 lm	82	Simetrik
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	130° x 97°	17.500 lm	82	Simetrik
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	19.500 lm	82	Simetrik
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	108° x 113°	21.000 lm	120	Simetrik
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	23.000 lm	120	Simetrik
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	86° x 188°	24.000 lm	120	Simetrik
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	26.000 lm	120	Simetrik
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	88° x 187°	28.000 lm	120	Simetrik
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	72° x 22°	29.000 lm	120	Simetrik
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	7.000 lm	48	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	8.800 lm	64	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	10.500 lm	64	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Işık kaynağı	Optik sistem türü dış mekan
		yayılmaması	Işık Akısı		
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	12.500 lm	82	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	14.000 lm	82	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	15.500 lm	82	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	17.500 lm	82	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	19.000 lm	82	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	21.000 lm	120	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	24.000 lm	120	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	26.000 lm	120	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	28.000 lm	120	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	29.000 lm	120	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	72° x 22°	6.800 lm	48	Dağılım, ekstra geniş 50
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	8.400 lm	64	Dağılım, ekstra geniş 50
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	10.000 lm	64	Dağılım, ekstra geniş 50

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü dış mekan
		yayılması	Işık Akısı		
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	140° x 70°	12.000 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 50
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	140° x 70°	13.500 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 50
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	15.000 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 50
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	130° x 97°	17.000 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 50
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	108° x 113°	18.500 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 50
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	108° x 113°	20.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 50
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	22.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 50
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	86° x 188°	23.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 50
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	88° x 187°	25.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 50
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	88° x 187°	27.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 50
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	72° x 22°	28.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 50
09073900	BVP650 LED80-4S/740 PSU DW10 ALU	72° x 22°	7.000 lm	48	Dağılım, geniş 10
09079100	BVP650 LED200-4S/740 PSU DW10 ALU	130° x 97°	17.500 lm	82	Dağılım, geniş 10
09081400	BVP650 LED240-4S/740 PSU DW10 ALU	108° x 113°	21.000 lm	120	Dağılım, geniş 10
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	72° x 22°	29.000 lm	120	Dağılım, geniş 10
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	6.800 lm	48	Dağılım, ekstra geniş 10

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü dış mekan
		yayılması	Işık Akısı		
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	10.000 lm	64	Dağılım, ekstra geniş 10
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	140° x 70°	13.500 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 10
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	130° x 97°	15.000 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 10
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	130° x 97°	16.500 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 10
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	18.500 lm	82	Dağılım, ekstra geniş 10
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	108° x 113°	20.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 10
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	86° x 188°	22.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 10
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	86° x 188°	23.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 10
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	25.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 10
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	88° x 187°	26.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 10
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	72° x 22°	28.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 10
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	8.800 lm	64	Dağılım, orta 10
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	10.500 lm	64	Dağılım, orta 10
09106400	BVP650 LED140-4S/740 PSU DM10 ALU	140° x 70°	12.000 lm	82	Dağılım, orta 10
09108800	BVP650 LED180-4S/740 PSU DM10 ALU	130° x 97°	15.500 lm	82	Dağılım, orta 10
09110100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DM10 ALU	108° x 113°	19.000 lm	82	Dağılım, orta 10

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü dış mekan
		yayılmaması	Işık Akısı		
09111800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DM10 ALU	108° x 113°	21.000 lm	120	Dağılım, orta 10
09115600	BVP650 LED320-4S/740 PSU DM10 ALU	88° x 187°	28.000 lm	120	Dağılım, orta 10
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	83° x 130°	34.000 lm	120	Simetrik
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	140° x 70°	32.000 lm	120	Dağılım, ekstra geniş 10
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	36.000 lm	-	Simetrik
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	35.000 lm	-	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti		Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü dış mekan
		yayılmaması	Işık Akısı		
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	34.000 lm	-	Dağılım, ekstra geniş 50
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	21.000 lm	-	Dağılım, ekstra geniş 51
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	34.000 lm	-	Dağılım, ekstra geniş 10
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	38.000 lm	-	Simetrik
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	37.000 lm	-	Optiflux asimetrik eksen açısı 52°

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	70 W
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	82 W
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	95 W
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	108 W
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	122 W
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	134 W
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	140 W
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	152 W
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	166 W
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	178 W
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	192 W
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	205 W
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	47 W
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	57 W
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	70 W
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	82 W
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	95 W
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	108 W
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	122 W
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	134 W
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	140 W
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	166 W
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	178 W
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	192 W
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	205 W
09058600	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX50 ALU	47 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	57 W
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	70 W
09061600	BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU	82 W
09062300	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX50 ALU	95 W
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	108 W
09064700	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX50 ALU	122 W
09065400	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50 ALU	134 W
09066100	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX50 ALU	140 W
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	152 W
09068500	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX50 ALU	166 W
09069200	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX50 ALU	178 W
09070800	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX50 ALU	192 W
09071500	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX50 ALU	205 W
09073900	BVP650 LED80-4S/740 PSU DW10 ALU	47 W
09079100	BVP650 LED200-4S/740 PSU DW10 ALU	122 W
09081400	BVP650 LED240-4S/740 PSU DW10 ALU	140 W
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	205 W
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	47 W
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	70 W
09092000	BVP650 LED160-4S/740 PSU DX10 ALU	95 W
09093700	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX10 ALU	108 W
09094400	BVP650 LED200-4S/740 PSU DX10 ALU	122 W
09095100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DX10 ALU	134 W
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	140 W
09097500	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX10 ALU	152 W
09098200	BVP650 LED280-4S/740 PSU DX10 ALU	166 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
09099900	BVP650 LED300-4S/740 PSU DX10 ALU	178 W
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	192 W
09101900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DX10 ALU	205 W
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	57 W
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	70 W
09106400	BVP650 LED140-4S/740 PSU DM10 ALU	82 W
09108800	BVP650 LED180-4S/740 PSU DM10 ALU	108 W
09110100	BVP650 LED220-4S/740 PSU DM10 ALU	134 W
09111800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DM10 ALU	140 W
09115600	BVP650 LED320-4S/740 PSU DM10 ALU	192 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	250 W
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	250 W
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	265 W
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	265 W
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	265 W
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	265 W
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	265 W
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	280 W
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	280 W

