



LED Wall Mount BWS150 / 151 壁燈 - 為 和諧城市生活提供可靠的 景觀照明

LED Wall Mount 壁燈

人們希望為自己的城市創造和諧愉悅的景觀 - 吸引遊客的注意力，使他們流連忘返。他們希望以有限的預算來創造最佳的照明效果。結合簡單的圓形設計和可靠照明性能，這種低成本的白光 LED 壁燈與蛋白色擴散器提供了一個柔和的光線效果與有吸引力的均勻性。

优点

- 經濟實惠的 LED 解決方案，具有可靠和愉悅的照明效果
- 結構緊湊，設計簡單，適合多種建築風格，便於與周圍環境匹配
- 環保：無有害物質（無汞，無鉛）或紫外線

特点

- 使用低功率白光 LED 光源，可選擇暖白（3000 K）或中性白（4000 K）
- 可選擇外殼顏色（深灰色 RAL7043，淺灰色 RAL9006）
- 使用壽命長達 25000 小時（70% 的流明維持率）
- IP65 防護等級和 IK08 耐衝擊性

应用

- 公園及花園
- 廣場
- 住宅區

LED Wall Mount 壁燈

Versions



产品详细



應用	
機械衝擊保護規範	IK08
控制調光	
可調光	否
基本資訊	
CE 標誌	CE
光學護蓋/鏡頭類型	PC-UV
內附驅動器	是
易燃性標誌	F
燈具系列代碼	LED-LP
光源可更換	否
裝置部件數量	1
光源數	96

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401178880	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 7043	830 暖白
911401193880	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 7043	740
911401195580	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 9006	740
911401724301	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043	830 暖白
911401724401	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006	830 暖白

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始顯色指		
		初始相關色溫	數	初始光通量
911401178880	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	>80	240 lm

Order Code	Full Product Name	初始顯色指		
		初始相關色溫	數	初始光通量
911401193880	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 7043	4000 K	>70	250 lm

LED Wall Mount 壁燈

Order Code	Full Product Name	初始顯色指		
		初始相關色溫	數	初始光通量
911401195580	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 9006	4000 K	>70	250 lm
911401724301	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	>80	240 lm

Order Code	Full Product Name	初始顯色指		
		初始相關色溫	數	初始光通量
911401724401	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006	3000 K	>80	240 lm

機械和殼體

Order Code	Full Product Name	色彩
911401178880	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 7043	DGR
911401193880	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 7043	DGR
911401195580	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 9006	ALU-WH

Order Code	Full Product Name	色彩
911401724301	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043	DGR
911401724401	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006	ALU-WH

