



LED Wall Mount BWS150/151 – Reliable landscape lighting for harmonious city living

LED Wall Mount

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience at minimum cost, though without compromising on the quality of the lighting. Combining a simple round design with reliable lighting performance, this low-cost white-light LED wall fixture with opal diffuser delivers a soft light effect with attractive uniformity.

Преимущества

- Affordable LED solution with reliable and enjoyable lighting effect
- Compact, simple design suited to a wide range of architectural styles for an easy match with surroundings
- Environmentally friendly: no hazardous substances (no mercury, no lead) or UV

Характеристики

- Low-power white-light LED light source, available in a choice of warm white (3000 K) or neutral white (4000 K)
- Choice of colors for housing (dark grey RAL7043, light grey RAL9006)
- Long lifetime of 25,000 hours (70% lumen maintenance)
- IP65 protection and IK08 impact resistance

LED Wall Mount

Применение

- Parks and gardens
- Squares, plazas
- Residential areas

Versions



LED Wall mount BWS150 luminaire



LED Wall mount BWS150 luminaire



Smart Wall Mount BWS151 7043



Сведения о продукте



Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK08

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Тип оптического плафона/линзы PC-UV

Драйвер в комплекте Yes

Знак пожароопасности F

Код лампового семейства LED-LP

Сменный источник света No

Количество единиц ПРА 1 unit

Количество источников света 96

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
911401178880	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 7043	Теплый белый 830
911401193880	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 7043	Нейтральный белый 740
911401195280	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006	Теплый белый 830
911401195580	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 9006	Нейтральный белый 740
911401724101	BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 7043	Нейтральный белый 740
911401724301	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043	Теплый белый 830
911401724201	BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 9006	Нейтральный белый 740
911401724401	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006	Теплый белый 830

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

LED Wall Mount

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401178880	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	>80	240 lm
911401193880	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 7043	4000 K	>70	250 lm
911401195280	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006	3000 K	>80	240 lm
911401195580	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 9006	4000 K	>70	250 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401724101	BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 7043	4000 K	>70	250 lm
911401724301	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	>80	240 lm
911401724201	BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 9006	4000 K	>70	250 lm
911401724401	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006	3000 K	>80	240 lm

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
911401178880	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 7043	Dark gray
911401193880	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 7043	Dark gray
911401195280	BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006	Aluminum and white
911401195580	BWS150 LED200/NW PSU 220-240V 9006	Aluminum and white

Order Code	Full Product Name	Цвет
911401724101	BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 7043	Dark gray
911401724301	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 7043	Dark gray
911401724201	BWS151 LED200/NW PSU 220-240V 9006	Aluminum and white
911401724401	BWS151 LED200/WW PSU 220-240V 9006	Aluminum and white

