



Najbardziej niezawodna!

MASTER PL-L 4 pinowe

MASTER PL-L to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Korzyści

- Optymalna jakość oświetlenia w krótkich i długich okresach działania po włączeniu
- Duża żywotność i stabilny strumień świetlny
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw (CRI >80)
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10% strumienia maksymalnego

Cechy

- 4-wtykowa podstawa
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy

Zastosowanie

- W sklepach, biurach, hotelach oraz do oświetlenia zewnętrznego w dzielnicach mieszkaniowych i parkach

MASTER PL-L 4 pinowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje



MASTER PL-L 4 pinowe

Rysunki techniczne



| Product |
|-------------------------------|
| MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25 |
| MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25 |

| Zatwierdzenie i Aplikacja | |
|---|---------|
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 2,0 mg |
| Sterowanie i Ściemnianie | |
| Funkcja ściemniania | tak |
| Informacje ogólne | |
| Trzonek | 2G11 |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom) | 20000 h |
| LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo) | 82 % |
| LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo) | 50 % |
| LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo) | 99 % |
| LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo) | 99 % |
| LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo) | 98 % |
| LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo) | 97 % |
| Temperatura | |
| Projektowana temperatura (Nom) | 30 °C |

Zatwierdzenie i Aplikacja

| Order Code | Full Product Name | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) |
|------------|-------------------------------|---|---|
| 70667640 | MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25 | 20 kWh | A |
| 70668340 | MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 | 20 kWh | A |
| 70669040 | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 20 kWh | A |
| 63514340 | MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25 | 20 kWh | A |
| 70670640 | MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25 | 26 kWh | A |
| 70671340 | MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25 | 26 kWh | A |
| 70672040 | MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 | 26 kWh | A |
| 63517440 | MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25 | 26 kWh | A |
| 70673740 | MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 | 40 kWh | A |
| 70674440 | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 | 40 kWh | A |
| 70675140 | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 | 40 kWh | A |
| 63520440 | MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25 | 40 kWh | A |
| 61094240 | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 | 44 kWh | A+ |
| 61097340 | MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 | 44 kWh | A+ |
| 61541140 | MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25 | 61 kWh | A |
| 61542840 | MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25 | 61 kWh | A |
| 26170040 | MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25 | 61 kWh | A |
| 86708740 | MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25 | 88 kWh | A |
| 86712440 | MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25 | 88 kWh | A |

Eksploatacja i połączenie elektryczne

MASTER PL-L 4 pinowe

| Order Code | Full Product Name | Prąd lampy (Nom) | Moc (znamionowa) (Nom) |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 70667640 | MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25 | 0,375 A | 18.0 W |
| 70668340 | MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 | 0,375 A | 18.0 W |
| 70669040 | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 0,375 A | 18.0 W |
| 63514340 | MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25 | 0,375 A | 18.0 W |
| 70670640 | MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25 | 0,345 A | 24.0 W |
| 70671340 | MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25 | 0,345 A | 24.0 W |
| 70672040 | MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 | 0,345 A | 24.0 W |
| 63517440 | MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25 | 0,345 A | 24.0 W |
| 70673740 | MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 | 0,435 A | 36.0 W |
| 70674440 | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 | 0,435 A | 36 W |
| 70675140 | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 | 0,435 A | 36.0 W |
| 63520440 | MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25 | 0,435 A | 36 W |

| Order Code | Full Product Name | Prąd lampy (Nom) | Moc (znamionowa) (Nom) |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 61094240 | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 | 0,320 A | 40.0 W |
| 61097340 | MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 | 0,320 A | 40 W |
| 61541140 | MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25 | 0,525 A | 55 W |
| 61542840 | MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25 | 0,525 A | 55.0 W |
| 26170040 | MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25 | 0,525 A | 55.0 W |
| 86708740 | MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25 | 0,555 A | 80 W |
| 86712440 | MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25 | 0,555 A | 80.0 W |

Informacje ogólne (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom) | Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | LSF 12 000 h (znamionowo) | LSF 2000 h (znamionowo) |
|------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 70667640 | MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 70668340 | MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 70669040 | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 63514340 | MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 70670640 | MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 70671340 | MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 70672040 | MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 63517440 | MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |

| Order Code | Full Product Name | Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom) | Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | LSF 12 000 h (znamionowo) | LSF 2000 h (znamionowo) |
|------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 70673740 | MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 70674440 | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 70675140 | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 63520440 | MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25 | 10000 h | 15000 h | 80 % | 99 % |
| 61094240 | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 | - | - | - | - |
| 61097340 | MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 | - | - | - | - |

MASTER PL-L 4 pinowe

| Order Code | Full Product Name | Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom) | Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | LSF 12 000 h (znamionowo) | LSF 2000 h (znamionowo) |
|------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 61541140 | MASTER PL-L 55W/ 830/4P 1CT/25 | - | - | - | - |
| 61542840 | MASTER PL-L 55W/ 840/4P 1CT/25 | - | - | - | - |
| 26170040 | MASTER PL-L 55W/ | - | - | - | - |

| Order Code | Full Product Name | Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom) | Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | LSF 12 000 h (znamionowo) | LSF 2000 h (znamionowo) |
|---------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 865/4P 1CT/25 | | | | | |
| 86708740 | MASTER PL-L 80W/ 830/4P 1CT/25 | - | - | - | - |
| 86712440 | MASTER PL-L 80W/ 840/4P 1CT/25 | - | - | - | - |

Informacje ogólne (2/2)

| Order Code | Full Product Name | LSF 4000 h (znamionowo) | LSF 6000 h (znamionowo) | LSF 8000 h (znamionowo) | Opis systemu |
|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 70667640 | MASTER PL-L 18W/ 827/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 70668340 | MASTER PL-L 18W/ 830/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 70669040 | MASTER PL-L 18W/ 840/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 63514340 | MASTER PL-L 18W/ 865/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 70670640 | MASTER PL-L 24W/ 827/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 70671340 | MASTER PL-L 24W/ 830/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 70672040 | MASTER PL-L 24W/ 840/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 63517440 | MASTER PL-L 24W/ | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |

| Order Code | Full Product Name | LSF 4000 h (znamionowo) | LSF 6000 h (znamionowo) | LSF 8000 h (znamionowo) | Opis systemu |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 865/4P 1CT/25 | | | | | |
| 70673740 | MASTER PL-L 36W/ 827/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 70674440 | MASTER PL-L 36W/ 830/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 70675140 | MASTER PL-L 36W/ 840/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 63520440 | MASTER PL-L 36W/ 865/4P 1CT/25 | 98 % | 96 % | 94 % | niedostępny |
| 61094240 | MASTER PL-L 40W/ 830/4P 1CT/25 | - | - | - | wysoka częstotliwość |
| 61097340 | MASTER PL-L 40W/ | - | - | - | wysoka częstotliwość |

MASTER PL-L 4 pinowe

| Order Code | Full | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Product Name | LSF 4000 h (znamionowo) | LSF 6000 h (znamionowo) | LSF 8000 h (znamionowo) | Opis systemu |
| | 840/4P 1CT/25 | | | | |
| 61541140 | MASTER PL-L 55W/ 830/4P 1CT/25 | - | - | - | wysoka częstotliwość |
| 61542840 | MASTER PL-L 55W/ 840/4P 1CT/25 | - | - | - | wysoka częstotliwość |
| 26170040 | MASTER PL-L 55W/ 865/4P 1CT/25 | - | - | - | wysoka częstotliwość |

| Order Code | Full | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Product Name | LSF 4000 h (znamionowo) | LSF 6000 h (znamionowo) | LSF 8000 h (znamionowo) | Opis systemu |
| 86708740 | MASTER PL-L 80W/ 830/4P 1CT/25 | - | - | - | wysoka częstotliwość |
| 86712440 | MASTER PL-L 80W/ 840/4P 1CT/25 | - | - | - | wysoka częstotliwość |

Dane techniczne oświetlenia (1/3)

| Order Code | Full Product Name | Kod barwy | Oznaczenie koloru | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Wskaźnik oddawania barw (Nom) |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| 70667640 | MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25 | 827 | ciepłobiała | 2700 K | 82 |
| 70668340 | MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 | 830 | ciepłobiała (WW) | 3000 K | >80 |
| 70669040 | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 840 | chłodnobiała (CW) | 4000 K | 82 |
| 63514340 | MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25 | 865 | chłodna dzienna | 6500 K | 80 |
| 70670640 | MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25 | 827 | ciepłobiała | 2700 K | 82 |
| 70671340 | MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25 | 830 | ciepłobiała (WW) | 3000 K | >80 |
| 70672040 | MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 | 840 | chłodnobiała (CW) | 4000 K | 82 |
| 63517440 | MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25 | 865 | chłodna dzienna | 6500 K | 80 |
| 70673740 | MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 | 827 | ciepłobiała | 2700 K | 82 |
| 70674440 | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 | 830 | ciepłobiała (WW) | 3000 K | >80 |

| Order Code | Full Product Name | Kod barwy | Oznaczenie koloru | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Wskaźnik oddawania barw (Nom) |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| 70675140 | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 | 840 | chłodnobiała (CW) | 4000 K | 82 |
| 63520440 | MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25 | 865 | chłodna dzienna | 6500 K | 80 |
| 61094240 | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 | 830 | ciepłobiała (WW) | 3000 K | >80 |
| 61097340 | MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 | 840 | chłodnobiała (CW) | 4000 K | 82 |
| 61541140 | MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25 | 830 | ciepłobiała (WW) | 3000 K | >80 |
| 61542840 | MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25 | 840 | chłodnobiała (CW) | 4000 K | 82 |
| 26170040 | MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25 | 865 | chłodna dzienna | 6500 K | 80 |
| 86708740 | MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25 | 830 | ciepłobiała (WW) | 3000 K | >80 |
| 86712440 | MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25 | 840 | chłodnobiała (CW) | 4000 K | 82 |

MASTER PL-L 4 pinowe

Dane techniczne oświetlenia (2/3)

| Order Code | Full Product Name | LLMF 12 000 h (znamionowo) | LLMF 16 000 h (znamionowo) | LLMF 2000 h (znamionowo) | LLMF 20 000 h (znamionowo) | LLMF 4000 h (znamionowo) | LLMF 6000 h (znamionowo) | LLMF 8000 h (znamionowo) | Skuteczność | Strumień |
|------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | światlna (znamionowa) (Nom) | światlny (Nom) |
| 70667640 | MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 67 lm/W | 1200 lm |
| 70668340 | MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 67 lm/W | 1200 lm |
| 70669040 | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 67 lm/W | 1200 lm |
| 63514340 | MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25 | 87 % | 88 % | 93 % | 87 % | 91 % | 90 % | 89 % | 65 lm/W | 1200 lm |
| 70670640 | MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 75 lm/W | 1800 lm |
| 70671340 | MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 75 lm/W | 1800 lm |
| 70672040 | MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 75 lm/W | 1800 lm |
| 63517440 | MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25 | 87 % | 88 % | 93 % | 87 % | 91 % | 90 % | 89 % | 73 lm/W | 1800 lm |
| 70673740 | MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 81 lm/W | 2900 lm |
| 70674440 | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 81 lm/W | 2900 lm |
| 70675140 | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 | 90 % | 90 % | 94 % | 90 % | 93 % | 92 % | 91 % | 81 lm/W | 2900 lm |
| 63520440 | MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25 | 87 % | 88 % | 93 % | 87 % | 91 % | 90 % | 89 % | 80 lm/W | 2900 lm |
| 61094240 | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 | 91 % | 90 % | 95 % | 90 % | 94 % | 93 % | 92 % | 88 lm/W | 3500 lm |
| 61097340 | MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 | 91 % | 90 % | 95 % | 90 % | 94 % | 93 % | 92 % | 88 lm/W | 3500 lm |
| 61541140 | MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25 | 91 % | 90 % | 95 % | 90 % | 94 % | 93 % | 92 % | 87 lm/W | 4800 lm |
| 61542840 | MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25 | 91 % | 90 % | 95 % | 90 % | 94 % | 93 % | 92 % | 87 lm/W | 4800 lm |

MASTER PL-L 4 pinowe

| Order Code | Full Product Name | LLMF 12 000 h (znamionowo) | LLMF 16 000 h (znamionowo) | LLMF 2000 h (znamionowo) | LLMF 20 000 h (znamionowo) | LLMF 4000 h (znamionowo) | LLMF 6000 h (znamionowo) | LLMF 8000 h (znamionowo) | Skuteczność | Strumień |
|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | światlna (znamionowa) (Nom) | światlny (Nom) |
| 26170040 | MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25 | 90 % | 88 % | 94 % | 87 % | 93 % | 92 % | 91 % | 82 lm/W | 4600 lm |
| 86708740 | MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25 | 91 % | 90 % | 95 % | 90 % | 94 % | 93 % | 92 % | 75 lm/W | 6000 lm |
| 86712440 | MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25 | 91 % | 90 % | 95 % | 90 % | 94 % | 93 % | 92 % | 75 lm/W | 6000 lm |

Dane techniczne oświetlenia (3/3)

| Order Code | Full Product Name | Strumień światlny (znamionowy) (Nom) |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 70667640 | MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25 | 1200 lm |
| 70668340 | MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 | 1200 lm |
| 70669040 | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 1200 lm |
| 63514340 | MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25 | 1170 lm |
| 70670640 | MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25 | 1800 lm |
| 70671340 | MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25 | 1800 lm |
| 70672040 | MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 | 1800 lm |
| 63517440 | MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25 | 1750 lm |
| 70673740 | MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 | 2900 lm |
| 70674440 | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 | 2900 lm |

| Order Code | Full Product Name | Strumień światlny (znamionowy) (Nom) |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 70675140 | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 | 2900 lm |
| 63520440 | MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25 | 2880 lm |
| 61094240 | MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25 | 3500 lm |
| 61097340 | MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 | 3500 lm |
| 61541140 | MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25 | 4800 lm |
| 61542840 | MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25 | 4800 lm |
| 26170040 | MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25 | 4800 lm |
| 86708740 | MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25 | 6000 lm |
| 86712440 | MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25 | 6000 lm |

