



Originál!

MASTER PL-S 2 Pin

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Výhody

Vlastnosti

Aplikace


Varování a bezpečnost

Versions



MASTER PL-S 2 Pin

Rozměrové výkresy



Product
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

Approval and Application

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
--------------------------	--------

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

General Information

Patice	G23
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	95 %
LSF 8000 h (jmen.)	86 %

Light Technical

Index barevného podání (jmen.)	82
--------------------------------	----

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h	Štítek energetické účinnosti (EEL)
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	7 kWh	B
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh	A
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh	A
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	11 kWh	A
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)	Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,4 W	26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,7 W
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,1 W	26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,170 A	8,7 W
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,1 W	26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,6 W
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7 W	26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,6 W
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,7 W	26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,6 W

Light Technical (1/2)

MASTER PL-S 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Barevné konstrukce	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	LLMF 2000 h (jmen.)
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Chladná bílá (CW)	4000 K	89 %
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Žárovkové světlo	2700 K	94 %
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Teplá bílá (WW)	3000 K	94 %
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Chladná bílá (CW)	4000 K	94 %
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Žárovkové světlo	2700 K	94 %

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Barevné konstrukce	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	LLMF 2000 h (jmen.)
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Teplá bílá (WW)	3000 K	94 %
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	840	Chladná bílá (CW)	4000 K	94 %
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Žárovkové světlo	2700 K	94 %
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Teplá bílá (WW)	3000 K	94 %
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Chladná bílá (CW)	4000 K	94 %

Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	LLMF 4000 h (jmen.)	LLMF 6000 h (jmen.)	LLMF 8000 h (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	83 %	80 %	77 %	48 lm/W	250 lm	259 lm
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	600 lm	583 lm
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	600 lm	583 lm
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	600 lm	583 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm

