



Ο αυθεντικός!

MASTER PL-S 2 ακίδων

Ο MASTER PL-S είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής τάσης, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς και σε εφαρμογές προσανατολισμού. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 2 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Οφέλη

- Βέλτιστη απόδοση φωτός για σύντομη ή παρατεταμένη χρήση σε κάθε ενεργοποίηση
- Δυνατότητα επιλογής από πολλά χρώματα φωτός
- Καλή απόδοση χρωμάτων (CRI >80)

Χαρακτηριστικά

- Κάλυκας 2 ακίδων με περιβλήμα που ενσωματώνει τον ειδικό εκκινητή άμεσης λειτουργίας και τον πυκνωτή
- Τεχνολογία τρι-φωσφορικού φθορισμού
- Μικρή μείωση της φωτεινής ροής κατά τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα

Εφαρμογή

- Application
- Designed for use in hotels, restaurants, theatres and homes
- Suitable for use in signs, corridors, security and orientation lighting

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης φωτισμού
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

MASTER PL-S 2 ακίδων

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product

MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,4 mg

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή G23
Διάρκεια ζωής έως 10% αστοχίας (ονομ.) 6500 h
Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας (ονομ.) 10000 h
Ονομαστική LSF 2000 ωρών 99 %
Ονομαστική LSF 4000 ωρών 98 %
Ονομαστική LSF 6000 ωρών 95 %
Ονομαστική LSF 8000 ωρών 86 %

Τεχνικός φωτισμός

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 82

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία σχεδιασμού (ονομ.) 28 °C

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες	Επίκτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	7 kWh	B
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	7 kWh	B
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh	A
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	11 kWh	A
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh	A
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

MASTER PL-S 2 ακίδων

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,175 A	7 W
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	8,7 W
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	0,170 A	8,7 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,6 W
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,6 W
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	8,7 W
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,6 W

Τεχνικός φωτισμός (1/2)

Order Code	Full Product Name	Κωδικός χρώματος	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Ονομαστική LLMF 2000 ωρών
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Λευκό πυράκτωσης	2700 K	89 %
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	89 %
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Λευκό πυράκτωσης	2700 K	94 %
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	94 %
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Λευκό πυράκτωσης	2700 K	94 %
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	840	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	94 %

Order Code	Full Product Name	Κωδικός χρώματος	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Ονομαστική LLMF 2000 ωρών
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Λευκό πυράκτωσης	2700 K	94 %
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	94 %
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	94 %
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	94 %
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	94 %

Τεχνικός φωτισμός (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική LLMF			Απόδοση φωτεινότητας (ελάχισ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
		4000 ωρών	6000 ωρών	8000 ωρών				
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	83 %	80 %	77 %	48 lm/W	-	250 lm	259 lm
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	83 %	80 %	77 %	-	48 lm/W	250 lm	259 lm
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	-	57 lm/W	400 lm	405 lm

MASTER PL-S 2 ακίδων

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική LLMF			Απόδοση φωτεινότητας	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
		4000 ωρών	6000 ωρών	8000 ωρών	(ονομαστική) (ελάχ.)			
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	-	57 lm/W	400 lm	405 lm
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	-	67 lm/W	600 lm	583 lm
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	91 %	89 %	86 %	-	67 lm/W	600 lm	583 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	-	77 lm/W	900 lm	893 lm
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	-	77 lm/W	900 lm	893 lm
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	-	57 lm/W	400 lm	405 lm
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	-	67 lm/W	600 lm	583 lm
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	91 %	89 %	86 %	-	77 lm/W	900 lm	893 lm

