



Originál!

MASTER PL-S 2 kolíkové

MASTER PL-S je účinná kompaktná žiarivka s nízkym výkonom, ktorá sa zvyčajne používa na dekoratívne a orientačné účely. Pôvodná mostíková technológia navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej aplikácii, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako ohýbacia technológia. Dvojkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektromagnetickým predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody

- Optimálny svetelný výkon pri krátkej alebo dlhej prevádzke v rámci jedného zapnutia
- Výber mnohých farieb svetla
- Dobré podanie farieb (CRI > 80)

Vlastnosti

- 2-kolíková päťica s telesom so zabudovaným špeciálnym okamžitým štartérom a kondenzátorom
- Technológia trifosforových žiariviek
- Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja

Aplikácie


- Navrhnutá na používanie v hoteloch, reštauráciách, divadlách a domácnostiach
- Taktiež vhodná na osvetlenie dopravných značiek, chodieb, bezpečnostného a orientačného osvetlenia.

Varovanie a ochrana


- Používajte len s elektromagnetickým predradníkom.
- Technické a elektrické svetelné vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou.
- Stmievanie nie je možné.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

MASTER PL-S 2 kolíkové

Versions



Rozmerový obrázok



Product

MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 1,4 mg

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Všeobecné informácie

Pätica G23
Životnosť do 10 % chybovosti (nom.) 6500 h
Životnosť do 50 % chybovosti (nom.) 10000 h
Menovité LSF 2 000 h 99 %
Menovité LSF 4 000 h 98 %
Menovité LSF 6 000 h 95 %
Menovité LSF 8 000 h 86 %

Svetelné technické

Index podania farieb (nom.) 82

Teplota

Konstruktívna teplota (nom.) 28 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Označenie energetickej účinnosti (EEL)
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	7 kWh	B
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh	A
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	11 kWh	A
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh	B
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh	A
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh	A

Prevádzkové a elektrické

MASTER PL-S 2 kolíkové

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Výkon (menovitý) (nom.)
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,175 A	7 W
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	8,7 W
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	0,170 A	8,7 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Výkon (menovitý) (nom.)
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,6 W
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,6 W
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	8,7 W
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,6 W

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Menovitý LLMF 2 000 h
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	840	studená biela (CW)	4000 K	89 %
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	827	Jasná biela	2700 K	94 %
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	840	studená biela (CW)	4000 K	94 %
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	827	Jasná biela	2700 K	94 %
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	840	studená biela (CW)	4000 K	94 %

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Menovitý LLMF 2 000 h
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	827	Jasná biela	2700 K	94 %
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	840	studená biela (CW)	4000 K	94 %
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	830	Teplá biela (WW)	3000 K	94 %
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	830	Teplá biela (WW)	3000 K	94 %
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	830	Teplá biela (WW)	3000 K	94 %

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Menovitý LLMF 4 000 h	Menovitý LLMF 6 000 h	Menovitý LLMF 8 000 h	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok (nom.)	Svetelný tok (menovitý) (nom.)
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	83 %	80 %	77 %	48 lm/W	250 lm	259 lm
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	600 lm	583 lm
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	600 lm	583 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm

MASTER PL-S 2 kolíkové

Order Code	Full Product Name	Menovité LLMF 4 000 h	Menovité LLMF 6 000 h	Menovité LLMF 8 000 h	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok (nom.)	Svetelný tok (menovitý) (nom.)
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	91 %	89 %	86 %	57 lm/W	400 lm	405 lm
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	91 %	89 %	86 %	67 lm/W	600 lm	583 lm
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	91 %	89 %	86 %	77 lm/W	900 lm	893 lm

