



獨一無二！

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 是低瓦數的精巧型高效率螢光燈，通常用於裝飾和方向導引用途。飛利浦原創的橋接技術確保了在應用環境中有最佳表現，比彎曲技術相比有更加明亮且效能更高。2 引腳版本針對搭配電磁安定器使用，並且附有一插入/拉出燈底座。

优点

- 每次開燈，不論運作時間長短都有最好的照明表現
- 多種照明光色可選擇
- 演色性良好 (CRI >80)

特点

- 雙針腳版本：2 引腳底座搭配使用特殊立即啟動器和電容器的外罩
- 螢光三波長螢光粉技術
- 燈管壽命期間燈光衰減程度低

应用

- 應用
- 針對飯店、餐廳、劇場和家居環境設計
- 適合用在標誌、走廊、安全和方向導引照明

安全提示

- 只能搭配電磁控制安定器裝置使用
- 燈光的技術及電子特性受運作條件影響，包括燈具環境溫度及運作位置
- 不可調光
- 燈管破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

MASTER PL-S 2 Pin

Versions




GLIM2017177 Wioleta Sadowska




GLIM2012503 Wioleta Sadowska

二维绘图



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm



Product	D (max)	D1 (max)	C (max)
MASTER PL-S 13W/840/2P 1CT/10	27.1 mm	13 mm	178.2 mm
MASTER PL-S 13W/865/2P 1CT/10	27.1 mm	13 mm	178.2 mm

照明技術

演色性指數 (CRI) 82

控制與調光

可調光 否

認證與應用

汞 (Hg) 含量 (標稱) 1.4 mg

一般資訊

MASTER PL-S 2 Pin

Order Code	Full Product Name	燈座基底
927902884066	MASTER PL-S 13W/840/2P 1CT/10	GX23
927902886566	MASTER PL-S 13W/865/2P 1CT/10	GX23

Order Code	Full Product Name	燈座基底
927935684065	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	G23
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	G23

照明技術

Order Code	Full Product Name	色彩名稱	相關色彩溫度		光效 (額定) (標準)	光通量
			(規範)	(標準)		
927902884066	MASTER PL-S 13W/ 840/2P 1CT/10	冷白光 (CW)	4000 K	66 lm/W	860 lm	
927902886566	MASTER PL-S 13W/ 865/2P 1CT/10	冷日光色	6500 K	63 lm/W	820 lm	

Order Code	Full Product Name	色彩名稱	相關色彩溫度		光效 (額定) (標準)	光通量
			(規範)	(標準)		
927935684065	MASTER PL-S 7W/ 840/2P 1CT/10	冷白光 (CW)	4000 K	57 lm/W	400 lm	
927936082765	MASTER PL-S 9W/ 827/2P 1CT/10	白熾白色	2700 K	67 lm/W	600 lm	

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (標稱)	電壓 (標稱)	耗電量
927902884066	MASTER PL-S 13W/840/2P 1CT/10	0.290 A	56 V	13.0 W
927902886566	MASTER PL-S 13W/865/2P 1CT/10	0.290 A	56 V	13.0 W

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (標稱)	電壓 (標稱)	耗電量
927935684065	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	0.175 A	-	7 W
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	0.170 A	-	8.7 W

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
927902884066	MASTER PL-S 13W/840/2P 1CT/10	-
927902886566	MASTER PL-S 13W/865/2P 1CT/10	-

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
927935684065	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	9 kWh
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	11 kWh

