



Originál!

MASTER PL-S 4 Pin

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané zpravidla pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Výhody

- Optimální světelný tok při krátkodobém i dlouhodobém zapnutí
- Několik teplot chromatičnosti
- Dobré barevné podání (CRI >80)
- Možnost stmívání až na 10 % jmenovitého světelného výkonu

Vlastnosti

- Čtyřkolíková patice
- Třípásmová technologie
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky

Aplikace

- Navrženy pro použití v hotelech, restauracích, divadlech a domovech
- Vhodné pro použití při osvětlení cedulí a chodeb a bezpečnostním a orientačním osvětlením

Varování a bezpečnost


- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

MASTER PL-S 4 Pin

Versions



Rozměrové výkresy



Product

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Pin

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

General Information

Patice	2G7
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	30 %
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	98 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	97 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	92 %

Light Technical

LLMF 12000 h (jmen.)	86 %
LLMF 2000 h (jmen.)	95 %
LLMF 4000 h (jmen.)	92 %
LLMF 6000 h (jmen.)	90 %
LLMF 8000 h (jmen.)	88 %

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26073470	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26073470	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W

Light Technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Barevné konstrukce	Index	
				Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	barevného podání (jmen.)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Žárovkové světlo	2700 K	82

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Barevné konstrukce	Index	
				Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	barevného podání (jmen.)
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Chladná bílá (CW)	4000 K	80

MASTER PL-S 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Barevné konstrukce	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index
					barevného podání (jmen.)
26073470	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	830	Teplá bílá (WW)	3000 K	82
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Chladná bílá (CW)	4100 K	82
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Žárovkové světlo	2700 K	82
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	830	Teplá bílá (WW)	3000 K	82

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Barevné konstrukce	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index
					barevného podání (jmen.)
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Chladná bílá (CW)	4000 K	82
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Žárovkové světlo	2700 K	82
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	830	Teplá bílá (WW)	3000 K	82
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Chladná bílá (CW)	4100 K	82

Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	52 lm/W	250 lm	259 lm
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	52 lm/W	250 lm	259 lm
26073470	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	62 lm/W	400 lm	405 lm
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	62 lm/W	400 lm	405 lm
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	80 lm/W	900 lm	880 lm
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	82 lm/W	900 lm	900 lm
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	82 lm/W	900 lm	900 lm

