



# Faible consommation, faible concentration en mercure

## PL-T Triple 4-Pin Base

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

### Avantages

- Permettent de prolonger vos cycles de remplacement de lampe et de réduire vos frais d'entretien avec une durée de vie nominale moyenne de 12 000 heures (3 heures par allumage) et une durée de vie nominale moyenne de 20 000 heures (12 heures par allumage).
- Meilleures pour l'environnement avec seulement 1,4 mg de mercure par lampe.
- Souplesse supérieure de la conception – 25 % plus petites que les lampes PL-C.

### Fonctions



- Lampes indépendantes de la température
- Cycles de remplacement de lampe prolongés
- Intensité réglable pour une variété d'utilisations et des économies d'énergie
- Souplesse supérieure de la conception
- Meilleures pour l'environnement
- Disponibles en 18, 26, 32, 42 et 57 watts dans des températures selon la couleur de 2700, 3000, 3500 et 4100

## PL-T Triple 4-Pin Base

### Application

- Idéales pour les lampes dirigées vers le bas dans les bureaux, les hôtels et les magasins de détail

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 32W/827/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm
PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm
PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm
PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm
PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm
PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm
PL-T 32W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 42W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
PL-T 42W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
PL-T 42W/827/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

## PL-T Triple 4-Pin Base

### Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
--------------------------------	--------

### Commandes et gradation

Intensité réglable	Yes
--------------------	-----

### Renseignements généraux

LSF nominal préchauffage de 2000 h	99 %
------------------------------------	------

LSF nominal préchauffage de 4000 h	98 %
------------------------------------	------

LSF nominal préchauffage de 6000 h	97 %
------------------------------------	------

LSF nominal préchauffage de 8000 h	90 %
------------------------------------	------

### Données techniques sur l'éclairage

LLMF nominal de 12000 h	81 %
-------------------------	------

LLMF nominal de 2000 h	92 %
------------------------	------

LLMF nominal de 4000 h	88 %
------------------------	------

LLMF nominal de 6000 h	85 %
------------------------	------

LLMF nominal de 8000 h	84 %
------------------------	------

### Température

Température de conception (nom.)	28 °C
----------------------------------	-------

### Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Puissance (nom.)
458216	PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,225 A	18 W
458224	PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,225 A	18,0 W
458257	PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,335 A	26 W
458265	PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,335 A	27,0 W
458273	PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,335 A	27,0 W
458281	PL-T 32W/827/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	33,0 W
458299	PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	33,0 W
458307	PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	33,0 W
458315	PL-T 32W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	32 W
149005	PL-T 42W/827/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	38,0 W
149013	PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	38,0 W
149021	PL-T 42W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	38,0 W
149039	PL-T 42W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	38,0 W
146324	PL-T 57W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	51,0 W
146332	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0,320 A	51,0 W

### Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances avec préchauffage (nom.)
458216	PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-2	-
458224	PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-2	-
458257	PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-3	-
458265	PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-3	-
458273	PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-3	-
458281	PL-T 32W/827/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-3	-
458299	PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-3	-
458307	PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-3	-

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances avec préchauffage (nom.)
458315	PL-T 32W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-3	-
149005	PL-T 42W/827/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-4	0 h
149013	PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-4	0 h
149021	PL-T 42W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-4	0 h
149039	PL-T 42W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-4	0 h
146324	PL-T 57W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-5	13000 h
146332	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24Q-5	13000 h

### Données techniques sur l'éclairage (1/2)

Order Code	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
458216	830	Warm White (WW)	3000 K	>80
458224	835	White (WH)	3500 K	82
458257	830	Warm White (WW)	3000 K	>80

Order Code	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
458265	835	White (WH)	3500 K	82
458273	841	Cool White (CW)	4100 K	80
458281	827	Incandescent White	2700 K	82

## PL-T Triple 4-Pin Base

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
458299	PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	830	Warm White (WW)	3000 K	>80
458307	PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	835	White (WH)	3500 K	82
458315	PL-T 32W/841/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	841	Cool White (CW)	4100 K	80
149005	PL-T 42W/827/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	827	Incandescent White	2700 K	82
149013	PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	830	Warm White (WW)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
149021	PL-T 42W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	835	White (WH)	3500 K	82
149039	PL-T 42W/841/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	841	Cool White (CW)	4100 K	82
146324	PL-T 57W/835/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	835	White (WH)	3500 K	82
146332	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	841	Cool White (CW)	4100 K	82

### Données techniques sur l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal) (nom.)
458216	PL-T 18W/830/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	-	65,3 lm/W	1175 lm	1175 lm
458224	PL-T 18W/835/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	-	65,3 lm/W	1175 lm	1175 lm
458257	PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	-	64,8 lm/W	1750 lm	1750 lm
458265	PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	-	64,8 lm/W	1750 lm	1750 lm
458273	PL-T 26W/841/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	-	64,8 lm/W	1750 lm	1750 lm
458281	PL-T 32W/827/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	-	68,2 lm/W	2250 lm	2250 lm
458299	PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	-	68,2 lm/W	2250 lm	2250 lm
458307	PL-T 32W/835/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	-	68,2 lm/W	2250 lm	2250 lm

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal) (nom.)
458315	PL-T 32W/841/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	-	68,2 lm/W	2250 lm	2250 lm
149005	PL-T 42W/827/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	80 lm/W	-	3200 lm	3050 lm
149013	PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	80 lm/W	-	3200 lm	3050 lm
149021	PL-T 42W/835/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	80 lm/W	-	3200 lm	3050 lm
149039	PL-T 42W/841/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	80 lm/W	-	3200 lm	3050 lm
146324	PL-T 57W/835/A/4P 1CT/ 5X10BOX ALTO	76 lm/W	-	4300 lm	3900 lm
146332	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	76 lm/W	-	4300 lm	3900 lm

## PL-T Triple 4-Pin Base

