



# 10-15% ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ!

## MASTER PL-C 2 ακίδων

Ο MASTER PL-C είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού μεσαίας ισχύος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά χωνευτά φωτιστικά για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 2 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

### Οφέλη

- Βέλτιστη απόδοση φωτός για σύντομη ή παρατεταμένη χρήση σε κάθε ενεργοποίηση
- Δυνατότητα επιλογής από πολλά χρώματα φωτός
- Καλή απόδοση χρωμάτων (CRI >80)

### Χαρακτηριστικά

- Κάλυκας 2 ακίδων με περίβλημα που ενσωματώνει τον ειδικό εκκινητή άμεσης λειτουργίας και τον πυκνωτή
- Τεχνολογία τρι-φωσφορικού φθορισμού
- Μικρή μείωση της φωτεινής ροής κατά τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα

### Εφαρμογή

- Σχεδιασμένος για γενικό ή συμπληρωματικό φωτισμό σε επαγγελματικά ή οικιακά περιβάλλοντα
- Χωνευτά ή επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικά φωτισμού προς τα κάτω, επιτραπέζιες λάμπες και κρεμαστές λάμπες

## MASTER PL-C 2 ακίδων

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης φωτισμού
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.

### Versions



#### Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,4 mg

#### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι

#### Γενικές πληροφορίες

Διάρκεια ζωής έως 10% αστοχίας (ονομ.) 6500 h

Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας (ονομ.) 10000 h

Ονομαστική LSF 2000 ωρών 99 %

Ονομαστική LSF 4000 ωρών 98 %

Ονομαστική LSF 6000 ωρών 92 %

Ονομαστική LSF 8000 ωρών 78 %

#### Θερμοκρασία

Θερμοκρασία σχεδιασμού (ονομ.) 28 °C

#### Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες	Επίπεδο Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	13 kWh	B
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	13 kWh	B
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	13 kWh	B
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	17 kWh	A
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	17 kWh	A
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	17 kWh	A
63523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	17 kWh	B
62088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh	B
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh	B
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh	B
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh	B
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh	B
62098970	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh	B
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh	B
63531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh	B

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,190 A	10,0 W
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,190 A	10,0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,190 A	10,0 W
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	13,4 W

## MASTER PL-C 2 ακίδων

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	13,4 W
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	13,4 W
63523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	13,4 W
62088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,230 A	17,9 W
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,230 A	17,9 W
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,230 A	17,9 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	0,230 A	17,9 W
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,335 A	26,5 W
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/ 5X10BOX	0,335 A	26,5 W
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,335 A	26,5 W
63531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	0,335 A	26,5 W

### Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
63523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
62088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX	G24D-3
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3
63531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3

### Τεχνικός φωτισμός (1/2)

Order Code	Full Product Name	Κωδικός χρώματος	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Λευκό πυράκτωσης	2700 K	>80
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	>80
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	82
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Λευκό πυράκτωσης	2700 K	83
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	82
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	82

Order Code	Full Product Name	Κωδικός χρώματος	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)
63523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	865	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	80
62088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Λευκό πυράκτωσης	2700 K	82
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	82
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	82
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	865	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	82
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	Λευκό πυράκτωσης	2700 K	82

## MASTER PL-C 2 ακίδων

Order Code	Full Product Name	Κωδικός χρώματος	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX	830	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	82
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	82

Order Code	Full Product Name	Κωδικός χρώματος	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)
63531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	865	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	80

### Τεχνικός φωτισμός (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική LLMF 2000 ωρών	Ονομαστική LLMF 4000 ωρών	Ονομαστική LLMF 6000 ωρών	Ονομαστική LLMF 8000 ωρών	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	60 lm/W	600 lm	600 lm
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	60 lm/W	600 lm	600 lm
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	60 lm/W	600 lm	600 lm
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	69 lm/W	925 lm	925 lm
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	69 lm/W	925 lm	925 lm
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	69 lm/W	925 lm	925 lm
63523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	90 %	85 %	81 %	77 %	63 lm/W	845 lm	845 lm
62088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	90 %	85 %	81 %	77 %	67 lm/W	1200 lm	1120 lm
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
63531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	90 %	85 %	81 %	77 %	66 lm/W	1740 lm	1740 lm

## MASTER PL-C 2 ακίδων



© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2020, Μάιος 5 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές