

10–15 % mer effektiv!

MASTER PL-C 4 stift

MASTER PL-C är ett effektivt kompaktlysrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska HF-driftdon med inbyggd varmstart och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar

- Optimala ljusprestanda vid korta eller långa driftcykler (tid mellan tändning/släckning)
- Flera ljusfärger kan väljas
- Bra färgåtergivning (CRI <gt/>80)
- Dimring möjlig ned till 10 %

Funktioner

- 4-stiftsbas
- Lysrör med trifosforteknik
- Låg ljusnedgång under lampans livslängd

Användning

- Utformad för allmän- eller tilläggsbelysning på arbetsplatser eller hemmiljöer
- Infällda eller utanpåliggande downlights, väggenheter, bordslampor och pendelarmaturer

Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.