Reduzierung der Gesamtkosten durch extra lange Lebensdauer

MASTER PL-C Xtra 4P

MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Vorteile

- Besonders lange Lebensdauer
- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie
- Deutlich reduzierte Frühausfallrate

Merkmale

- G24q 4-Stift-Sockel
- Integrierter Starter
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar

Anwendung

- Für den Einsatz in Bereichen mit hohen Wartungskosten wie bei hohen Decken und schlechter Erreichbarkeit
- Für den Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen

Änderungen vorbehalten

MASTER PL-C Xtra 4P

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions

LPPR PLC4PLTG 26W

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm
MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Sockel
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	G24q-2
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	G24q-2

Order Code	Full Product Name	Sockel
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC	G24q-3
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	G24q-3

Lichttechnische Daten

MASTER PL-C Xtra 4P

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (Nom)	Farbkoordinate Y (nom.)	Lichtfarbe	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/ 5X10CC	0,44	0,403	Warmweiß (WW)	3000 K	82	73 lm/W	1.200 lm
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/ 5X10CC	0,38	0,38	Kaltweiß (CW)	4000 K	80	67 lm/W	1.200 lm
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/ 5X10CC	0,44	0,403	Warmweiß (WW)	3000 K	82	75 lm/W	1.800 lm
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/ 5X10CC	0,38	0,38	Kaltweiß (CW)	4000 K	80	75 lm/W	1.800 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	0,210 A	18,4 W
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	0,220 A	18,4 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	27,5 W
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	27,5 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/ 5X10CC	19 kWh
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/ 5X10CC	19 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/ 5X10CC	28 kWh
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/ 5X10CC	28 kWh

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer