



¡Mínimos costes globales de explotación!

MASTER PL-C Xtra 4 Patillas

MASTER PL-C Xtra es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. Las lámparas MASTER PL-C Xtra también proporcionan menores costes de explotación gracias a su vida útil, que es más del doble que la de una lámpara MASTER PL-C estándar, y su índice de fallos tempranos muy baja. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos de control HF con precaldeo integrado y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Beneficios

- Menos complicaciones y costes de mantenimiento más bajos, facilitando el cambio de sustituciones puntuales a sustituciones de grupo
- Óptimo rendimiento luminoso para periodos operativos largos por encendido
- Varias opciones de color de luz
- Buena reproducción del color (CRI >80)
- Posibilidad de regulación hasta un 30%

Características

- Base de 4 patillas
- Tecnología de fluorescente trifósforo
- Duración extraprolongada y menos fallos tempranos
- Baja depreciación lumínica durante la vida útil de la lámpara

MASTER PL-C Xtra 4 Patillas


Aplicaciones

- Designed for general or supplementary lighting in professional environments
- Recessed or surface-mounted downlighters, wall units, table lamps and pendant lamps
- Suitable for use in applications where maintenance costs are high (high ceilings, difficult to reach): department stores, supermarkets, warehouses, production halls and public areas

Versions



Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm
MASTER PL-C Xtra 26W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm
MASTER PL-C Xtra 18W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm
MASTER PL-C Xtra 18W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 Patillas

Order Code	Full Product Name	Código de color	Designación de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/ 840/4P 1CT/ 5X10CC	840	Blanco frío (CW)	4000 K	82
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/	830	Blanco cálido (WW)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Código de color	Designación de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)
	830/4P 1CT/ 5X10CC				
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/ 840/4P 1CT/ 5X10CC	840	Blanco frío (CW)	4000 K	82

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/ 5X10CC	75 lm/W	1800 lm	1800 lm
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/ 5X10CC	75 lm/W	1800 lm	1800 lm

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/ 830/4P 1CT/5X10CC	73 lm/W	1200 lm	1200 lm
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/ 840/4P 1CT/5X10CC	67 lm/W	1200 lm	1200 lm

