



Optimalizované pre nižšie teploty

MASTER PL-L Polar 4 kolíkové

MASTER PL-L Polar je lineárna kompaktná žiarivka so stredným až vysokým výkonom, ktorá sa zvyčajne používa v podmienkach s nižšou teplotou, napríklad na exteriérové osvetlenie a osvetlenie chladiární. Pôvodná mostíková technológia navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v prostrediach s nižšou teplotou. Je určená na použitie spolu s elektromagnetickým, ako aj s elektronickým vysokofrekvenčným predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody

- Optimálny svetelný výkon počas krátkej alebo dlhšej prevádzky v rámci jedného zapnutia pri použití v podmienkach s nižšou teplotou
- Dlhá životnosť a udržateľný svetelný tok
- Výber viacerých farieb svetla
- Dobré podanie farieb (CRI >80)
- Stmievanie možné až do 10 %

Vlastnosti

- 4-kolíková päťica
- Technológia trifosforových žiariviek
- Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja

Aplikácie

- Obytné zóny, parky a námestia, stropné osvetlenie v skladových priestoroch a prepravných zónach
- Chladné interiérové priestory (napr. sklady, chladiarne potravín)
- Pri nízkych teplotách možno svetelný tok ešte viac zvýšiť nasadením priesvitného tepelného krytu okolo vrchnej časti svetelného zdroja

MASTER PL-L Polar 4 kolíkové

Varovanie a ochrana


- Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým predradníkom.
- Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR PLL4PLT 55W

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

