Produkte für jeden Bedarf

MASTER PL-T 2P

MASTER PL-T ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Vorteile

- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie
- Deutlich reduzierte Frühausfallrate

Merkmale

- GX24d 2-Stift-Sockel
- Integrierter Starter
- Gute Farbwiedergabe
- Nicht dimmbar

Anwendung

- Für den Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MASTER PL-T 2P

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86.7 mm	111.0 mm	134.2 mm
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86.7 mm	111.0 mm	134.2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71.8 mm	96.0 mm	119.2 mm
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71.8 mm	96.0 mm	119.2 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (max.)	1.4 mg
Quecksilbergehalt (nom.)	1.4 mg
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Allgemeine Eigenschaften	
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (nom.)	6500 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	10000 h
LSF 2.000 Std. Nenn-	99 %
LSF 4.000 Std. Nenn-	98 %
LSF 6.000 Std. Nenn-	92 %
LSF 8.000 Std. Nenn-	78 %
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (nom.)	80
LLMF 2.000 Std. Nenn-	92 %
LLMF 4.000 Std. Nenn-	87 %
LLMF 6.000 Std. Nenn-	84 %
LLMF 8.000 Std. Nenn-	81 %
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	28 °C

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	18 kWh
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	18 kWh
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	27 kWh
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	27 kWh

Elektrische Kenndaten

MASTER PL-T 2P

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Leistung (Nom)
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	0.225 A	18.0 W
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	0.225 A	18.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Leistung (Nom)
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	0.335 A	26.9 W
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	0.335 A	26.9 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Sockel
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	GX24D-2
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	GX24D-2

Order Code	Full Product Name	Sockel
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	GX24D-3
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	GX24D-3

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (nom.)	Farbkoordinate Y (nom.)	Farbcode	Lichtfarbe
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	0.44	0.403	830	Warmweiß (WW)
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	0.38	0.38	840	Neutralweiß (CW)

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (nom.)	Farbkoordinate Y (nom.)	Farbcode	Lichtfarbe
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	0.44	0.403	830	Warmweiß (WW)
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	0.38	0.38	840	Neutralweiß (CW)

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	Bemessungslichtausbeute (min.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	67 lm/W	1150 lm	1200 lm
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	67 lm/W	1150 lm	1200 lm
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	66 lm/W	1800 lm	1725 lm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer